

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13**
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

**MATERIAL**

Zink-Druckguss.

**FARBE**

Kunststoffbeschichtet schwarz, matt

**ACHSE**

Edelstahl AISI 303.

**UNTERLEGSCHIEBE**




Kunststoff Thermoplast, Polyamid (PA).

**STANDARDAUSFÜHRUNGEN**

- **CMMY-D**: Stift montiert an der rechten Scharnierhälfte.
- **CMMY-S**: Stift montiert an der linken Scharnierhälfte.

**DREHWINKEL (RICHTWERT)**

Max 270° (-90° und +180° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf der selben Ebene liegen). Die Drehwinkelbegrenzung darf nicht überschritten werden um die Funktion des Scharniers nicht zu beeinträchtigen.



**CMMY-D**

Code	Artikelnummer	L	d3	d4	f	H	h1	h2	b1	d	△
428801	CMMY.40-SH-5-D	40	5.3	10.5	25	9	5.5	5	16	4	40
428811	CMMY.50-SH-6-D	50	6.4	12.5	30	11.5	6.5	6	21	6	80
428821	CMMY.60-SH-8-D	60	8.3	16.5	36	15	8.5	8	26	8	153

**CMMY-S**

Code	Artikelnummer	L	d3	d4	f	H	h1	h2	b1	d	△
428802	CMMY.40-SH-5-S	40	5.3	10.5	25	9	5.5	5	16	4	41
428812	CMMY.50-SH-6-S	50	6.4	12.5	30	11.5	6.5	6	21	6	83
428822	CMMY.60-SH-8-S	60	8.3	16.5	36	15	8.5	8	26	8	156