GN 131 | Kreuz-Klemmverbinder

Aluminium

RoHS

MATERIAL

Aluminium, matt.
Schrauben und Muttern Edelstahl 1.4301.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

Oberflächen Index:
- **BL**: naturfarben.
- **SW**: kunststoffbeschichtet, resistent gegen UV Strahlung, schwarz, RAL 9005.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die Klemmbohrungen der Kreuz-Klemmverbinder GN 131 sind bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 (siehe Seite 1368). Die Spannschraube d3 kann durch das Klemmhebelset GN 911 (siehe Seite 1372).

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

Verschiedene Kombinationen von Bohrungen d1/d2.





Code BL	Code SW	Artikelnummer	d1	d2	d3	k	l	m	d3 Montage-Set	⚖
GN.42011	GN.42016	GN 131-B10-B10-2-*	10	10	M6	25	64	20	GN 911-M6-22	86
GN.42031	GN.42036	GN 131-B12-B12-2-*	12	12	M6	25	64	20	GN 911-M6-22	80
GN.42051	GN.42056	GN 131-B14-B14-2-*	14	14	M6	25	64	20	GN 911-M6-22	68
GN.42071	GN.42076	GN 131-B15-B15-2-*	15	15	M6	25	64	20	GN 911-M6-22	65
GN.42091	GN.42096	GN 131-B16-B16-2-*	16	16	M6	25	64	20	GN 911-M6-22	73
GN.42111	GN.42116	GN 131-B18-B18-2-*	18	18	M6	25	64	20	GN 911-M6-22	68

* Vervollständigung der Beschreibung der Standardausführung unter Angabe der gewünschten Oberfläche der Klemmverbinder: BL (blank) oder SW (schwarz).

elesa 11/2021 *Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.* Ganter Norm