CLEAN RoHS PA +100° -30°

MATERIAL
Glasfaserverstärkter Thermoplast, Polyamid (PA), weiß, ähnlich RAL 9002, matt.

STANDARDAUSFÜHRUNG
Durchlöcher für M4 oder M5 Senkschrauben (nicht mitgeliefert).

DREHSTIFT UND TORSIONSFEDER
Stift, Edelstahl nichtrostend, 1.4305 Feder, Edelstahl nichtrostend, 1.4319

TECHNISCHE DATEN
Belastungen: Die in der Tabelle angegebenen Werte F1 (Hebewiderstand) und F2 (Zugbelastung) sind Ergebnisse von Bruchprüfungen mit den entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.

MONTAGEHINWEIS
Anbringung der Gehäusebohrungen gemäß Massangaben in der Vorlage.

ELESA Original design

Bohrschablone
(gehäuseöffnung vor dem Einpassen des Griffs entgraten)





	x	y	f1	f2
MPR.141	$135^{+0.2}$	$65^{+0.2}$	$118^{+/-0,1}$	$79^{+/-0,1}$
MPR.167	$158^{-0.2}$	$86^{-0.2}$	$141^{+/-0,1}$	$98^{+/-0,1}$



Code	Artikelnummer	B	f1	f2	L	H	h1	h2	b1	l1	l2	s	d	F1 [N]	F2 [N]	⚖
151061	MPR.141-CLEAN	141	118	79	96	19	16	63	90	16.5	29	3	4.2	1650	2400	146
151065	MPR.167-CLEAN	167	141	98	116	21	18	78	105	17	43	3	5.2	2000	2700	214

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.