RoHS PA +80° 0°

GRIFF UND VERRIEGELUNG
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), grau-schwarz, matt.

ZWEI SCHLÜSSEL
Messing vernickelt oder Kunststoff Thermoplast (PA)

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

PR.92-CH	-	D ①	-	K ②	-	F ③

① **D**: Schloss rechts platziert.
S: Schloss links platziert.

② **K**: Schloss mit Schlüssel, abziehbar in zwei Positionen, Drehwinkel 90°; Kolben Messing vernickelt, Zinklegierung.
QE: Schloss für Kantschlüssel; Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), Schraube und Unterlegscheibe, Edelstahl AISI 304

Lediglich für Ausführung K

③ **F**: Schloss mit verschiedenen Kombinationen (400 Kombinationen möglich).
U: Schloss mit gleicher Kombination (alle Schlösser können mit demselben Schlüssel geöffnet werden).
M: Schloss mit verschiedenen Kombinationen mit einem Master-Schlüssel (160 Kombinationen möglich. Bei jeder Lieferung sind 2 Masterschlüssel enthalten, mit dem man jedes einzelne Schloss öffenen kann.

Lediglich für Ausführung QE

T: Schloss mit Dreikant-Schlüssel.
Q: Schloss mit Vierkant-Schlüssel.
A: Schloss mit Doppelbart-Steck.

Bestellbeispiel für Ausführung K:
51911 PR.92-CH-D-K-F
Bestellbeispiel für Ausführung QE:
51921 PR.92-CH-D-QE-T

TECHNISCHE DATEN
Die Anhebe- (F1) und Anzieh- (F2) Widerstandswerte, welche in der Tabelle angeführt sind, sind die Ergebnisse von Tests bei denen die Griffe an Stahlbleche mit einer Dicke von 1,5mm angebracht wurden.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE *(SEPARAT ZU BESTELLEN)*
Schließriegel LPR (auf Seite 1426).

MONTAGEHINWEISE
1. Anbringung der Gehäusebohrungen gemäß Massangaben in der Vorlage.
2. Gehäuseöffnung vor dem Einpassen des Griffs entgraten.
3. Griffschale zunächst an der Oberseite in die Öffnung einlegen (Bild 1).
4. Danach den unteren Teil eindrücken bis die Rastelemente einklippsen (Bild 2).



Abb.1 Abb.2

ELESA Original design



Montageschablone



s	x	y
0.7÷1	110 +0.3	30.5 +0.1
>1÷1.5	110 +0.3	30.7 +0.1
>1.5÷2	110 +0.3	31.7 +0.1
>2÷2.2	110 +0.3	31.7 +0.1

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.



Code	Artikelnummer	F1 [N]	F2 [N]	⚖
51911	PR.92-CH-D-K-F	3600	1500	57
51913	PR.92-CH-D-K-U	3600	1500	57
51915	PR.92-CH-D-K-M	3600	1500	57
51921	PR.92-CH-D-QE-T	3600	1500	40
51923	PR.92-CH-D-QE-Q	3600	1500	40
51925	PR.92-CH-D-QE-A	3600	1500	40
51912	PR.92-CH-S-K-F	3600	1500	57
51914	PR.92-CH-S-K-U	3600	1500	57
51916	PR.92-CH-S-K-M	3600	1500	57
51922	PR.92-CH-S-QE-T	3600	1500	40
51924	PR.92-CH-S-QE-Q	3600	1500	40
51926	PR.92-CH-S-QE-A	3600	1500	40

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.