TCC-CR-VD | Kreuz-Klemmverbinder

Visually Detectable Kunststoff Thermoplast

INOX STAINLESS STEEL · VD · RoHS · PA · +100° -20°

KLEMMVERBINDER
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polymid PA), RAL 5005 Blau, matt.
Produziert aus FDA konformen Material (FDA CFR.21 und EU 10/2011).

SCHRAUBEN UND MUTTERN *(BEIGESTELLT)*
Zylinderkopfschraube aus Edelstahl (1.4301) mit Innensechskant und Anti-Seize.
Selbstsichernde Muttern aus Edelstahl (1.4301).

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN
Klemmverbinder für Rohre mit einem Durchmesser von 18 ± 0,2 mm und 30 ± 0,2 mm.
Für Rohre mit kleinerem Durchmesser kann die Reduzierbuchse TCC-A verwendet werden (separat zu bestellen).
Die „s"-Gewindestifte können durch das Set ersetzt werden.TCC-KS.
Unbeabsichtige Verunreinigungen der Lebensmittel durch die Griffe sind durch das Blau (RAL 5005) leicht erkennbar.
Vor allem für Anwendungen in der Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie geeignet.

TECHNISCHE DATEN
Die in der Tabelle angegebenen Widerstandswerte wurden in Labortests bei Umgebungstemperatur gemessen, wobei die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment „C#" angezogen wurden.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE (SEPARAT ZU BESTELLEN)
- TCC-A (siehe Seite -): Reduzierbuchsen.
- TCC-KS (siehe Seite -): Montage-Set.
- TCC-KV (siehe Seite -): Schrauben und Spannmuttern.
- GN 990 (siehe Seite -): Verbindungsrohre.

ELESA Original design





TCC-KS-ERX



TCC-KS-EWN







INOX STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	d	L	B	f	l3	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	⚖
191121	TCC-CR-18-18-VD	18	65	29	34	21	M6	5	2150	17	41
191221	TCC-CR-30-30-VD	30	100.5	45	54.5	27	M8	12	1350	21	123

Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben.
* Schiebebelastung
** Rotationswiderstand des Rohres

elesa 9/2023

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.