


STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- TLAL.Z: Stahl, verzinkt.
- TLAL.SST: Edelstahl nichtrostend, 1.4301.

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

- Spannverschlüsse in Stahl, unbeschichtet.
- Gegenhaken in verschiedenen Formen und Oberflächen.



TLAL.Z

Code	Artikelnummer	b2	L	B	H	d	d1	d2	b1	l1	l2	l3	l4	f	f1	f2	f3	h1	h2	Maximale Tragfähigkeit [N]	Bruchlast [N]	⚖
420085	TLAL.Z-16.4/102+R	16.4	102	23	11	3.2	2	4	13	16	44	30	34.5	34.5	12.5	12	5	11.5	15.5	550	1200	32
420063	TLAL.Z-23/140.5+R	23	140.5	34	12.5	4.1	3	7	19	16	70	43	55	38	22.5	20	8	13	20	1500	3000	79
420053	TLAL.Z-30/193.5+R	30	193.5	43	19	5.3	4	11	27	21.5	90	66	71	58.5	31.5	25.5	15	20.5	30.5	2000	4000	189

TLAL.SST

Code	Artikelnummer	b2	L	B	H	d	d1	d2	b1	l1	l2	l3	l4	f	f1	f2	f3	h1	h2	Maximale Tragfähigkeit [N]	Bruchlast [N]	⚖
420086	TLAL.SST-16.4/102+R	16.4	102	23	11	3.2	2	4	13	16	44	30	34.5	34.5	12.5	12	5	11.5	15.5	550	1200	32
420064	TLAL.SST-23/140.5+R	23	140.5	34	12.5	4.1	3	7	19	16	70	43	55	38	22.5	20	8	13	20	1500	3000	79
420054	TLAL.SST-30/193.5+R	30	193.5	43	19	5.3	4	11	27	21.5	90	66	71	58.5	31.5	25.5	15	20.5	30.5	2000	4000	189

