

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.


STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **VC.692-B:** Buchse Messing, Gewinde-Sackloch.
- **VC.692-SST:** Buchse Edelstahl 1.4305, Gewinde-Sackloch.
- **VC.692-p:** Gewindestift Stahl verzinkt, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten auf Seite A-11).
- **VC.692-SST-p:** Gewindestift Edelstahl 1.4305, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten auf Seite A-11).

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN


Die charakteristische Fünf-Sternform (Elesa Original Design) bietet sehr guten Halt.

Darüberhinaus haben sie an der Unterseite keine Ausnehmung, sodass sie, in Verbindung mit der Edelstahl-Buchse 1.4305 den Anforderungen an eine "hygienische" Ausführung entgegenkommen.



ELESA Original design

VC.692-B
VC.692-SST




VC.692-B

Code	Artikelnummer	D	d6H	L	d1	l2	h	△△
166111	VC.692/25 B-M4	25	M4	20	12	10	10	12
166112	VC.692/25 B-M5	25	M5	20	12	10	10	10
166113	VC.692/25 B-M6	25	M6	20	12	10	10	14
166221	VC.692/32 B-M5	32	M5	22.5	14	12.5	10	14
166222	VC.692/32 B-M6	32	M6	22.5	14	12.5	10	16
166223	VC.692/32 B-M8	32	M8	22.5	14	12.5	10	18
166341	VC.692/40 B-M6	40	M6	26	15	14	12	24
166342	VC.692/40 B-M8	40	M8	26	15	14	13	24
166471	VC.692/50 B-M8	50	M8	31	18	17	15	49
166472	VC.692/50 B-M10	50	M10	31	18	17	17	42
166551	VC.692/60 B-M10	60	M10	36.5	21	21	20	66
166552	VC.692/60 B-M12	60	M12	36.5	21	21	20	68

VC.692-SST

Code	Artikelnummer	D	d6H	L	d1	l2	h	△△
166116	VC.692/25-SST-M5	25	M5	20	12	10	10	8
166117	VC.692/25-SST-M6	25	M6	20	12	10	10	10
166225	VC.692/32 SST-M5	32	M5	22.5	14	12.5	10	14
166226	VC.692/32-SST-M6	32	M6	22.5	14	12.5	10	15
166345	VC.692/40 SST-M6	40	M6	26	15	14	12	24
166346	VC.692/40-SST-M8	40	M8	26	15	14	13	24
166475	VC.692/50 SST-M8	50	M8	31	18	17	15	45
166476	VC.692/50-SST-M10	50	M10	31	18	17	17	42
166555	VC.692/60 SST-M10	60	M10	36.5	21	21	17	65
166556	VC.692/60-SST-M12	60	M12	36.5	21	21	20	66

VC.692-p




VC.692-p

Code	Artikelnummer	D	d6g	L	d1	l	l2	△
166131	VC.692/25 p-M4x6	25	M4	20	12	6	10	8
166132	VC.692/25 p-M4x10	25	M4	20	12	10	10	9
166141	VC.692/25 p-M5x10	25	M5	20	12	10	10	8
166142	VC.692/25 p-M5x16	25	M5	20	12	16	10	10
166143	VC.692/25 p-M5x20	25	M5	20	12	20	10	10
166144	VC.692/25 p-M5x25	25	M5	20	12	25	10	25
166145	VC.692/25 p-M5x30	25	M5	20	12	30	10	12
166151	VC.692/25 p-M6x10	25	M6	20	12	10	10	10
166152	VC.692/25 p-M6x16	25	M6	20	12	16	10	11
166153	VC.692/25 p-M6x20	25	M6	20	12	20	10	12
166154	VC.692/25 p-M6x25	25	M6	20	12	25	10	15
166155	VC.692/25 p-M6x30	25	M6	20	12	30	10	25
166156	VC.692/25 p-M6x35	25	M6	20	12	35	10	25
166241	VC.692/32 p-M6x10	32	M6	22.5	14	10	12.5	15
166242	VC.692/32 p-M6x16	32	M6	22.5	14	16	12.5	17
166243	VC.692/32 p-M6x20	32	M6	22.5	14	20	12.5	18
166244	VC.692/32 p-M6x25	32	M6	22.5	14	25	12.5	20
166245	VC.692/32 p-M6x30	32	M6	22.5	14	30	12.5	19
166246	VC.692/32 p-M6x35	32	M6	22.5	14	35	12.5	20
166247	VC.692/32 p-M6x40	32	M6	22.5	14	40	12.5	20
166248	VC.692/32 p-M6x45	32	M6	22.5	14	45	12.5	22
166251	VC.692/32 p-M6x60	32	M6	22.5	14	60	12.5	29
166252	VC.692/32 p-M8x16	32	M8	22.5	14	16	12.5	21
166253	VC.692/32 p-M8x20	32	M8	22.5	14	20	12.5	22
166254	VC.692/32 p-M8x25	32	M8	22.5	14	25	12.5	23
166255	VC.692/32 p-M8x30	32	M8	22.5	14	30	12.5	17
166256	VC.692/32 p-M8x35	32	M8	22.5	14	35	12.5	26
166350	VC.692/40 p-M6x10	40	M6	26	15	10	14	23
166351	VC.692/40 p-M6x16	40	M6	26	15	16	14	24
166352	VC.692/40 p-M6x20	40	M6	26	15	20	14	36
166353	VC.692/40 p-M6x25	40	M6	26	15	25	14	25
166354	VC.692/40 p-M6x30	40	M6	26	15	30	14	36
166356	VC.692/40 p-M6x40	40	M6	26	15	40	14	28
166361	VC.692/40 p-M8x16	40	M8	26	15	16	14	28
166362	VC.692/40 p-M8x20	40	M8	26	15	20	14	30
166363	VC.692/40 p-M8x25	40	M8	26	15	25	14	31
166364	VC.692/40 p-M8x30	40	M8	26	15	30	14	33
166365	VC.692/40 p-M8x35	40	M8	26	15	35	14	34
166366	VC.692/40 p-M8x40	40	M8	26	15	40	14	36
166367	VC.692/40 p-M8x50	40	M8	26	15	50	14	39
166360	VC.692/40 p-M8x55	40	M8	26	15	55	14	40
166368	VC.692/40 p-M8x60	40	M8	26	15	60	14	42
166369	VC.692/40 p-M8x70	40	M8	26	15	70	14	45


VC.692-p

Code	Artikelnummer	D	d6g	L	d1	l	l2	△
166431	VC.692/50 p-M8x16	50	M8	31	18	16	17	53
166432	VC.692/50 p-M8x20	50	M8	31	18	20	17	45
166433	VC.692/50 p-M8x25	50	M8	31	18	25	17	49
166434	VC.692/50 p-M8x30	50	M8	31	18	30	17	49
166436	VC.692/50 p-M8x40	50	M8	31	18	40	17	56
166437	VC.692/50 p-M8x45	50	M8	31	18	45	17	53
166438	VC.692/50 p-M8x50	50	M8	31	18	50	17	54
166439	VC.692/50 p-M8x60	50	M8	31	18	60	17	53
166480	VC.692/50 p-M10x16	50	M10	31	18	16	17	53
166481	VC.692/50 p-M10x20	50	M10	31	18	20	17	52
166482	VC.692/50 p-M10x25	50	M10	31	18	25	17	59
166483	VC.692/50 p-M10x30	50	M10	31	18	30	17	57
166484	VC.692/50 p-M10x35	50	M10	31	18	35	17	62
166485	VC.692/50 p-M10x40	50	M10	31	18	40	17	62
166486	VC.692/50 p-M10x45	50	M10	31	18	45	17	63
166488	VC.692/50 p-M10x55	50	M10	31	18	55	17	72
166532	VC.692/60 p-M10x20	60	M10	36.5	21	20	21	77
166533	VC.692/60 p-M10x25	60	M10	36.5	21	25	21	91
166534	VC.692/60 p-M10x30	60	M10	36.5	21	30	21	91
166536	VC.692/60 p-M10x40	60	M10	36.5	21	40	21	91
166538	VC.692/60 p-M10x50	60	M10	36.5	21	50	21	89
166569	VC.692/60 p-M12x20	60	M12	36.5	21	20	21	73
166570	VC.692/60 p-M12x25	60	M12	36.5	21	25	21	83
166571	VC.692/60 p-M12x30	60	M12	36.5	21	30	21	90
166572	VC.692/60 p-M12x35	60	M12	36.5	21	35	21	106
166573	VC.692/60 p-M12x40	60	M12	36.5	21	40	21	95
166575	VC.692/60 p-M12x50	60	M12	36.5	21	50	21	105
166576	VC.692/60 p-M12x60	60	M12	36.5	21	60	21	91





VC.692-SST-p



VC.692-SST-p

INOX STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	D	d6g	L	d1	l	l2	△
166157	VC.692/25 SST-p-M4x6	25	M4	20	12	6	10	8
166158	VC.692/25 SST-p-M4x10	25	M4	20	12	10	10	9
166161	VC.692/25 SST-p-M5x10	25	M5	20	12	10	10	10
166162	VC.692/25 SST-p-M5x16	25	M5	20	12	16	10	9
166163	VC.692/25 SST-p-M5x20	25	M5	20	12	20	10	10
166164	VC.692/25 SST-p-M5x25	25	M5	20	12	25	10	11
166171	VC.692/25 SST-p-M6x10	25	M6	20	12	10	10	10
166172	VC.692/25 SST-p-M6x16	25	M6	20	12	16	10	12
166173	VC.692/25 SST-p-M6x20	25	M6	20	12	20	10	12
166175	VC.692/25 SST-p-M6x25	25	M6	20	12	25	10	13
166174	VC.692/25 SST-p-M6x30	25	M6	20	12	30	10	14
166176	VC.692/25 SST-p-M6x35	25	M6	20	12	35	10	15
166261	VC.692/32 SST-p-M6x10	32	M6	22.5	14	10	12.5	15
166262	VC.692/32 SST-p-M6x16	32	M6	22.5	14	16	12.5	17
166263	VC.692/32 SST-p-M6x20	32	M6	22.5	14	20	12.5	18
166265	VC.692/32 SST-p-M6x25	32	M6	22.5	14	25	12.5	18
166264	VC.692/32 SST-p-M6x30	32	M6	22.5	14	30	12.5	19
166266	VC.692/32 SST-p-M6x35	32	M6	22.5	14	35	12.5	20
166272	VC.692/32 SST-p-M8x16	32	M8	22.5	14	16	12.5	20
166273	VC.692/32 SST-p-M8x20	32	M8	22.5	14	20	12.5	22
166274	VC.692/32 SST-p-M8x25	32	M8	22.5	14	25	12.5	23
166275	VC.692/32 SST-p-M8x30	32	M8	22.5	14	30	12.5	25
166277	VC.692/32 SST-p-M8x40	32	M8	22.5	14	40	12.5	29
166370	VC.692/40 SST-p-M6x10	40	M6	26	15	10	14	36
166372	VC.692/40 SST-p-M6x20	40	M6	26	15	20	14	25
166374	VC.692/40 SST-p-M6x30	40	M6	26	15	30	14	36
166376	VC.692/40 SST-p-M6x40	40	M6	26	15	40	14	32
166379	VC.692/40 SST-p-M8x16	40	M8	26	15	16	14	29
166381	VC.692/40 SST-p-M8x20	40	M8	26	15	20	14	30
166382	VC.692/40 SST-p-M8x25	40	M8	26	15	25	14	32
166383	VC.692/40 SST-p-M8x30	40	M8	26	15	30	14	33
166384	VC.692/40 SST-p-M8x35	40	M8	26	15	35	14	40
166385	VC.692/40 SST-p-M8x40	40	M8	26	15	40	14	36
166386	VC.692/40 SST-p-M8x45	40	M8	26	15	45	14	40

VC.692-SST-p

INOX STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	D	d6g	L	d1	l	l2	△
166451	VC.692/50 SST-p-M8x16	50	M8	31	18	16	17	41
166452	VC.692/50 SST-p-M8x20	50	M8	31	18	20	17	53
166453	VC.692/50 SST-p-M8x25	50	M8	31	18	25	17	53
166454	VC.692/50 SST-p-M8x30	50	M8	31	18	30	17	53
166455	VC.692/50 SST-p-M8x35	50	M8	31	18	35	17	51
166456	VC.692/50 SST-p-M8x40	50	M8	31	18	40	17	53
166457	VC.692/50 SST-p-M8x50	50	M8	31	18	50	17	55
166491	VC.692/50 SST-p-M10x20	50	M10	31	18	20	17	53
166492	VC.692/50 SST-p-M10x25	50	M10	31	18	25	17	58
166493	VC.692/50 SST-p-M10x30	50	M10	31	18	30	17	58
166495	VC.692/50 SST-p-M10x40	50	M10	31	18	40	17	62
166497	VC.692/50 SST-p-M10x45	50	M10	31	18	45	17	70
166496	VC.692/50 SST-p-M10x50	50	M10	31	18	50	17	67
166498	VC.692/50 SST-p-M10x55	50	M10	31	18	55	17	69
166562	VC.692/60 SST-p-M10x20	60	M10	36.5	21	20	21	91
166564	VC.692/60 SST-p-M10x30	60	M10	36.5	21	30	21	91
166566	VC.692/60 SST-p-M10x40	60	M10	36.5	21	40	21	85
166568	VC.692/60 SST-p-M10x50	60	M10	36.5	21	50	21	91
166591	VC.692/60 SST-p-M12x30	60	M12	36.5	21	30	21	103
166593	VC.692/60 SST-p-M12x40	60	M12	36.5	21	40	21	111
166595	VC.692/60 SST-p-M12x50	60	M12	36.5	21	50	21	118