CQT.FM-AE-V0 | Fermetures à levier avec clé

Fixation rapide, technopolymère autoextenguible

MATIÈRE
Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire, certifié auto-extinguible UL-94 V0, renforcé de fibre de verre.

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
Silicone appliqué directement sous la tête du stator.

RONDELLE AVEC AILETTES ÉLASTIQUES DE FIXATION ET VIS AUTOTARAUDEUSE
Acier INOX.

CLÉ
Technopolymère à base de polyamide (PA).

ROTATION
90°.

PROTECTION IP
Degré de protection IP 65 selon le tableau EN 60529 (voir page A-18).

EXÉCUTIONS STANDARD
- **CQT/A**: cannelure à deux ailettes pour clé.
- **CQT/T**: cannelure triangulaire pour clé.

TEMPÉRATURE MAXIMUM D'EXERCICE EN CONTINU
130°C.

OUTIL DE DÉMONTAGE *(À COMMANDER SÉPARÉMENT)*
Code 421550 ATTREZZO CQT.FM en acier INOX AISI 304.

EXÉCUTIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE
- Levier de fermeture en acier zingué.
- Fermetures et clés fournies séparément.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
La fermeture est insérée dans le trou d'assemblage du portillon côté levier (voir figure) jusqu'au déclic des ailettes de la rondelle élastique, qui indique que la position d'utilisation est atteinte.
Pour en accélérer le montage les fermetures sont fournies avec levier déjà assemblé.
L'utilisation d'un outil de démontage (à commander séparément) permettra, si nécessaire, de démonter la fermeture de l'intérieur du portillon.

CARACTÉRISTIQUES
Avec épaisseurs de tôle comprises entre 1 et 2 mm le montage est très rapide.

DONNÉES TECHNIQUES
La certification "V0" selon UL-94 V0 (Underwriters Laboratories) (voir Données techniques à la page A-5) indique que sur un échantillon de matière plastique de forme et de dimensions établies, en position verticale, la flamme s'éteint dans les 10 secondes avec absence complète de gouttes incandescentes.

Gabarit de perçage







CQT/A **CQT/T**

Code	Description	Code	Description	D	l	b	h	h1	h2	⚖
421530	CQT/A-FM-35-18-AE-V0	421535	CQT/T-FM-35-18-AE-V0	30	18.5	35	18	8	15	19
421531	CQT/A-FM-35-20-AE-V0	421536	CQT/T-FM-35-20-AE-V0	30	18.5	35	20	8	15	20
421532	CQT/A-FM-35-22-AE-V0	421537	CQT/T-FM-35-22-AE-V0	30	18.5	35	22	8	15	21
421533	CQT/A-FM-35-25-AE-V0	421538	CQT/T-FM-35-25-AE-V0	30	18.5	35	25	8	15	22
421534	CQT/A-FM-35-30-AE-V0	421539	CQT/T-FM-35-30-AE-V0	30	18.5	35	30	8	15	24

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.