



CORPO DI CONTENIMENTO, ANELLO DI MONTAGGIO E MANIGLIA

Acciaio INOX AISI 304
- Finitura lucida **PL**
- Viti a testa cilindrica

CHIUSURA E FERMO

Acciaio INOX AISI 304

ESECUZIONI STANDARD

- **GN 449.5-OS**: senza serratura
- **GN 449.5-SC**: con serratura

SERRATURA

Acciaio INOX AISI 316

CHIAVE

Ottone, nichelato

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Il blocco porta a scatto GN 449.5 combinano la funzione di una maniglia da incasso con quella di un meccanismo a scatto per garantire la chiusura di porte, cofani e coperture.

Dopo aver praticato il foro di montaggio nella porta, il corpo di contenimento si inserisce al suo interno e l'anello di montaggio viene inserito a spinta dalla parte posteriore. Il corpo di contenimento e l'anello di montaggio si collegano con le due viti a testa cilindrica in dotazione.

Il fermo viene montato sul profilo o sul telaio della porta perpendicolarmente all'elemento a scatto, in base alle misure.

Il blocco porta a scatto dell'esecuzione SC sono dotate di chiave. La chiave può essere rimossa in entrambe le posizioni finali. Il meccanismo di chiusura è standard, quindi la stessa chiave può aprire tutte le serrature.

