

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- Låsvred
- 1

MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamid (PA) SUPER-teknopolymer, RAL 9005 (C9)
svart färg eller RAL 7040 (C33) grå färg.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING


Vreden DT.653-AV har samma dimensioner som stålreden DIN 653.
Spåret på ovasidan ger ett perfekt stöd när du behöver dra åt med skruvmejsel.

- Korrosionsbeständighet.
- Resistens mot kemiska ämnen.
- Kan även användas i utomhusförhållanden med utmärkt tålighet.
- Hög mekanisk hållfasthet.
- Lättviktig: fem gånger lättare än motsvarande i stål.

Det lilla hålet i gängans ände beror på tekniska gjutningskrav.
I särskilda tester handtaget har alltid visat oförändrad prestanda för över 100000 cykler.



ELESA Original design



* Komplettera med färgindex, exempel: 317801-C9 DT.653.16-AV-M4x8-C9

C9 RAL9005 C33 RAL7040

Kod	Benämning	D	d	l	l1	l2	Åtdragningsmoment [Nm]	⚖
317801-*	DT.653.16-AV-M4x8-*	16	M4	11.5	8	8	0.5	1
317803-*	DT.653.16-AV-M4x12-*	16	M4	15.5	12	8	0.5	1
317804-*	DT.653.16-AV-M4x16-*	16	M4	19.5	16	8	0.5	1
317805-*	DT.653.16-AV-M4x20-*	16	M4	23.5	20	8	0.5	1
317811-*	DT.653.20-AV-M5x8-*	20	M5	12	8	10.5	0.8	2
317813-*	DT.653.20-AV-M5x12-*	20	M5	16	12	10.5	0.8	2
317814-*	DT.653.20-AV-M5x16-*	20	M5	20	16	10.5	0.8	2
317815-*	DT.653.20-AV-M5x20-*	20	M5	24	20	10.5	0.8	2
317816-*	DT.653.20-AV-M5x25-*	20	M5	29	25	10.5	0.8	3
317823-*	DT.653.24-AV-M6x12-*	24	M6	17	12	12.5	1	4
317824-*	DT.653.24-AV-M6x16-*	24	M6	21	16	12.5	1	4
317825-*	DT.653.24-AV-M6x20-*	24	M6	25	20	12.5	1	4
317826-*	DT.653.24-AV-M6x25-*	24	M6	30	25	12.5	1	4
317827-*	DT.653.24-AV-M6x30-*	24	M6	35	30	12.5	1	5
317834-*	DT.653.30-AV-M8x15-*	30	M8	21	15	14.5	2.5	7
317835-*	DT.653.30-AV-M8x20-*	30	M8	26	20	14.5	2.5	8
317836-*	DT.653.30-AV-M8x25-*	30	M8	31	25	14.5	2.5	8
317837-*	DT.653.30-AV-M8x30-*	30	M8	36	30	14.5	2.5	8