MATERIAL
Glasfaserverstärkten Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) selbstverlöschend. Zertifiziert nach UL-94 V0 (Underwriters Laboratories) bezeichnet das Brennverhalten eines Kunststoffes, schwarz, matt

DICHTUNGSRING
Gummi (SBR).

INTERNE VERZAHNTE SCHEIBE
Edelstahl 1.4301

SELBSTSCHNEIDENDE SCHRAUBE
Edelstahl 1.4301

DREHWINKEL
90°.


IP SCHUTZART
Schutzart IP65, gemäß EN 60529 (siehe SeiteA-18).


TECHNISCHE DATEN
Die Einstufung nach UL 94 V-0 (Underwiters Laboratories) (siehe Technische Daten auf Seite A-5) bedeutet, dass ein Kunststoffprüfkörper mit bestimmter Form und Abmessung in vertikaler Position in Brand gesteckt wird, wobei die Flamme bei der Einstufung V-0 innerhalb von 10 sec. verlöschen muss, ohne dass brennende Tropfen entstehen.

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE
Schließriegel mit l2 in anderen Dimensionen.



Montagebohrung





Code	Artikelnummer	H	B	R	l	l1	l2	h	⚖
421243	CMT.32-18 AE-V0	32	30	20	20	20	18	11	27
421241	CMT.32-20 AE-V0	32	30	20	20	20	20	11	26
421245	CMT.32-24 AE-V0	32	30	20	20	20	24	11	28
421247	CMT.32-32 AE-V0	32	30	20	20	20	32	11	30

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.