CHROMIUM RoHS IP65 PA +80° -30°

MATERIAL
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), glasfaserverstärkt, verchromt, hochglanzpoliert, Schließriegel nicht verchromt.

DICHTUNGSRING
Silikon direkt auf der Rückseite des Verriegelungskopfes angebracht.

FEDERSCHEIBE UND SCHRAUBEN
nichtrostender Edelstahl

SCHLÜSSEL
Kunststoff Thermoplast (Polyamide PA).

DREHWINKEL
90°.

IP SCHUTZART
Schutzart IP65, gemäß EN 60529 (siehe Seite A-18).

STANDARDAUSFÜHRUNGEN
- **CQT/A**: Betätigung mit Doppelbart-Steckschlüssel
- **CQT/T**: Betätigung mit Dreikant-Steckschlüssel

MAXIMALE ARBEITSTEMPERATUR
80°C.

DEMONTAGE-WERKZEUG *(SEPARAT ZU BESTELLEN)*
Code 421550 ATTREZZO CQT.FM. in rostfreiem Edelstahl 1.4301

EIGENSCHAFTEN
Verriegelungen CSL.FM werden in der Regel für eine schnelle Montage auf Türen mit Stahlplatten der Dicke 1mm bis 2mm verwendet.


TECHNISCHE DATEN
Mit dem edlen Aussehen ist der verchromte CQT.FM besonders geeignet für den Einsatz in Situationen, in denen häufige Reinigungszyklen aus hygienischen Gründen erforderlich sind.
Die verchromte Oberfläche ist beständig gegen Abnutzungen, Risse und Stöße.
Bei Laboruntersuchungen unter Raumtemperatur (23° C) erwies sich die Widerstandsfähigkeit der verchromten Oberfläche gegenüber Reinigungsmitteln, Aceton, Ethanol, Ameisensäure und Chlor-Lösungen.


SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE
- Schließriegel, Stahl, verzinkt.
- Verriegelungen und Schlüssel werden getrennt geliefert.


MONTAGEHINWEISE
Zur Montage wird die Türe mit einer Bohrung gemäß Skizze versehen. Die Verriegelung wird von vorne durch die Bohrung gesteckt, bis die Flügel der elastischen Scheiben einrasten.
Die Verriegelung wird mit montiertem Hebel für eine schnellere Montage geliefert.
Wenn nötig, kann die Verriegelung mittels Demontage-Werkzeug von der Türinnenseite demontiert werden.



Montagebohrung







CQT/A **CQT/T**

Code	Artikelnummer	Code	Artikelnummer	D	l	b	h	h1	h2	⚖
421540	CQT/A-FM-35-18-CR	421545	CQT/T-FM-35-18-CR	30	18.5	35	18	8	15	19
421541	CQT/A-FM-35-20-CR	421546	CQT/T-FM-35-20-CR	30	18.5	35	20	8	15	20
421542	CQT/A-FM-35-22-CR	421547	CQT/T-FM-35-22-CR	30	18.5	35	22	8	15	21
421543	CQT/A-FM-35-25-CR	421548	CQT/T-FM-35-25-CR	30	18.5	35	25	8	15	22
421544	CQT/A-FM-35-30-CR	421549	CQT/T-FM-35-30-CR	30	18.5	35	30	8	15	24

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.