Verstellbare Klemmhebel

Kunststoff Thermoplast

INOX STAINLESS STEEL · RoHS · PA · +130° -30°

GRIFFKÖRPER

Glasfaserverstärkter Polyamid (PA)-Thermoplast, in Elecolors-Farben, matt.

DRUCKKNOPF

Thermoplast in Elecolors-Farben, glänzend.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast, Haltebolzen, schwarz, mit Rändelung. Rückstellfeder Edelstahl 1.4319.

- **ERX-B:** Buchse Messing, Gewinde-Sackloch.
- **ERX-SST:** Buchse, Edelstahl AISI 303, Gewinde Sackloch.
- **ERX-p:** Gewindestift Stahl, verzinkt, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten auf Seite A-11).
- **ERX-SST-p:** Gewindestift, Edelstahl AISI 303, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten auf Seite A-11).

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Besonders geeignet wenn der Drehwinkel wegen Platzmangel begrenzt ist.
Im Vergleich zu anderen Klemmhebeln mit Metall-Halteschrauben bietet dieser:

- absolute elektrische Isolation
- keine sichtbaren Stahlteile welche rosten könnten
- komfortable Handhabung

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

Verstellbare Klemmhebel werden für häufig wiederkehrende Spannvorgänge eingesetzt.
Die Belastbarkeit (z.B. bei wiederholtem Festziehen) des Griffs ist besonders wichtig - speziell die Belastbarkeit der Verzahnung welche die Anziehkraft vom Griff zum Gewindeelement (Buchse oder Stift) überträgt.
Für die Größe ERX.78 wurden umfangreiche Dauerversuche angestellt. Aus dem nebenstehenden Schaubild ist zu entnehmen, dass der Hebel z.B. bei einer Spannkraft von 490 N (aufgebracht am Hebelende) 100.000 Spannvorgänge ohne weiteres “aushält”.
Durch den speziell glasfaserverstärkten Kunststoff Thermoplast, widerstehen die verstellbaren Klemmhebel Belastungswerte, welche viel höher sind als jene, die unter normalen Arbeitsbedingungen entstehen.

GEBRAUCHSANWEISUNG


Zum Spannen den Hebel anheben um die Verzahnung zu lösen und in die Ausgangsstellung ziehen. Durch Loslassen rastet der Hebel dank der Rückstellfeder wieder automatisch in die Verzahnung ein.







ERGOSTYLE® ELESA Original design — design 96/97 stuttgart — iF INDUSTRIE FORUM DESIGN HANNOVER 1995

Anzahl der Klemmvorgänge



ERX-B





elesa 1/2026

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.



*Ergänzen mit Farbcode: 233061-C2 ERX.30 B-M3-C2

C1 RAL7021 | C2 RAL2004 | C3 RAL7035 | C4 RAL1021 | C5 RAL5024 | C6 RAL3000 | C17 RAL6017

ERX-B

Code	Artikelnummer	R	d6H	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	Anzahl der Zähne	⚖
233061-*	ERX.30 B-M3-*	30	M3	37.5	15	30	33.5	6	29.5	6	23	12	9	18	8
233066-*	ERX.30 B-M4-*	30	M4	37.5	15	30	33.5	10	29.5	6	23	12	9	18	8
233071-*	ERX.30 B-M5-*	30	M5	37.5	15	30	33.5	10	29.5	6	23	12	9	18	7
233076-*	ERX.30 B-M6-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	10	29.5	6	23	12	9	18	6
233101-*	ERX.44 B-M5-*	44	M5	52	16	32.5	36	10	29.5	6	25	12	11	18	10
233106-*	ERX.44 B-M6-*	44	M6	52	16	32.5	36	10	29.5	6	25	12	11	18	10
233131-*	ERX.63 B-M6-*	63	M6	72.5	19	43	47	16	37.5	8	34.5	15	13.5	20	21
233136-*	ERX.63 B-M8-*	63	M8	72.5	19	43	47	13	37.5	8	34.5	15	13.5	20	20
233141-*	ERX.63 B-M10-*	63	M10	72.5	19	43	47	13	37.5	8	34.5	15	13.5	20	19
233151-*	ERX.78 B-M8-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	20	47	12	44	19	16	24	46
233156-*	ERX.78 B-M10-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	18	47	12	44	19	16	24	44
233161-*	ERX.78 B-M12-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	17	47	12	44	19	16	24	43
233171-*	ERX.95 B-M10-*	95	M10	108	26	64.5	69	20	54.5	13	53	21.5	18	26	52
233176-*	ERX.95 B-M12-*	95	M12	108	26	64.5	69	20	54.5	13	53	21.5	18	26	51
233181-*	ERX.95 B-M14-*	95	M14	108	26	64.5	69	20	54.5	13	53	21.5	18	26	50
233211-*	ERX.108 B-M12-*	108	M12	123	30	65.5	70	20	54.5	11	52.5	25	20	28	60
233216-*	ERX.108 B-M14-*	108	M14	123	30	65.5	70	20	54.5	11	52.5	25	20	28	59
233221-*	ERX.108 B-M16-*	108	M16	123	30	65.5	70	22	54.5	11	52.5	25	20	28	58




*Ergänzen mit Farbcode: 233061-C2-C1 ERX.30-C2-B-M3-C1

C2 RAL2004 | C3 RAL7035 | C4 RAL1021 | C5 RAL5024 | C6 RAL3000 | C17 RAL6017

ERX-B

Code	Artikelnummer	R	d6H	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	Anzahl der Zähne	⚖
233061-*-C1	ERX.30-*-B-M3-C1	30	M3	37.5	15	30	33.5	6	29.5	6	23	12	9	18	8
233066-*-C1	ERX.30-*-B-M4-C1	30	M4	37.5	15	30	33.5	10	29.5	6	23	12	9	18	8
233071-*-C1	ERX.30-*-B-M5-C1	30	M5	37.5	15	30	33.5	10	29.5	6	23	12	9	18	7
233076-*-C1	ERX.30-*-B-M6-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	10	29.5	6	23	12	9	18	6
233101-*-C1	ERX.44-*-B-M5-C1	44	M5	52	16	32.5	36	10	29.5	6	25	12	11	18	10
233106-*-C1	ERX.44-*-B-M6-C1	44	M6	52	16	32.5	36	10	29.5	6	25	12	11	18	10
233131-*-C1	ERX.63-*-B-M6-C1	63	M6	72.5	19	43	47	16	37.5	8	34.5	15	13.5	20	21
233136-*-C1	ERX.63-*-B-M8-C1	63	M8	72.5	19	43	47	13	37.5	8	34.5	15	13.5	20	20
233141-*-C1	ERX.63-*-B-M1-C1	63	M10	72.5	19	43	47	13	37.5	8	34.5	15	13.5	20	19
233151-*-C1	ERX.78-*-B-M8-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	20	47	12	44	19	16	24	46
233156-*-C1	ERX.78-*-B-M10-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	18	47	12	44	19	16	24	44
233161-*-C1	ERX.78-*-B-M12-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	17	47	12	44	19	16	24	43
233171-*-C1	ERX.95-*-B-M10-C1	95	M10	108	26	64.5	69	20	54.5	13	53	21.5	18	26	52
233176-*-C1	ERX.95-*-B-M12-C1	95	M12	108	26	64.5	69	20	54.5	13	53	21.5	18	26	51
233181-*-C1	ERX.95-*-B-M14-C1	95	M14	108	26	64.5	69	20	54.5	13	53	21.5	18	26	50
233211-*-C1	ERX.108-*-B-M12-C1	108	M12	123	30	65.5	70	20	54.5	11	52.5	25	20	28	60
233216-*-C1	ERX.108-*-B-M14-C1	108	M14	123	30	65.5	70	20	54.5	11	52.5	25	20	28	59
233221-*-C1	ERX.108-*-B-M16-C1	108	M16	123	30	65.5	70	22	54.5	11	52.5	25	20	28	58

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.





*Ergänzen mit Farbcode: 235071-C2 ERX.30 SST-M5-C2

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ERX-SST

Code	Artikelnummer	R	d6H	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	Anzahl der Zähne	⚖
235069-*	ERX.30 SST-M3-*	30	M3	37.5	15	30	33.5	6	29.5	6	23	12	9	18	8
235070-*	ERX.30 SST-M4-*	30	M4	37.5	15	30	33.5	10	29.5	6	23	12	9	18	8
235071-*	ERX.30 SST-M5-*	30	M5	37.5	15	30	33.5	6	29.5	6	23	12	9	18	8
235076-*	ERX.30 SST-M6-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	10	29.5	6	23	12	9	18	6
235101-*	ERX.44 SST-M5-*	44	M5	52	16	32.5	36	6	29.5	6	25	12	11	18	11
235106-*	ERX.44 SST-M6-*	44	M6	52	16	32.5	36	10	29.5	6	25	12	11	18	10
235131-*	ERX.63 SST-M6-*	63	M6	72.5	19	43	47	12	37.5	8	34.5	15	13.5	20	22
235136-*	ERX.63 SST-M8-*	63	M8	72.5	19	43	47	13	37.5	8	34.5	15	13.5	20	20
235151-*	ERX.78 SST-M8-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	13	47	12	44	19	16	24	46
235156-*	ERX.78 SST-M10-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	17	47	12	44	19	16	24	44
235176-*	ERX.95 SST-M12-*	95	M12	108	26	64.5	69	20	54.5	13	53	21.5	18	26	52
235191-*	ERX.108 SST-M12-*	108	M12	123	30	65.5	70	20	54.5	11	52.5	25	20	28	60




*Ergänzen mit Farbcode: 235071-C2-C1 ERX.30-C2-SST-M5-C1

C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ERX-SST

Code	Artikelnummer	R	d6H	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	Anzahl der Zähne	⚖
235069-*-C1	ERX.30-*-SST-M3-C1	30	M3	37.5	15	30	33.5	6	29.5	6	23	12	9	18	8
235070-*-C1	ERX.30-*-SST-M4-C1	30	M4	37.5	15	30	33.5	10	29.5	6	23	12	9	18	8
235071-*-C1	ERX.30-*-SST-M5-C1	30	M5	37.5	15	30	33.5	6	29.5	6	23	12	9	18	8
235076-*-C1	ERX.30-*-SST-M6-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	10	29.5	6	23	12	9	18	6
235101-*-C1	ERX.44-*-SST-M5-C1	44	M5	52	16	32.5	36	6	29.5	6	25	12	11	18	11
235106-*-C1	ERX.44-*-SST-M6-C1	44	M6	52	16	32.5	36	10	29.5	6	25	12	11	18	10
235131-*-C1	ERX.63-*-SST-M6-C1	63	M6	72.5	19	43	47	12	37.5	8	34.5	15	13.5	20	22
235136-*-C1	ERX.63-*-SST-M8-C1	63	M8	72.5	19	43	47	13	37.5	8	34.5	15	13.5	20	20
235151-*-C1	ERX.78-*-SST-M8-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	13	47	12	44	19	16	24	46
235156-*-C1	ERX.78-*-SST-M10-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	17	47	12	44	19	16	24	44
235176-*-C1	ERX.95-*-SST-M12-C1	95	M12	108	26	64.5	69	20	54.5	13	53	21.5	18	26	52
235191-*-C1	ERX.108-*-SST-M12-C1	108	M12	123	30	65.5	70	20	54.5	11	52.5	25	20	28	60

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.





*Ergänzen mit Farbcode: 234001-C2 ERX.30 p-M5x10-C2

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ERX-p

Code	Artikelnummer	R	d6g	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	Anzahl der Zähne	⚖
234001-*	ERX.30 p-M5x10-*	30	M5	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	10	9	18	6
234006-*	ERX.30 p-M5x16-*	30	M5	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	16	9	18	6
234011-*	ERX.30 p-M5x20-*	30	M5	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	20	9	18	7
234016-*	ERX.30 p-M6x10-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	10	9	18	8
234021-*	ERX.30 p-M6x16-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	16	9	18	9
234026-*	ERX.30 p-M6x20-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	20	9	18	10
234031-*	ERX.30 p-M6x25-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	25	9	18	11
234036-*	ERX.30 p-M6x30-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	30	9	18	12
234046-*	ERX.30 p-M6x40-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	40	9	18	14
234101-*	ERX.44 p-M5x10-*	44	M5	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	10	11	18	11
234106-*	ERX.44 p-M5x16-*	44	M5	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	16	11	18	12
234111-*	ERX.44 p-M5x20-*	44	M5	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	20	11	18	13
234116-*	ERX.44 p-M6x10-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	10	11	18	13
234121-*	ERX.44 p-M6x16-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	16	11	18	14
234126-*	ERX.44 p-M6x20-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	20	11	18	15
234131-*	ERX.44 p-M6x25-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	25	11	18	16
234136-*	ERX.44 p-M6x30-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	30	11	18	17
234141-*	ERX.44-p-M6x35-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	35	11	18	18
234146-*	ERX.44 p-M6x40-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	40	11	18	19
234151-*	ERX.44 p-M6x45-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	45	11	18	20
234159-*	ERX.44 p-M8x16-*	44	M8	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	16	11	18	17
234161-*	ERX.44 p-M8x20-*	44	M8	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	20	11	18	18
234163-*	ERX.44 p-M8x25-*	44	M8	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	25	11	18	19
234301-*	ERX.63 p-M6x10-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	10	13.5	20	28
234306-*	ERX.63 p-M6x16-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	16	13.5	20	29
234311-*	ERX.63 p-M6x20-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	20	13.5	20	30
234316-*	ERX.63 p-M6x25-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	25	13.5	20	31
234321-*	ERX.63 p-M6x30-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	30	13.5	20	32
234323-*	ERX.63 p-M6x35-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	35	13.5	20	32
234326-*	ERX.63 p-M6x40-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	40	13.5	20	32
234329-*	ERX.63 p-M6x50-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	50	13.5	20	32
234333-*	ERX.63 p-M8x16-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	16	13.5	20	32
234336-*	ERX.63 p-M8x20-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	20	13.5	20	32
234341-*	ERX.63 p-M8x25-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	25	13.5	20	34
234346-*	ERX.63 p-M8x30-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	30	13.5	20	36
234351-*	ERX.63 p-M8x35-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	35	13.5	20	38
234356-*	ERX.63 p-M8x40-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	40	13.5	20	40
234361-*	ERX.63 p-M8x45-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	45	13.5	20	41
234366-*	ERX.63 p-M8x50-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	50	13.5	20	43
234371-*	ERX.63 p-M8x60-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	60	13.5	20	46
234376-*	ERX.63 p-M8x70-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	70	13.5	20	50
234378-*	ERX.63 p-M8x80-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	80	13.5	20	50
234381-*	ERX.63 p-M10x20-*	63	M10	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	20	13.5	20	40
234382-*	ERX.63 p-M10x30-*	63	M10	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	30	13.5	20	43
234383-*	ERX.63 p-M10x40-*	63	M10	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	40	13.5	20	46
234385-*	ERX.63 p-M10x50-*	63	M10	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	50	13.5	20	50
234387-*	ERX.63 p-M10x60-*	63	M10	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	60	13.5	20	54

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.



*Ergänzen mit Farbcode: 234498-C2 ERX.78 p-M8x20-C2


C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ERX-p


Code	Artikelnummer	R	d6g	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	Anzahl der Zähne	⚖
234498-*	ERX.78 p-M8x20-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	20	16	24	42
234501-*	ERX.78 p-M8x25-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	25	16	24	43
234503-*	ERX.78 p-M8x30-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	30	16	24	44
234506-*	ERX.78 p-M8x40-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	40	16	24	48
234507-*	ERX.78 p-M8x45-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	45	16	24	50
234509-*	ERX.78 p-M8x50-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	50	16	24	52
234511-*	ERX.78 p-M8x55-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	55	16	24	55
234513-*	ERX.78 p-M8x60-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	60	16	24	57
234515-*	ERX.78 p-M8x70-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	70	16	24	60
234516-*	ERX.78 p-M10x20-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	20	16	24	58
234521-*	ERX.78 p-M10x25-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	25	16	24	61
234526-*	ERX.78 p-M10x30-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	30	16	24	64
234531-*	ERX.78 p-M10x35-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	35	16	24	67
234536-*	ERX.78 p-M10x40-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	40	16	24	70
234541-*	ERX.78 p-M10x50-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	50	16	24	76
234546-*	ERX.78 p-M10x60-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	60	16	24	82
234551-*	ERX.78 p-M10x70-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	70	16	24	88
234561-*	ERX.78 p-M12x20-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	20	16	24	70
234566-*	ERX.78 p-M12x25-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	25	16	24	71
234571-*	ERX.78 p-M12x30-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	30	16	24	74
234573-*	ERX.78 p-M12x35-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	35	16	24	75
234576-*	ERX.78 p-M12x40-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	40	16	24	76
234581-*	ERX.78 p-M12x45-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	45	16	24	77
234586-*	ERX.78 p-M12x50-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	50	16	24	79
234591-*	ERX.78 p-M12x60-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	60	16	24	81
234593-*	ERX.78 p-M12x70-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	70	16	24	84
234596-*	ERX.78 p-M12x80-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	80	16	24	86
234716-*	ERX.95 p-M12x20-*	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	20	18	26	86
234726-*	ERX.95 p-M12x30-*	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	30	18	26	86
234741-*	ERX.95 p-M12x50-*	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	50	18	26	90
234751-*	ERX.95 p-M12x70-*	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	70	18	26	94
234901-*	ERX.95 p-M16x30-*	95	M16	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	30	18	26	104
234911-*	ERX.95 p-M16x50-*	95	M16	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	50	18	26	110
234921-*	ERX.95 p-M16x70-*	95	M16	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	70	18	26	116
234996-*	ERX.108 p-M12x20-*	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	20	20	28	70
235001-*	ERX.108 p-M12x30-*	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	30	20	28	70
235006-*	ERX.108 p-M12x50-*	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	50	20	28	75
235011-*	ERX.108 p-M12x70-*	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	70	20	28	80
235016-*	ERX.108 p-M14x30-*	108	M14	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	30	20	28	86
235021-*	ERX.108 p-M14x50-*	108	M14	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	50	20	28	90
235026-*	ERX.108 p-M14x70-*	108	M14	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	70	20	28	95
235036-*	ERX.108 p-M16x30-*	108	M16	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	30	20	28	100
235041-*	ERX.108 p-M16x50-*	108	M16	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	50	20	28	105
235046-*	ERX.108 p-M16x70-*	108	M16	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	70	20	28	110


1/2026

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.



ERX-p








*Ergänzen mit Farbcode: 234001-C2-C1 ERX.30-C2-p-M5x10-C1

C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017


ERX-p


Code	Artikelnummer	R	d6g	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	Anzahl der Zähne	⚖
234001-*-C1	ERX.30-*-p-M5x10-C1	30	M5	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	10	9	18	6
234006-*-C1	ERX.30-*-p-M5x16-C1	30	M5	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	16	9	18	6
234011-*-C1	ERX.30-*-p-M5x20-C1	30	M5	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	20	9	18	7
234016-*-C1	ERX.30-*-p-M6x10-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	10	9	18	8
234021-*-C1	ERX.30-*-p-M6x16-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	16	9	18	9
234026-*-C1	ERX.30-*-p-M6x20-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	20	9	18	10
234031-*-C1	ERX.30-*-p-M6x25-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	25	9	18	11
234036-*-C1	ERX.30-*-p-M6x30-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	30	9	18	12
234046-*-C1	ERX.30-*-p-M6x40-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	40	9	18	14
234101-*-C1	ERX.44-*-p-M5x10-C1	44	M5	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	10	11	18	11
234106-*-C1	ERX.44-*-p-M5x16-C1	44	M5	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	16	11	18	12
234111-*-C1	ERX.44-*-p-M5x20-C1	44	M5	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	20	11	18	13
234116-*-C1	ERX.44-*-p-M6x10-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	10	11	18	13
234121-*-C1	ERX.44-*-p-M6x16-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	16	11	18	14
234126-*-C1	ERX.44-*-p-M6x20-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	20	11	18	15
234131-*-C1	ERX.44-*-p-M6x25-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	25	11	18	16
234136-*-C1	ERX.44-*-p-M6x30-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	30	11	18	17
234141-*-C1	ERX.44-*-p-M6x35-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	35	11	18	18
234146-*-C1	ERX.44-*-p-M6x40-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	40	11	18	19
234151-*-C1	ERX.44-*-p-M6x45-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	45	11	18	20
234159-*-C1	ERX.44-*-p-M8x16-C1	44	M8	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	16	11	18	17
234161-*-C1	ERX.44-*-p-M8x20-C1	44	M8	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	20	11	18	18
234163-*-C1	ERX.44-*-p-M8x25-C1	44	M8	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	25	11	18	19
234301-*-C1	ERX.63-*-p-M6x10-C1	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	10	13.5	20	28
234306-*-C1	ERX.63-*-p-M6x16-C1	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	16	13.5	20	29
234311-*-C1	ERX.63-*-p-M6x20-C1	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	20	13.5	20	30
234316-*-C1	ERX.63-*-p-M6x25-C1	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	25	13.5	20	31
234321-*-C1	ERX.63-*-p-M6x30-C1	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	30	13.5	20	32
234323-*-C1	ERX.63-*-p-M6x35-C1	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	35	13.5	20	32
234326-*-C1	ERX.63-*-p-M6x40-C1	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	40	13.5	20	32
234329-*-C1	ERX.63-*-p-M6x50-C1	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	50	13.5	20	32
234333-*-C1	ERX.63-*-p-M8x16-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	16	13.5	20	32
234336-*-C1	ERX.63-*-p-M8x20-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	20	13.5	20	32
234341-*-C1	ERX.63-*-p-M8x25-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	25	13.5	20	34
234346-*-C1	ERX.63-*-p-M8x30-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	30	13.5	20	36
234351-*-C1	ERX.63-*-p-M8x35-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	35	13.5	20	38
234356-*-C1	ERX.63-*-p-M8x40-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	40	13.5	20	40
234361-*-C1	ERX.63-*-p-M8x45-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	45	13.5	20	41
234366-*-C1	ERX.63-*-p-M8x50-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	50	13.5	20	43
234371-*-C1	ERX.63-*-p-M8x60-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	60	13.5	20	46
234376-*-C1	ERX.63-*-p-M8x70-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	70	13.5	20	50
234378-*-C1	ERX.63-*-p-M8x80-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	80	13.5	20	50
234381-*-C1	ERX.63-*-p-M10x20-C1	63	M10	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	20	13.5	20	40
234382-*-C1	ERX.63-*-p-M10x30-C1	63	M10	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	30	13.5	20	43
234383-*-C1	ERX.63-*-p-M10x40-C1	63	M10	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	40	13.5	20	46
234385-*-C1	ERX.63-*-p-M10x50-C1	63	M10	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	50	13.5	20	50
234387-*-C1	ERX.63-*-p-M10x60-C1	63	M10	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	60	13.5	20	54

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.



ERX-p
ERX-SST-p







*Ergänzen mit Farbcode: 234498-C2-C1 ERX.78-C2-p-M8x20-C1

C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ERX-p

Code	Artikelnummer	R	d6g	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	Anzahl der Zähne	⚖
234498-*-C1	ERX.78-*-p-M8x20-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	20	16	24	42
234501-*-C1	ERX.78-*-p-M8x25-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	25	16	24	43
234503-*-C1	ERX.78-*-p-M8x30-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	30	16	24	44
234506-*-C1	ERX.78-*-p-M8x40-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	40	16	24	48
234507-*-C1	ERX.78-*-p-M8x45-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	45	16	24	50
234509-*-C1	ERX.78-*-p-M8x50-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	50	16	24	52
234511-*-C1	ERX.78-*-p-M8x55-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	55	16	24	55
234513-*-C1	ERX.78-*-p-M8x60-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	60	16	24	57
234515-*-C1	ERX.78-*-p-M8x70-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	70	16	24	60
234516-*-C1	ERX.78-*-p-M10x20-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	20	16	24	58
234521-*-C1	ERX.78-*-p-M10x25-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	25	16	24	61
234526-*-C1	ERX.78-*-p-M10x30-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	30	16	24	64
234531-*-C1	ERX.78-*-p-M10x35-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	35	16	24	67
234536-*-C1	ERX.78-*-p-M10x40-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	40	16	24	70
234541-*-C1	ERX.78-*-p-M10x50-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	50	16	24	76
234546-*-C1	ERX.78-*-p-M10x60-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	60	16	24	82
234551-*-C1	ERX.78-*-p-M10x70-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	70	16	24	88
234561-*-C1	ERX.78-*-p-M12x20-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	20	16	24	70
234566-*-C1	ERX.78-*-p-M12x25-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	25	16	24	71
234571-*-C1	ERX.78-*-p-M12x30-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	30	16	24	74
234573-*-C1	ERX.78-*-p-M12x35-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	35	16	24	75
234576-*-C1	ERX.78-*-p-M12x40-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	40	16	24	76
234581-*-C1	ERX.78-*-p-M12x45-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	45	16	24	77
234586-*-C1	ERX.78-*-p-M12x50-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	50	16	24	79
234591-*-C1	ERX.78-*-p-M12x60-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	60	16	24	81
234593-*-C1	ERX.78-*-p-M12x70-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	70	16	24	84
234596-*-C1	ERX.78-*-p-M12x80-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	80	16	24	86
234716-*-C1	ERX.95-*-p-M12x20-C1	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	20	18	26	86
234726-*-C1	ERX.95-*-p-M12x30-C1	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	30	18	26	86
234741-*-C1	ERX.95-*-p-M12x50-C1	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	50	18	26	90
234751-*-C1	ERX.95-*-p-M12x70-C1	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	70	18	26	94
234901-*-C1	ERX.95-*-p-M16x30-C1	95	M16	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	30	18	26	104
234911-*-C1	ERX.95-*-p-M16x50-C1	95	M16	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	50	18	26	110
234921-*-C1	ERX.95-*-p-M16x70-C1	95	M16	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	70	18	26	116
234996-*-C1	ERX.108-*-p-M12x20-C1	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	20	20	28	70
235001-*-C1	ERX.108-*-p-M12x30-C1	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	30	20	28	70
235006-*-C1	ERX.108-*-p-M12x50-C1	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	50	20	28	75
235011-*-C1	ERX.108-*-p-M12x70-C1	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	70	20	28	80
235016-*-C1	ERX.108-*-p-M14x30-C1	108	M14	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	30	20	28	86
235021-*-C1	ERX.108-*-p-M14x50-C1	108	M14	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	50	20	28	90
235026-*-C1	ERX.108-*-p-M14x70-C1	108	M14	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	70	20	28	95
235036-*-C1	ERX.108-*-p-M16x30-C1	108	M16	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	30	20	28	100
235041-*-C1	ERX.108-*-p-M16x50-C1	108	M16	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	50	20	28	105
235046-*-C1	ERX.108-*-p-M16x70-C1	108	M16	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	70	20	28	110

1/2026

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.



*Ergänzen mit Farbcode: 235061-C2 ERX.30-SST-p M5x10-C2


C1 RAL7021 | C2 RAL2004 | C3 RAL7035 | C4 RAL1021 | C5 RAL5024 | C6 RAL3000 | C17 RAL6017

ERX-SST-p

INOX STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	R	d6g	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	Anzahl der Zähne	⚖
235061-*	ERX.30-SST-p M5x10-*	30	M5	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	10	9	18	6
235066-*	ERX.30-SST-p M5x16-*	30	M5	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	16	9	18	7
235196-*	ERX.30-SST-p M6x10-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	10	9	18	8
235201-*	ERX.30 SST-p-M6x16-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	16	9	18	9
235203-*	ERX.30 SST-p-M6x20-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	20	9	18	10
235205-*	ERX.30 SST-p-M6x25-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	25	9	18	11
235207-*	ERX.30 SST-p-M6x30-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	30	9	18	12
235209-*	ERX.44 SST-p-M5x10-*	44	M5	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	10	11	18	10
235211-*	ERX.44 SST-p-M5x16-*	44	M5	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	16	11	18	12
235216-*	ERX.44 SST-p-M6x10-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	10	11	18	13
235221-*	ERX.44 SST-p-M6x16-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	16	11	18	14
235226-*	ERX.44 SST-p-M6x20-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	20	11	18	16
235231-*	ERX.44 SST-p-M6x25-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	25	11	18	17
235236-*	ERX.44 SST-p-M6x30-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	30	11	18	18
235341-*	ERX.63 SST-p-M6x10-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	10	13.5	20	30
235351-*	ERX.63 SST-p-M6x20-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	20	13.5	20	31
235421-*	ERX.63 SST-p-M6x30-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	30	13.5	20	32
235426-*	ERX.63 SST-p-M6x40-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	40	13.5	20	33
235431-*	ERX.63 SST-p-M8x16-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	16	13.5	20	31
235436-*	ERX.63 SST-p-M8x20-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	20	13.5	20	32
235441-*	ERX.63 SST-p-M8x25-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	25	13.5	20	33
235446-*	ERX.63 SST-p-M8x30-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	30	13.5	20	37
235451-*	ERX.63 SST-p-M8x35-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	35	13.5	20	38
235456-*	ERX.63 SST-p-M8x40-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	40	13.5	20	41
235461-*	ERX.63 SST-p-M8x45-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	45	13.5	20	42
235466-*	ERX.63 SST-p-M8x50-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	50	13.5	20	44
235471-*	ERX.63 SST-p-M8x60-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	60	13.5	20	47
235476-*	ERX.63 SST-p-M8x70-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	70	13.5	20	52
235601-*	ERX.78 SST-p-M8x20-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	20	16	24	43
235603-*	ERX.78 SST-p-M8x25-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	25	16	24	44
235605-*	ERX.78 SST-p-M8x30-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	30	16	24	45
235607-*	ERX.78 SST-p-M8x40-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	40	16	24	50
235609-*	ERX.78 SST-p-M8x45-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	45	16	24	52
235611-*	ERX.78 SST-p-M8x50-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	50	16	24	54
235617-*	ERX.78 SST-p-M8x70-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	70	16	24	62
235618-*	ERX.78 SST-p-M8x80-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	80	16	24	64
235716-*	ERX.78 SST-p-M10x20-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	20	16	24	58
235726-*	ERX.78 SST-p-M10x30-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	30	16	24	64
235731-*	ERX.78 SST-p-M10x35-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	35	16	24	66
235736-*	ERX.78 SST-p-M10x40-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	40	16	24	67
235741-*	ERX.78 SST-p-M10x50-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	50	16	24	68
235746-*	ERX.78 SST-p-M10x60-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	60	16	24	70
235771-*	ERX.78 SST-p-M12x30-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	30	16	24	74
235773-*	ERX.78 SST-p-M12x35-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	35	16	24	76
235781-*	ERX.78 SST-p-M12x40-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	40	16	24	77
235786-*	ERX.78 SST-p-M12x50-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	50	16	24	79
235893-*	ERX.78 SST-p-M12x70-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	70	16	24	82
235901-*	ERX.95 SST-p-M12x30-*	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	30	18	26	87
235911-*	ERX.95 SST-p-M12x40-*	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	40	18	26	90
235921-*	ERX.95 SST-p-M12x50-*	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	50	18	26	93
235941-*	ERX.95 SST-p-M12x70-*	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	70	18	26	98
236001-*	ERX.108 SST-p-M12x30-*	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	30	20	28	70
236003-*	ERX.108 SST-p-M12x40-*	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	40	20	28	73
236006-*	ERX.108 SST-p-M12x50-*	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	50	20	28	75
236011-*	ERX.108 SST-p-M12x70-*	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	70	20	28	80

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.





*Ergänzen mit Farbcode: 235061-C2-C1 ERX.30-C2-SST-p M5x10-C1

C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ERX-SST-p

INOX STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	R	d6g	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	Anzahl der Zähne	⚖
235061-*-C1	ERX.30-*-SST-p M5x10-C1	30	M5	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	10	9	18	6
235066-*-C1	ERX.30-*-SST-p M5x16-C1	30	M5	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	16	9	18	7
235196-*-C1	ERX.30-*-SST-p M6x10-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	10	9	18	8
235201-*-C1	ERX.30-*-SST-p-M6x16-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	16	9	18	9
235203-*-C1	ERX.30-*-SST-p-M6x20-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	20	9	18	10
235205-*-C1	ERX.30-*-SST-p-M6x25-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	25	9	18	11
235207-*-C1	ERX.30-*-SST-p-M6x30-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	30	9	18	12
235209-*-C1	ERX.44-*-SST-p-M5x10-C1	44	M5	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	10	11	18	10
235211-*-C1	ERX.44-*-SST-p-M5x16-C1	44	M5	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	16	11	18	12
235216-*-C1	ERX.44-*-SST-p-M6x10-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	10	11	18	13
235221-*-C1	ERX.44-*-SST-p-M6x16-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	16	11	18	14
235226-*-C1	ERX.44-*-SST-p-M6x20-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	20	11	18	16
235231-*-C1	ERX.44-*-SST-p-M6x25-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	25	11	18	17
235236-*-C1	ERX.44-*-SST-p-M6x30-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	30	11	18	18
235341-*-C1	ERX.63-*-SST-p-M6x10-C1	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	10	13.5	20	30
235351-*-C1	ERX.63-*-SST-p-M6x20-C1	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	20	13.5	20	31
235421-*-C1	ERX.63-*-SST-p-M6x30-C1	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	30	13.5	20	32
235426-*-C1	ERX.63-*-SST-p-M6x40-C1	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	40	13.5	20	33
235431-*-C1	ERX.63-*-SST-p-M8x16-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	16	13.5	20	31
235436-*-C1	ERX.63-*-SST-p-M8x20-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	20	13.5	20	32
235441-*-C1	ERX.63-*-SST-p-M8x25-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	25	13.5	20	33
235446-*-C1	ERX.63-*-SST-p-M8x30-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	30	13.5	20	37
235451-*-C1	ERX.63-*-SST-p-M8x35-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	35	13.5	20	38
235456-*-C1	ERX.63-*-SST-p-M8x40-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	40	13.5	20	41
235461-*-C1	ERX.63-*-SST-p-M8x45-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	45	13.5	20	42
235466-*-C1	ERX.63-*-SST-p-M8x50-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	50	13.5	20	44
235471-*-C1	ERX.63-*-SST-p-M8x60-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	60	13.5	20	47
235476-*-C1	ERX.63-*-SST-p-M8x70-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	70	13.5	20	52

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.



*Ergänzen mit Farbcode: 235341-C2-C1 ERX.63-C2 SST-p-M6x10-C1

C2 RAL2004 | C3 RAL7035 | C4 RAL1021 | C5 RAL5024 | C6 RAL3000 | C17 RAL6017

ERX-SST-p

INOX STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	R	d6g	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	Anzahl der Zähne	⚖
235601-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M8x20-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	20	16	24	43
235603-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M8x25-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	25	16	24	44
235605-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M8x30-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	30	16	24	45
235607-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M8x40-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	40	16	24	50
235609-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M8x45-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	45	16	24	52
235611-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M8x50-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	50	16	24	54
235617-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M8x70-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	70	16	24	62
235618-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M8x80-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	80	16	24	64
235716-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M10x20-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	20	16	24	58
235726-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M10x30-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	30	16	24	64
235731-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M10x35-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	35	16	24	66
235736-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M10x40-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	40	16	24	67
235741-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M10x50-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	50	16	24	68
235746-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M10x60-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	60	16	24	70
235771-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M12x30-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	30	16	24	74
235773-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M12x35-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	35	16	24	76
235781-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M12x40-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	40	16	24	77
235786-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M12x50-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	50	16	24	79
235893-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M12x70-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	70	16	24	82
235901-*-C1	ERX.95-*-SST-p-M12x30-C1	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	30	18	26	87
235911-*-C1	ERX.95-*-SST-p-M12x40-C1	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	40	18	26	90
235921-*-C1	ERX.95-*-SST-p-M12x50-C1	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	50	18	26	93
235941-*-C1	ERX.95-*-SST-p-M12x70-C1	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	70	18	26	98
236001-*-C1	ERX.108-*-SST-p-M12x30-C1	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	30	20	28	70
236003-*-C1	ERX.108-*-SST-p-M12x40-C1	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	40	20	28	73
236006-*-C1	ERX.108-*-SST-p-M12x50-C1	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	50	20	28	75
236011-*-C1	ERX.108-*-SST-p-M12x70-C1	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	70	20	28	80

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.