# Klappgriffe

Stahl oder Edelstahl

INOX STAINLESS STEEL RoHS

## STANDARDAUSFÜHRUNGEN


mit Senkbohrungen **A**

- **GN 3136-ST**: Stahl verzinkt, blau passiviert.
- **GN 3136-NI**: Edelstahl 1.4301, glänzende Oberfläche.

## FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die Klappgriffe GN 3136 dienen zum Öffnen von Schubladen oder zum Anheben von Kisten und Behältern. Während des Gebrauchs schlägt der drehbare Griff in einem Winkel von etwa 90° am Blechgehäuse an und kehrt dann durch die Schwerkraft in seine Ruhestellung zurück. Wegen ihrer einfachen Bauweise können die Stanz- und Biegeteile größere Toleranzen aufweisen. Daher müssen bei der Konstruktion geeignete Ausgleichsmöglichkeiten berücksichtigt werden.






**GN 3136-ST**

| Artikelnummer | Beschreibung | l1 | l2 | l3 | d1 | d1 Für Schrauben | d2 | h1 | h2 | m1 | m2 | m3 | m4 | s | ⚖ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN.81021 | GN 3136-85-70-A-ST | 85 | 70 | 75 | 5.5 | M 4 | 6.5 | 12 | 44 | 65 | 45 | 45 | 10 | 1.25 | 101 |
| GN.81023 | GN 3136-100-80-A-ST | 100 | 80 | 95 | 5.5 | M 4 / M 5 | 7.5 | 14 | 52 | 75 | 52 | 44 | 22.5 | 1.5 | 161 |
| GN.81024 | GN 3136-120-95-A-ST | 120 | 95 | 103.5 | 5.5 | M 5 | 7.5 | 15 | 54 | 96 | 70 | 55 | 20 | 1.5 | 200 |
| GN.81025 | GN 3136-135-110-A-ST | 135 | 110 | 123 | 6.4 | M 6 | 10 | 15 | 65 | 105 | 75 | 73 | 22 | 1.75 | 371 |

**GN 3136-NI**

INOX STAINLESS STEEL

| Artikelnummer | Beschreibung | l1 | l2 | l3 | d1 | d1 Für Schrauben | d2 | h1 | h2 | m1 | m2 | m3 | m4 | s | ⚖ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN.81022 | GN 3136-100-80-A-NI | 100 | 80 | 95 | 5.5 | M 4 / M 5 | 7.5 | 14 | 52 | 75 | 52 | 44 | 22.5 | 1.5 | 160 |



elesa 4/2026 Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe. Ganter Norm