Klappgriffe

Stahl oder Edelstahl

GRIFF
- Stahl verchromt **CR**
- Edelstahl 1.4305. **NI**


Matt gestrahlte Oberfläche

ANBAUTEIL
Kunststoff Thermoplast (Polyamide PA)
- Einsatztemperatur bis 100 °C
- Schwarz, matt.

ABDECKKAPPE
Kunststoff Thermoplast (Polyamide PA)
- Einsatztemperatur bis 100 °C
- Grau-schwarz, matt.

INFORMATION
Die Klappgriffe GN 425.5 werden verwendet, wenn der Griff nicht oder nur wenig hervorstehen darf.
In beiden Endstellungen wird der Griff durch gefederte Druckstücke gehalten.
Die in der Tabelle angegebene statische Belastung ist ein Richtwert, dessen Überschreitung zu einer dauerhaften Verformung oder zum Bruch des Thermoplast-Montagefußes führen kann. Alternativ kann der Klappgriff GN 425.2 verwendet werden.





GN 425.5-CR

Artikelnummer	Beschreibung	Länge l	h1	h2	h3	Statische Last F1 [N]	⚖
GN.39241	GN 425.5-100-CR	100	34	44.5	55	500	106
GN.39244	GN 425.5-120-CR	120	34	44.5	55	500	118
GN.39247	GN 425.5-180-CR	180	34	44.5	55	500	163

GN 425.5-NI

Artikelnummer	Beschreibung	Länge l	h1	h2	h3	Statische Last F1 [N]	⚖
GN.39242	GN 425.5-100-NI	100	34	44.5	55	500	106
GN.39245	GN 425.5-120-NI	120	34	44.5	55	500	118
GN.39248	GN 425.5-180-NI	180	34	44.5	55	500	163

4/2026 Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.