

MATERIAL

Schraube aus glasfaserverstärktem SUPER-Thermoplast (Polyamid-Basis, PA), schwarz RAL 9005 (C9) oder grau RAL 7040 (C33).
Druckstück, Thermoplast (Polyacetal POM), schwarz oder grau, matt, unmontiert mitgeliefert.


FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Druckstück, Thermoplast (Polyacetal POM), schwarz, matt, unmontiert mitgeliefert
Der Innensechskantkopf ermöglicht ein schnelles Auf- und Abschrauben des Produkts.
Durchmesser “d” der Kugel ist kleiner als Durchmesser d1” der Schrauben. Somit kann von der Kugelseite eingeschraubt werden.
Weitere Vorteile der Schrauben GST-SV:

- Korrosionsbeständig.
- Beständigkeit gegen Chemikalien.
- Auch für Einsatz im Freien geeignet; ausgezeichnete Lebensdauer.
- Hohe mechanische Festigkeit.
- Sehr leicht: geeignet für Anwendungen, die ein geringes Gewicht erfordern.




Anwendungsbeispiele



elesa 7/2026

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.



Ergänzen mit Farb317921-C9: {317921-C9} {GST-M6x30-SV15-C9}

C9 RAL9005 **C33** RAL7040

GST-SV

Code	Beschreibung	d	d_1	d_2	l	l_1	l_2	s	Max. statische Last [N]	⚖
317921-*	GST-M6x30-SV15-*	M6	4.5	15	33.5	7.5	6	2	900	2
317923-*	GST-M6x40-SV15-*	M6	4.5	15	43.5	7.5	6	2	900	3
317925-*	GST-M6x50-SV15-*	M6	4.5	15	53.5	7.5	6	2	900	3
317927-*	GST-M6x30-SV18-*	M6	4.5	18	35	9	6	2	900	3
317928-*	GST-M6x40-SV18-*	M6	4.5	18	45	9	6	2	900	3
317929-*	GST-M6x50-SV18-*	M6	4.5	18	55	9	6	2	900	4
317937-*	GST-M6x30-SV21-*	M6	4.5	21	36	10	6	2	900	4
317938-*	GST-M6x40-SV21-*	M6	4.5	21	46	10	6	2	900	4
317939-*	GST-M6x50-SV21-*	M6	4.5	21	56	10	6	2	900	5
317931-*	GST-M8x40-SV18-*	M8	6	18	44	9	8	3	1800	4
317933-*	GST-M8x50-SV18-*	M8	6	18	54	9	8	3	1800	5
317935-*	GST-M8x63-SV18-*	M8	6	18	67	9	8	3	1800	6
317941-*	GST-M8x40-SV21-*	M8	6	21	45	10	8	3	1800	6
317943-*	GST-M8x50-SV21-*	M8	6	21	55	10	8	3	1800	6
317945-*	GST-M8x63-SV21-*	M8	6	21	68	10	8	3	1800	7
317951-*	GST-M8x40-SV25-*	M8	6	25	45.5	10.5	8	3	1800	6
317953-*	GST-M8x50-SV25-*	M8	6	25	55.5	10.5	8	3	1800	7
317955-*	GST-M8x63-SV25-*	M8	6	25	68.5	10.5	8	3	1800	8
317961-*	GST-M8x40-SV32-*	M8	6	32	46	11	8	3	1800	8
317963-*	GST-M8x50-SV32-*	M8	6	32	56	11	8	3	1800	9
317965-*	GST-M8x63-SV32-*	M8	6	32	69	11	8	3	1800	9
317971-*	GST-M8x40-SV40-*	M8	6	40	48	13	8	3	1800	13
317973-*	GST-M8x50-SV40-*	M8	6	40	58	13	8	3	1800	13
317975-*	GST-M8x63-SV40-*	M8	6	40	71	13	8	3	1800	14
317993-*	GST-M10x50-SV21-*	M10	7.8	21	55	10	6	4	1800	9
317995-*	GST-M10x63-SV21-*	M10	7.8	21	63	10	6	4	1800	10
317997-*	GST-M10x80-SV21-*	M10	7.8	21	85	10	6	4	1800	11
318003-*	GST-M10x50-SV25-*	M10	7.8	25	55.5	10.5	6	4	1800	9
318005-*	GST-M10x63-SV25-*	M10	7.8	25	68.5	10.5	6	4	1800	12
318007-*	GST-M10x80-SV25-*	M10	7.8	25	85.5	10.5	6	4	1800	13
318013-*	GST-M10x50-SV32-*	M10	7.8	32	56	11	6	4	1800	12
318015-*	GST-M10x63-SV32-*	M10	7.8	32	69	11	6	4	1800	13
318017-*	GST-M10x80-SV32-*	M10	7.8	32	86	11	6	4	1800	14
318023-*	GST-M10x50-SV40-*	M10	7.8	40	58	13	6	4	1800	15
318025-*	GST-M10x63-SV40-*	M10	7.8	40	71	13	6	4	1800	16
318027-*	GST-M10x80-SV40-*	M10	7.8	40	88	13	6	4	1800	17

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.