Ölschaugläser - ATEX-Richtlinie

Kunststoff Thermoplast

MATERIAL
Kunststoff Thermoplast (Polymid PA), RAL 1021 Gelb, glänzend.

SICHTSCHEIBE
Transparenter Kunststoff Thermoplast (Polymid PA).

DICHTUNGSRING
Gummi NBR (Perbunan).

STANDARDAUSFÜHRUNGEN
- **HGFT-EX**: mit Reflektor Aluminium, eloxiert, matt. mit zentriertem Level-Punkt, rot.
- **HGFT-SL-EX**: ohne Reflektor


ATEX-RICHTLINIEN-KONFORMITÄT
HGFT-EX Ölschaugläser entsprechen den grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Europäischen ATEX Richtlinie 2014/34/EU (explosive Atmosphäre) für Gruppe II Ausrüstungen, Kategorie 2GD.
II 2GD Ex h X: Ist die auf dem HGFT-EX Ölschaugläser angezeigte Identifikation gemäß ATEX
II: Gruppe der Ausrüstung/Komponenten die für den industriellen Bereich über Tag geeignet sind (ausgenommen Bergbau).
2: ATEX Kategorie, zeigt „hohes" Schutzlevel an
G: explosive Atmosphäre durch entzündbare Gase oder Dämpfe
D: explosive Atmosphäre durch brennbare Stäube
Ex: Ausrüstung/Komponenten geschützt vor Entzündung in explosionsfähiger Atmosphären
h: Schutzgrad für nicht-elektronische Geräte/Komponenten
X: besondere Nutzungsbedingungen (siehe Bedienungsanleitungen).
Umgebungs- und/oder Flüssigkeitstemperatur: -20 ÷ +80 °C
Die Dokumentation betreffend Konformität mit der oben erwähnten Europäischen Richtlinie und die Bedienungsanleitungen sind integraler Bestandteil des Produktes.


ANMERKUNG
Für den Einsatz mit anderen Flüssigkeiten mit speziellen Zusätzen kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilung.


ZUBEHÖR AUF ANFRAGE
Befestigungsmutter aus Messing GH. (siehe Seite 1574) zur Anbringung an Behältern bei Wandstärken unter 5 mm.



ELESA Original design







HGFT-EX

Artikelnummer	Beschreibung	d1	A	B	D	d	s	Anzugsmoment [Nm]	⚖
14581-R-EX	HGFT.10-3/8-EX	G 3/8	8	7	24	11	22	4÷8	4
14591-R-EX	HGFT.13-1/2-EX	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6÷8	6
14601-R-EX	HGFT.16-3/4-EX	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8÷10	20

HGFT-SL-EX

Artikelnummer	Beschreibung	d1	A	B	D	d	s	Anzugsmoment [Nm]	⚖
14586-R-EX	HGFT.10/SL-3/8-EX	G 3/8	8	7	24	11	22	4÷8	4
14596-R-EX	HGFT.13/SL-1/2-EX	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6÷8	6
14606-R-EX	HGFT.16/SL-3/4-EX	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8÷10	9

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.