L.652-S | Sicherheits T-Griffe

Thermoplast, Einrasten durch Drücken

RoHS PA +130° -30°

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Thermoplast, Polyamid (PA), schwarz, matt mit "PUSH" Tampoprint in grau. Kontakt mit Lösungsmitteln, Alkohol oder alkoholhaltigen Flüssigkeiten sollte vermieden werden, um den Tampondruck nicht zu beschädigen.

ABDECKKAPPE

Thermoplast, schwarz. Auf Anfrage und ab einer ausreichenden Menge kann sie in gelb RAL 1021 (Sicherheit) oder in anderen Farben, mit kundenspezifischen Symbolen, Kennzeichnungen oder Schriftzügen geliefert werden.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

Glasfaserverstärktes Thermoplast Klemmelement mit Verzahnung und Halteschraube, schwarz, mit Rändelung auf dem vorstehenden Teil um erstmaliges Anziehen zu erleichtern. AISI 302 Edelstahl Torsionsfeder.

- **L.652-S-B:** Buchse Messing, Gewinde-Sackloch.
- **L.652-S-p:** Gewindestift, Stahl verzinkt, abgerundete flache Griffkante nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten auf Seite A-10).

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN


Besonders geeignet wenn sich der Griff frei bewegen muss, um eine unbeabsichtigte Beeinträchtigung der Klemmvorgänge zu verhindern.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Durch Niederdrücken des Griffs rasten die beiden Kerbverzahnungen ein, sodass gelöst oder gespannt werden kann. Beim "Loslassen" wird die Verbindung durch Federkraft wieder gelöst.



ELESA Original design



L.652-S-B

Code	Artikelnummer	L	d6H	S	H	d1	h	h1	h2	Anzahl der Zähne	⚖
32531	L.652-S/67 B-M5	67	M5	16	41	12	10	29	4	18	34
32533	L.652-S/67 B-M6	67	M6	16	41	12	10	29	4	18	32
32563	L.652-S/80 B-M6	80	M6	20	47	15	16	31.5	5.5	20	46
32565	L.652-S/80 B-M8	80	M8	20	47	15	13	31.5	5.5	20	44

L.652-S-p

Code	Artikelnummer	L	d6g	S	H	d1	h1	h2	l	Anzahl der Zähne	⚖
32541	L.652-S/67 p-M5x10	67	M5	16	41	12	29	4	10	18	23
32542	L.652-S/67 p-M5x16	67	M5	16	41	12	29	4	16	18	25
32552	L.652-S/67 p-M6x16	67	M6	16	41	12	29	4	16	18	27
32553	L.652-S/67 p-M6x25	67	M6	16	41	12	29	4	25	18	30
32571	L.652-S/80 p-M8x20	80	M8	20	47	15	31.5	5.5	20	20	43
32572	L.652-S/80 p-M8x25	80	M8	20	47	15	31.5	5.5	25	20	45
32582	L.652-S/80 p-M10x30	80	M10	20	47	15	31.5	5.5	30	20	51

elesa 11/2019

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.