M.343-SOFT | Bügelgriffe

Kunststoff Thermoplast mit ergonomischen Soft-touch-Einsätzen

SOFT · RoHS · PP · TPE · +80° -20°

MATERIAL

Kunststoff Thermoplast (Polypropylen, PP), hoch elastisch, schwarz, matt, mit „Soft-touch"-Einsätzen aus weichem Elastomer (TPE), chemisch und mechanisch verbunden, Härte 70 Shore A, orangefarben RAL 2004 (C2), rot RAL 3000 (C6), grün RAL 6017 (C17) und grau RAL 7024 (C24), matt.


STANDARDAUSFÜHRUNGEN

Buchsen Messing.

- **M.343-SOFT:** Gewindesackloch für rückseitige Montage.
- **M.343-FM-SOFT:** Durchlöcher für Zylinderschrauben mit Innensechskant.

TECHNISCHE DATEN

Zugbelastung und Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit den entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.




L [J] = P [N] • h [m]




ELESA Original design

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2026

M.343-SOFT



M.343-FM-SOFT



C2 RAL2004 · C6 RAL3000 · C17 RAL6017 · C24 RAL7024

M.343-SOFT

Code	Beschreibung	L	B	$f_{\pm 0.5}$	d_{6H}	h	p	l_1	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
38620	M.343/150 B-M6-SOFT-C2	148	16	132	M6	53	13	26	2000	2700	12	6	100
38622	M.343/150 B-M6-SOFT-C6	148	16	132	M6	53	13	26	2000	2700	12	6	100
38623	M.343/150 B-M6-SOFT-C17	148	16	132	M6	53	13	26	2000	2700	12	6	100
38621	M.343/150 B-M6-SOFT-C24	148	16	132	M6	53	13	26	2000	2700	12	6	100
38630	M.343/150 B-M8-SOFT-C2	148	16	132	M8	53	13	26	2300	2700	10	11	100
38632	M.343/150 B-M8-SOFT-C6	148	16	132	M8	53	13	26	2300	2700	10	11	100
38633	M.343/150 B-M8-SOFT-C17	148	16	132	M8	53	13	26	2300	2700	10	11	100
38631	M.343/150 B-M8-SOFT-C24	148	16	132	M8	53	13	26	2300	2700	10	11	100

M.343-FM-SOFT

Code	Beschreibung	L	B	$f_{\pm 0.5}$	d	d_1	h	h_1	h_2	l_1	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
138620	M.343 FM/150 B-6-SOFT-C2	148	16	132	6.4	10.5	53	8.5	23.5	26	2000	2700	12	6	72
138622	M.343 FM/150 B-6-SOFT-C6	148	16	132	6.4	10.5	53	8.5	23.5	26	2000	2700	12	6	72
138623	M.343 FM/150 B-6-SOFT-C17	148	16	132	6.4	10.5	53	8.5	23.5	26	2000	2700	12	6	72
138621	M.343 FM/150 B-6-SOFT-C24	148	16	132	6.4	10.5	53	8.5	23.5	26	2000	2700	12	6	72

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.