Belüftungsdeckel

mit Spritzschutz, Kunststoff Thermoplast

RoHS PA +100° -30°

ABDECKKAPPEN

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), halbmatt.
- SFP.....: RAL 2004 orange, Markierung “OIL”.
- SFP.....-C9: RAL 9005 schwarz, Markierung “OIL”.
- SFP.....-C2-N: orange RAL 2004, ohne “OIL” Markierung.
- SFP.....-C9-N: RAL 9005 schwarz, ohne “OIL” Markierung.

VERBINDUNGSSTÜCKE MIT GEWINDE

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

DICHTUNGSRING

Gummi NBR (Perbunan)

SPRITZSCHUTZ

Kunststoff Thermoplast

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **SFP.**: ohne Luftfilter, mit schwarzem Spritzschutz.
- **SFP+F-FIL**: mit Drahtgeflecht-Filter, mit orangen Spritzschutz.
- **SFP+F-FOAM**: mit Luftfilter PU-Schaum, Polyurethan (Polyester) , Filterfeinheit 40 µm mit grauem Spritzschutz.
- **SFP-BA+F**: mit Luftfilter PU-Schaum, Polyurethan (Polyester) , Filterfeinheit 40 µm mit grauem Spritzschutz.

mit Bajonettverschluss, verzinktes Stahlblech und
mit Sicherheitskette, Stahl verchromt

MAXIMALE GEBRAUCHSTEMPERATUR

100°C.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

SFP. Belüftungsdeckel kommen zusammen mit Spritzschutz (ELESA Design) welcher einen Ölverlust verhindert. Sie sind besonders dort einsetzbar, wo Öl heftiger aufgerührt und somit gegen den Deckel gespritzt wird.


TECHNISCHE DATEN


Der Luftstrom der verschiedenen Ausführungen kann aus der Grafik entnommen werden und bezieht sich auf die Differenz des Innen- und Außendrucks.




ELESA Original design


Funktionsschema








Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.



SFP.

Code	Beschreibung	D	L	d	d_2	h	⚖
54141	SFP.30-12x1.5	31	29.5	M12x1.5	6	9.5	12
54141-C9	SFP.30-12x1.5-C9	31	29.5	M12x1.5	6	9.5	12
54161	SFP.30-14x1.5	31	29.5	M14x1.5	8	9.5	12
54161-C9	SFP.30-14x1.5-C9	31	29.5	M14x1.5	8	9.5	12
53941	SFP.30-16x1.5	31	29.5	M16x1.5	10	9.5	12
53941-C9	SFP.30-16x1.5-C9	31	29.5	M16x1.5	10	9.5	12
53961	SFP.30-18x1.5	31	29.5	M18x1.5	10	9.5	12
53961-C9	SFP.30-18x1.5-C9	31	29.5	M18x1.5	10	9.5	12
53981	SFP.30-20x1.5	31	29.5	M20x1.5	12	9.5	12
53981-C9	SFP.30-20x1.5-C9	31	29.5	M20x1.5	12	9.5	12
53991	SFP.30-22x1.5	31	29.5	M22x1.5	12	9.5	13
53991-C9	SFP.30-22x1.5-C9	31	29.5	M22x1.5	12	9.5	13
54341	SFP.40-24x1.5	42	36.5	M24x1.5	18	11.5	25
54341-C9	SFP.40-24x1.5-C9	42	36.5	M24x1.5	18	11.5	25
54361	SFP.40-26x1.5	42	36.5	M26x1.5	18	11.5	16
54361-C9	SFP.40-26x1.5-C9	42	36.5	M26x1.5	18	11.5	16
53935	SFP.30-1/4	31	29.5	G 1/4	8	9.5	12
53935-C9	SFP.30-1/4-C9	31	29.5	G 1/4	8	9.5	12
54001	SFP.30-3/8	31	29.5	G 3/8	10	9.5	12
54001-C9	SFP.30-3/8-C9	31	29.5	G 3/8	10	9.5	12
54101	SFP.30-1/2	31	29.5	G 1/2	12	9.5	12
54101-C9	SFP.30-1/2-C9	31	29.5	G 1/2	12	9.5	12
56651	SFP.40-3/8	42	36.5	G 3/8	10	11.5	22
56651-C9	SFP.40-3/8-C9	42	36.5	G 3/8	10	11.5	22
56671	SFP.40-1/2	42	36.5	G 1/2	12	11.5	24
56671-C9	SFP.40-1/2-C9	42	36.5	G 1/2	12	11.5	24
54201	SFP.40-3/4	42	36.5	G 3/4	18	11.5	26
54201-C9	SFP.40-3/4-C9	42	36.5	G 3/4	18	11.5	25
54301	SFP.40-1	42	36.5	G 1	18	11.5	26
54301-C9	SFP.40-1-C9	42	36.5	G 1	18	11.5	26
56701	SFP.57-3/4	57	42	G 3/4	18	14	43
56701-C9	SFP.57-3/4-C9	57	42	G 3/4	18	14	43
56731	SFP.57-1	57	42	G 1	23	14	43
56731-C9	SFP.57-1-C9	57	42	G 1	23	14	43
54401	SFP.57-1¼	57	44	G 1 1/4	28	16	46
54401-C9	SFP.57-1¼-C9	57	44	G 1 1/4	28	16	46
54501	SFP.57-1½	57	44	G 1 1/2	28	16	47
54501-C9	SFP.57-1½-C9	57	44	G 1 1/2	28	16	46
54876	SFP.70-2	70	59	G 2	23	17	91
54876-C9	SFP.70-2-C9	70	59	G 2	23	17	91


Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.



SFP-N

Code	Beschreibung	D	L	d	d_2	h	⚖
54141-C2-N	SFP.30-12x1.5-C2-N	31	29.5	M12x1.5	6	9.5	12
54141-C9-N	SFP.30-12x1.5-C9-N	31	29.5	M12x1.5	6	9.5	12
54161-C2-N	SFP.30-14x1.5-C2-N	31	29.5	M14x1.5	8	9.5	12
54161-C9-N	SFP.30-14x1.5-C9-N	31	29.5	M14x1.5	8	9.5	12
53941-C2-N	SFP.30-16x1.5-C2-N	31	29.5	M16x1.5	10	9.5	12
53941-C9-N	SFP.30-16x1.5-C9-N	31	29.5	M16x1.5	10	9.5	12
53961-C2-N	SFP.30-18x1.5-C2-N	31	29.5	M18x1.5	10	9.5	12
53961-C9-N	SFP.30-18x1.5-C9-N	31	29.5	M18x1.5	10	9.5	12
53981-C2-N	SFP.30-20x1.5-C2-N	31	29.5	M20x1.5	12	9.5	12
53981-C9-N	SFP.30-20x1.5-C9-N	31	29.5	M20x1.5	12	9.5	12
53991-C2-N	SFP.30-22x1.5-C2-N	31	29.5	M22x1.5	12	9.5	13
53991-C9-N	SFP.30-22x1.5-C9-N	31	29.5	M22x1.5	12	9.5	13
54341-C2-N	SFP.40-24x1.5-C2-N	42	36.5	M24x1.5	18	11.5	25
54341-C9-N	SFP.40-24x1.5-C9-N	42	36.5	M24x1.5	18	11.5	25
54361-C2-N	SFP.40-26x1.5-C2-N	42	36.5	M26x1.5	18	11.5	16
54361-C9-N	SFP.40-26x1.5-C9-N	42	36.5	M26x1.5	18	11.5	16
53935-C2-N	SFP.30-1/4-C2-N	31	29.5	G 1/4	8	9.5	12
53935-C9-N	SFP.30-1/4-C9-N	31	29.5	G 1/4	8	9.5	12
54001-C2-N	SFP.30-3/8-C2-N	31	29.5	G 3/8	10	9.5	12
54001-C9-N	SFP.30-3/8-C9-N	31	29.5	G 3/8	10	9.5	12
54101-C2-N	SFP.30-1/2-C2-N	31	29.5	G 1/2	12	9.5	12
54101-C9-N	SFP.30-1/2-C9-N	31	29.5	G 1/2	12	9.5	12
56651-C2-N	SFP.40-3/8-C2-N	42	36.5	G 3/8	10	11.5	23
56651-C9-N	SFP.40-3/8-C9-N	42	36.5	G 3/8	10	11.5	22
56671-C2-N	SFP.40-1/2-C2-N	42	36.5	G 1/2	12	11.5	24
56671-C9-N	SFP.40-1/2-C9-N	42	36.5	G 1/2	12	11.5	24
54201-C2-N	SFP.40-3/4-C2-N	42	36.5	G 3/4	18	11.5	25
54201-C9-N	SFP.40-3/4-C9-N	42	36.5	G 3/4	18	11.5	25
54301-C2-N	SFP.40-1-C2-N	42	36.5	G 1	18	11.5	26
54301-C9-N	SFP.40-1-C9-N	42	36.5	G 1	18	11.5	26
56701-C2-N	SFP.57-3/4-C2-N	57	42	G 3/4	18	14	43
56701-C9-N	SFP.57-3/4-C9-N	57	42	G 3/4	18	14	43
56731-C2-N	SFP.57-1-C2-N	57	42	G 1	23	14	43
56731-C9-N	SFP.57-1-C9-N	57	42	G 1	23	14	43
54401-C2-N	SFP.57-1¼-C2-N	57	44	G 1 1/4	28	16	46
54401-C9-N	SFP.57-1¼-C9-N	57	44	G 1 1/4	28	16	46
54501-C2-N	SFP.57-1½-C2-N	57	44	G 1 1/2	28	16	46
54501-C9-N	SFP.57-1½-C9-N	57	44	G 1 1/2	28	16	46
54876-C2-N	SFP.70-2-C2-N	70	59	G 2	23	17	91
54876-C9-N	SFP.70-2-C9-N	70	59	G 2	23	17	91


Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.



SFP+F-FIL

Code	Beschreibung	D	L	d	d_2	h	⚖
54151	SFP.30-12x1.5+F FIL	31	29.5	M12x1.5	6	9.5	13
54151-C9	SFP.30-12x1.5+F FIL-C9	31	29.5	M12x1.5	6	9.5	13
54171	SFP.30-14x1.5+F FIL	31	29.5	M14x1.5	8	9.5	13
54171-C9	SFP.30-14x1.5+F FIL-C9	31	29.5	M14x1.5	8	9.5	13
53951	SFP.30-16x1.5+F FIL	31	29.5	M16x1.5	10	9.5	13
53951-C9	SFP.30-16x1.5+F FIL-C9	31	29.5	M16x1.5	10	9.5	13
53971	SFP.30-18x1.5+F FIL	31	29.5	M18x1.5	10	9.5	14
53971-C9	SFP.30-18x1.5+F FIL-C9	31	29.5	M18x1.5	10	9.5	14
53986	SFP.30-20x1.5+F FIL	31	29.5	M20x1.5	12	9.5	14
53986-C9	SFP.30-20x1.5+F FIL-C9	31	29.5	M20x1.5	12	9.5	14
53996	SFP.30-22x1.5+F FIL	31	29.5	M22x1.5	12	9.5	16
53996-C9	SFP.30-22x1.5+F FIL-C9	31	29.5	M22x1.5	12	9.5	16
54351	SFP.40-24x1.5+F FIL	42	36.5	M24x1.5	18	11.5	30
54351-C9	SFP.40-24x1.5+F FIL-C9	42	36.5	M24x1.5	18	11.5	30
54371	SFP.40-26x1.5+F FIL	42	36.5	M26x1.5	18	11.5	20
54371-C9	SFP.40-26x1.5+F FIL-C9	42	36.5	M26x1.5	18	11.5	20
53937	SFP.30-1/4+F FIL	31	29.5	G 1/4	8	9.5	13
53937-C9	SFP.30-1/4+F FIL-C9	31	29.5	G 1/4	8	9.5	13
54021	SFP.30-3/8+F FIL	31	29.5	G 3/8	10	9.5	13
54021-C9	SFP.30-3/8+F FIL-C9	31	29.5	G 3/8	10	9.5	13
54121	SFP.30-1/2+F FIL	31	29.5	G 1/2	12	9.5	14
54121-C9	SFP.30-1/2+F FIL-C9	31	29.5	G 1/2	12	9.5	14
56661	SFP.40-3/8+F FIL	42	36.5	G 3/8	10	11.5	28
56661-C9	SFP.40-3/8+F FIL-C9	42	36.5	G 3/8	10	11.5	28
56681	SFP.40-1/2+F FIL	42	36.5	G 1/2	12	11.5	29
56681-C9	SFP.40-1/2+F FIL-C9	42	36.5	G 1/2	12	11.5	29
54221	SFP.40-3/4+F FIL	42	36.5	G 3/4	18	11.5	30
54221-C9	SFP.40-3/4+F FIL-C9	42	36.5	G 3/4	18	11.5	30
54321	SFP.40-1+F FIL	42	36.5	G 1	18	11.5	32
54321-C9	SFP.40-1+F FILC9	42	36.5	G 1	18	11.5	32
56711	SFP.57-3/4+F FIL	57	42	G 3/4	18	14	51
56711-C9	SFP.57-3/4+F FIL-C9	57	42	G 3/4	18	14	51
56741	SFP.57-1+F FIL	57	42	G 1	23	14	52
56741-C9	SFP.57-1+F FIL-C9	57	42	G 1	23	14	52
54421	SFP.57-1¼+F FIL	57	44	G 1 1/4	28	16	55
54421-C9	SFP.57-1¼+F FIL-C9	57	44	G 1 1/4	28	16	55
54521	SFP.57-1½+F FIL	57	44	G 1 1/2	28	16	56
54521-C9	SFP.57-1½+F FIL-C9	57	44	G 1 1/2	28	16	56

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.





SFP+F-FIL-N

Code	Beschreibung	D	L	d	d_2	h	⚖
54151-C2-N	SFP.30-12x1.5+F FIL-C2-N	31	29.5	M12x1.5	6	9.5	13
54151-C9-N	SFP.30-12x1.5+F FIL-C9-N	31	29.5	M12x1.5	6	9.5	13
54171-C2-N	SFP.30-14x1.5+F FIL-C2-N	31	29.5	M14x1.5	8	9.5	13
54171-C9-N	SFP.30-14x1.5+F FIL-C9-N	31	29.5	M14x1.5	8	9.5	13
53951-C2-N	SFP.30-16x1.5+F FIL-C2-N	31	29.5	M16x1.5	10	9.5	13
53951-C9-N	SFP.30-16x1.5+F FIL-C9-N	31	29.5	M16x1.5	10	9.5	13
53971-C2-N	SFP.30-18x1.5+F FIL-C2-N	31	29.5	M18x1.5	10	9.5	14
53971-C9-N	SFP.30-18x1.5+F FIL-C9-N	31	29.5	M18x1.5	10	9.5	14
53986-C2-N	SFP.30-20x1.5+F FIL-C2-N	31	29.5	M20x1.5	12	9.5	14
53986-C9-N	SFP.30-20x1.5+F FIL-C9-N	31	29.5	M20x1.5	12	9.5	14
53996-C2-N	SFP.30-22x1.5+F FIL-C2-N	31	29.5	M22x1.5	12	9.5	16
53996-C9-N	SFP.30-22x1.5+F FIL-C9-N	31	29.5	M22x1.5	12	9.5	16
54351-C2-N	SFP.40-24x1.5+F FIL-C2-N	42	36.5	M24x1.5	18	11.5	30
54351-C9-N	SFP.40-24x1.5+F FIL-C9-N	42	36.5	M24x1.5	18	11.5	30
54371-C2-N	SFP.40-26x1.5+F FIL-C2-N	42	36.5	M26x1.5	18	11.5	20
54371-C9-N	SFP.40-26x1.5+F FIL-C9-N	42	36.5	M26x1.5	18	11.5	20
53937-C2-N	SFP.30-1/4+F FIL-C2-N	31	29.5	G 1/4	8	9.5	13
53937-C9-N	SFP.30-1/4+F FIL-C9-N	31	29.5	G 1/4	8	9.5	13
54021-C2-N	SFP.30-3/8+F FIL-C2-N	31	29.5	G 3/8	10	9.5	13
54021-C9-N	SFP.30-3/8+F FIL-C9-N	31	29.5	G 3/8	10	9.5	13
54121-C2-N	SFP.30-1/2+F FIL-C2-N	31	29.5	G 1/2	12	9.5	14
54121-C9-N	SFP.30-1/2+F FIL-C9-N	31	29.5	G 1/2	12	9.5	14
56661-C2-N	SFP.40-3/8+F FIL-C2-N	42	36.5	G 3/8	10	11.5	28
56661-C9-N	SFP.40-3/8+F FIL-C9-N	42	36.5	G 3/8	10	11.5	28
56681-C2-N	SFP.40-1/2+F FIL-C2-N	42	36.5	G 1/2	12	11.5	29
56681-C9-N	SFP.40-1/2+F FIL-C9-N	42	36.5	G 1/2	12	11.5	29
54221-C2-N	SFP.40-3/4+F FIL-C2-N	42	36.5	G 3/4	18	11.5	30
54221-C9-N	SFP.40-3/4+F FIL-C9-N	42	36.5	G 3/4	18	11.5	30
54321-C2-N	SFP.40-1+F FIL-C2-N	42	36.5	G 1	18	11.5	32
54321-C9-N	SFP.40-1+F FIL-C9-N	42	36.5	G 1	18	11.5	32
56711-C2-N	SFP.57-3/4+F FIL-C2-N	57	42	G 3/4	18	14	51
56711-C9-N	SFP.57-3/4+F FIL-C9-N	57	42	G 3/4	18	14	51
56741-C2-N	SFP.57-1+F FIL-C2-N	57	42	G 1	23	14	52
56741-C9-N	SFP.57-1+F FIL-C9-N	57	42	G 1	23	14	52
54421-C2-N	SFP.57-1¼+F FIL-C2-N	57	44	G 1 1/4	28	16	55
54421-C9-N	SFP.57-1¼+F FIL-C9-N	57	44	G 1 1/4	28	16	55
54521-C2-N	SFP.57-1½+F FIL-C2-N	57	44	G 1 1/2	28	16	56
54521-C9-N	SFP.57-1½+F FIL-C9-N	57	44	G 1 1/2	28	16	56

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.








SFP+F-FOAM

Code	Beschreibung	D	L	d	d_2	d_3	h	h_1	⚖
54152	SFP.30-12x1.5+F FOAM	31	29.5	M12x1.5	6	-	9.5	-	11
54152-C9	SFP.30-12x1.5+F FOAM-C9	31	29.5	M12x1.5	6	-	9.5	-	11
54172	SFP.30-14x1.5+F FOAM	31	29.5	M14x1.5	8	-	9.5	-	11
54172-C9	SFP.30-14x1.5+F FOAM-C9	31	29.5	M14x1.5	8	-	9.5	-	11
53952	SFP.30-16x1.5+F FOAM	31	29.5	M16x1.5	10	-	9.5	-	11
53952-C9	SFP.30-16x1.5+F FOAM-C9	31	29.5	M16x1.5	10	-	9.5	-	11
53972	SFP.30-18x1.5+F FOAM	31	29.5	M18x1.5	10	-	9.5	-	12
53972-C9	SFP.30-18x1.5+F FOAM-C9	31	29.5	M18x1.5	10	-	9.5	-	12
53987	SFP.30-20x1.5+F FOAM	31	29.5	M20x1.5	12	-	9.5	-	12
53987-C9	SFP.30-20x1.5+F FOAM-C9	31	29.5	M20x1.5	12	-	9.5	-	12
53997	SFP.30-22x1.5+F FOAM	31	29.5	M22x1.5	12	-	9.5	-	13
53997-C9	SFP.30-22x1.5+F FOAM-C9	31	29.5	M22x1.5	12	-	9.5	-	13
54352	SFP.40-24x1.5+F FOAM	42	36.5	M24x1.5	18	-	11.5	-	26
54352-C9	SFP.40-24x1.5+F FOAM-C9	42	36.5	M24x1.5	18	-	11.5	-	26
54372	SFP.40-26x1.5+F FOAM	42	36.5	M26x1.5	18	-	11.5	-	17
54372-C9	SFP.40-26x1.5+F FOAM-C9	42	36.5	M26x1.5	18	-	11.5	-	17
53938	SFP.30-1/4+F FOAM	31	29.5	G 1/4	8	-	9.5	-	11
53938-C9	SFP.30-1/4+F FOAM-C9	31	29.5	G 1/4	8	-	9.5	-	11
54022	SFP.30-3/8+F FOAM	31	29.5	G 3/8	10	-	9.5	-	8
54022-C9	SFP.30-3/8+F FOAM-C9	31	29.5	G 3/8	10	-	9.5	-	12
54122	SFP.30-1/2+F FOAM	31	29.5	G 1/2	12	-	9.5	-	12
54122-C9	SFP.30-1/2+F FOAM-C9	31	29.5	G 1/2	12	-	9.5	-	12
56662	SFP.40-3/8+F FOAM	42	36.5	G 3/8	10	-	11.5	-	22
56662-C9	SFP.40-3/8+F FOAM-C9	42	36.5	G 3/8	10	-	11.5	-	22
56682	SFP.40-1/2+F FOAM	42	36.5	G 1/2	12	-	11.5	-	24
56682-C9	SFP.40-1/2+F FOAM-C9	42	36.5	G 1/2	12	-	11.5	-	24
54222	SFP.40-3/4+F FOAM	42	36.5	G 3/4	18	-	11.5	-	24
54222-C9	SFP.40-3/4+F FOAM-C9	42	36.5	G 3/4	18	-	11.5	-	24
54322	SFP.40-1+F FOAM	42	36.5	G 1	18	-	11.5	-	27
54322-C9	SFP.40-1+F FOAM-C9	42	36.5	G 1	18	-	11.5	-	27
56712	SFP.57-3/4+F FOAM	57	42	G 3/4	18	-	14	-	43
56712-C9	SFP.57-3/4+F FOAM-C9	57	42	G 3/4	18	-	14	-	43
56742	SFP.57-1+F FOAM	57	42	G 1	23	-	14	-	43
56742-C9	SFP.57-1+F FOAM-C9	57	42	G 1	23	-	14	-	43
54422	SFP.57-1¼+F FOAM	57	44	G 1 1/4	28	-	16	-	47
54422-C9	SFP.57-1¼+F FOAM-C9	57	44	G 1 1/4	28	-	16	-	47
54522	SFP.57-1½+F FOAM	57	44	G 1 1/2	28	-	16	-	47
54522-C9	SFP.57-1½+F FOAM-C9	57	44	G 1 1/2	28	-	16	-	47
54851	SFP.70-3/4+F FOAM	70	63	G 3/4	16	35	15	6	80
54851-C9	SFP.70-3/4+F FOAM-C9	70	63	G 3/4	16	35	15	6	80
54861	SFP.70-1¼+F FOAM	70	59	G 1 1/4	23	-	17	-	83
54861-C9	SFP.70-1¼+F FOAM-C9	70	59	G 1 1/4	23	-	17	-	83
54878	SFP.70-2+F FOAM	70	59	G 2	23	-	17	-	88
54878-C9	SFP.70-2+F FOAM-C9	70	59	G 2	23	-	17	-	88


Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.




SFP+F-FOAM-N

Code	Beschreibung	D	L	d	d_2	d_3	h	h_1	⚖
54152-C2-N	SFP.30-12x1.5+F FOAM-C2-N	31	29.5	M12x1.5	6	-	9.5	-	11
54152-C9-N	SFP.30-12x1.5+F FOAM-C9-N	31	29.5	M12x1.5	6	-	9.5	-	11
54172-C2-N	SFP.30-14x1.5+F FOAM-C2-N	31	29.5	M14x1.5	8	-	9.5	-	11
54172-C9-N	SFP.30-14x1.5+F FOAM-C9-N	31	29.5	M14x1.5	8	-	9.5	-	11
53952-C2-N	SFP.30-16x1.5+F FOAM-C2-N	31	29.5	M16x1.5	10	-	9.5	-	11
53952-C9-N	SFP.30-16x1.5+F FOAM-C9-N	31	29.5	M16x1.5	10	-	9.5	-	11
53972-C2-N	SFP.30-18x1.5+F FOAM-C2-N	31	29.5	M18x1.5	10	-	9.5	-	12
53972-C9-N	SFP.30-18x1.5+F FOAM-C9-N	31	29.5	M18x1.5	10	-	9.5	-	12
53987-C2-N	SFP.30-20x1.5+F FOAM-C2-N	31	29.5	M20x1.5	12	-	9.5	-	12
53987-C9-N	SFP.30-20x1.5+F FOAM-C9-N	31	29.5	M20x1.5	12	-	9.5	-	12
53997-C2-N	SFP.30-22x1.5+F FOAM-C2-N	31	29.5	M22x1.5	12	-	9.5	-	13
53997-C9-N	SFP.30-22x1.5+F FOAM-C9-N	31	29.5	M22x1.5	12	-	9.5	-	13
54352-C2-N	SFP.40-24x1.5+F FOAM-C2-N	42	36.5	M24x1.5	18	-	11.5	-	26
54352-C9-N	SFP.40-24x1.5+F FOAM-C9-N	42	36.5	M24x1.5	18	-	11.5	-	26
54372-C2-N	SFP.40-26x1.5+F FOAM-C2-N	42	36.5	M26x1.5	18	-	11.5	-	17
54372-C9-N	SFP.40-26x1.5+F FOAM-C9-N	42	36.5	M26x1.5	18	-	11.5	-	17
53938-C2-N	SFP.30-1/4+F FOAM-C2-N	31	29.5	G 1/4	8	-	9.5	-	11
53938-C9-N	SFP.30-1/4+F FOAM-C9-N	31	29.5	G 1/4	8	-	9.5	-	11
54022-C2-N	SFP.30-3/8+F FOAM-C2-N	31	29.5	G 3/8	10	-	9.5	-	12
54022-C9-N	SFP.30-3/8+F FOAM-C9-N	31	29.5	G 3/8	10	-	9.5	-	12
54122-C2-N	SFP.30-1/2+F FOAM-C2-N	31	29.5	G 1/2	12	-	9.5	-	12
54122-C9-N	SFP.30-1/2+F FOAM-C9-N	31	29.5	G 1/2	12	-	9.5	-	12
56662-C2-N	SFP.40-3/8+F FOAM-C2-N	42	36.5	G 3/8	10	-	11.5	-	22
56662-C9-N	SFP.40-3/8+F FOAM-C9-N	42	36.5	G 3/8	10	-	11.5	-	22
56682-C2-N	SFP.40-1/2+F FOAM-C2-N	42	36.5	G 1/2	12	-	11.5	-	24
56682-C9-N	SFP.40-1/2+F FOAM-C9-N	42	36.5	G 1/2	12	-	11.5	-	24
54222-C2-N	SFP.40-3/4+F FOAM-C2-N	42	36.5	G 3/4	18	-	11.5	-	24
54222-C9-N	SFP.40-3/4+F FOAM-C9-N	42	36.5	G 3/4	18	-	11.5	-	24
54322-C2-N	SFP.40-1+F FOAM-C2-N	42	36.5	G 1	18	-	11.5	-	27
54322-C9-N	SFP.40-1+F FOAM-C9-N	42	36.5	G 1	18	-	11.5	-	27
56712-C2-N	SFP.57-3/4+F FOAM-C2-N	57	42	G 3/4	18	-	14	-	43
56712-C9-N	SFP.57-3/4+F FOAM-C9-N	57	42	G 3/4	18	-	14	-	43
56742-C2-N	SFP.57-1+F FOAM-C2-N	57	42	G 1	23	-	14	-	43
56742-C9-N	SFP.57-1+F FOAM-C9-N	57	42	G 1	23	-	14	-	43
54422-C2-N	SFP.57-1¼+F FOAM-C2-N	57	44	G 1 1/4	28	-	16	-	47
54422-C9-N	SFP.57-1¼+F FOAM-C9-N	57	44	G 1 1/4	28	-	16	-	47
54522-C2-N	SFP.57-1½+F FOAM-C2-N	57	44	G 1 1/2	28	-	16	-	47
54522-C9-N	SFP.57-1½+F FOAM-C9-N	57	44	G 1 1/2	28	-	16	-	47
54851-C2-N	SFP.70-3/4+F FOAM-C2-N	70	63	G 3/4	16	35	15	6	80
54851-C9-N	SFP.70-3/4+F FOAM-C9-N	70	63	G 3/4	16	35	15	6	80
54861-C2-N	SFP.70-1¼+F FOAM-C2-N	70	59	G 1 1/4	23	-	17	-	83
54861-C9-N	SFP.70-1¼+F FOAM-C9-N	70	59	G 1 1/4	23	-	17	-	83
54878-C2-N	SFP.70-2+F FOAM-C2-N	70	59	G 2	23	-	17	-	88
54878-C9-N	SFP.70-2+F FOAM-C9-N	70	59	G 2	23	-	17	-	88


Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.






SFP-BA+F

Code	Beschreibung	D	L	d_2	d_4	h	⚖
54881	SFP.70-BA+F FOAM	70	56	30	39	14	93
54881-C9	SFP.70-BA+F FOAM-C9	70	56	30	39	14	93





SFP-BA+F-N

Code	Beschreibung	D	L	d_2	d_4	h	⚖
54881-C2-N	SFP.70-BA+F FOAM-C2-N	70	56	30	39	14	93
54881-C9-N	SFP.70-BA+F FOAM-C9-N	70	56	30	39	14	93

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.