**HEBEL**

Stahl, brüniert.

GRIFF

Form PLX. (siehe Seite 386) Duroplast (PF), schwarz, glänzend.

UNTERLEGSCHLEIBEN

Stahl gehärtet.

SPIRALEXZENTER

Stahl gehärtet.

GEWINDEBUCHSE (AUSFÜHRUNGEN GN 918.1-KVS, GN 918.1-GVS, GN 918.1-SKS)

Stahl gehärtet.

GEWINDEBUCHSE (AUSFÜHRUNGEN GN 918.1-KVB, GN 918.1-GVB, GN 918.1-SKB)

Stahl gehärtet.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

Gewindezapfen Stahl nitriert:

- **GN 918.1-KV**: mit Kugelgriff, schräg.
- **GN 918.1-GV**: mit Kugelgriff, gerade.
- **GN 918.1-SK**: mit Sechskant.

Zylinderkopfschraube aus nitriertem und brüniertem Stahl auf der Bedienseite:

- **GN 918.1-KVS**: mit Kugelgriff, schräg.
- **GN 918.1-GVS**: mit Kugelgriff, gerade.
- **GN 918.1-SKS**: mit Sechskant.

Zylinderkopfschraube aus nitriertem und brüniertem Stahl auf der Rückseite:

- **GN 918.1-KVB**: mit Kugelgriff, schräg.
- **GN 918.1-GVB**: mit Kugelgriff, gerade.
- **GN 918.1-SKB**: mit Sechskant.

Suffix für die Spannrichtung:

- **L**: Spannung gegen den Uhrzeigersinn.
- **R**: Spannung im Uhrzeigersinn (in den Zeichnungen dargestellte Ausführung).

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die Spiralexzenter GN 918.1 haben eine rundlaufende Keilfläche und ermöglichen das Erreichen hoher Spannkraften bei schnellen und sicheren Spann- und Lösebewegungen.

Dank des kleinen Steigungswinkels (Keilwinkel) ist das System selbst-sperrend.





Der Kugelgriff ist mit dem Spiralexzenter mittels Kerbverzahnung verbunden. Bei der Montage kann die Lage des Hebels somit in einer zum Spannen günstigen Stellung befestigt werden.


Durch die Verwendung der Anlaufscheibe können aufwendige Teile mit Innengewinden umgangen werden, somit kann die Schraube direkt in Verbindung mit Muttern für T-Nuten für Anschlussplatten verwendet werden.

**GN 918.1 L/R**


Verstellbereich 253,8°

Verstellbereich 248,2°







GN 918.1-KV
GN 918.1-GV



GN 918.1-SK



GN 918.1-KV


Artikelnummer	Beschreibung	d3	d1 -0.5	d2	d5	d6	l1	l2	h1	h2	h4	h7	⚖
GN.31805	GN 918.1-40-KV-L	25	40	M 8	24	20	8	100	10	31	55	0.2	195
GN.31806	GN 918.1-40-KV-R	25	40	M 8	24	20	8	100	10	31	55	0.2	195
GN.31810	GN 918.1-50-KV-L	30	50	M 10	28	24	11	116	12	35	62	0.2	292
GN.31811	GN 918.1-50-KV-R	30	50	M 10	28	24	11	116	12	35	62	0.2	292

GN 918.1-GV

Artikelnummer	Beschreibung	d3	d1 -0.5	d2	d5	d6	l1	l2	h1	h2	h5	h7	⚖
GN.82331	GN 918.1-40-GV-L	25	40	M 8	24	20	8	100	10	31	31	0.2	178
GN.82361	GN 918.1-40-GV-R	25	40	M 8	24	20	8	100	10	31	31	0.2	178
GN.82536	GN 918.1-50-GV-L	30	50	M 10	28	24	11	116	12	35	36	0.2	292
GN.82576	GN 918.1-50-GV-R	30	50	M 10	28	24	11	116	12	35	36	0.2	292



GN 918.1-SK

Artikelnummer	Beschreibung	d1 -0.5	d2	d5	d6	l1	h1	h3	h7	sw	⚖
GN.82456	GN 918.1-40-SK-L	40	M 8	24	20	8	10	21.5	0.2	15	84
GN.82476	GN 918.1-40-SK-R	40	M 8	24	20	8	10	21.5	0.2	15	84
GN.82681	GN 918.1-50-SK-L	50	M 10	28	24	11	12	24.5	0.2	19	155
GN.82701	GN 918.1-50-SK-R	50	M 10	28	24	11	12	24.5	0.2	19	155





Standard Maschinenelemente

3




GN 918.1-KVS


Artikelnummer	Beschreibung	d3	d1 -0.5	d2	d5	d6	l1	l2	h1	h2	h4	h7	Δ
GN.82421	GN 918.1-40-KVS-L-10	25	40	M 6	24	20	10	100	10	36	55	0.2	196
GN.82422	GN 918.1-40-KVS-L-15	25	40	M 6	24	20	15	100	10	36	55	0.2	197
GN.82423	GN 918.1-40-KVS-L-20	25	40	M 6	24	20	20	100	10	36	55	0.2	198
GN.82424	GN 918.1-40-KVS-L-25	25	40	M 6	24	20	25	100	10	36	55	0.2	199
GN.82425	GN 918.1-40-KVS-L-30	25	40	M 6	24	20	30	100	10	36	55	0.2	200
GN.82426	GN 918.1-40-KVS-L-40	25	40	M 6	24	20	40	100	10	36	55	0.2	202
GN.82427	GN 918.1-40-KVS-L-45	25	40	M 6	24	20	45	100	10	36	55	0.2	202
GN.82428	GN 918.1-40-KVS-L-50	25	40	M 6	24	20	50	100	10	36	55	0.2	203
GN.82429	GN 918.1-40-KVS-L-60	25	40	M 6	24	20	60	100	10	36	55	0.2	205
GN.82430	GN 918.1-40-KVS-L-65	25	40	M 6	24	20	65	100	10	36	55	0.2	207
GN.82431	GN 918.1-40-KVS-L-70	25	40	M 6	24	20	70	100	10	36	55	0.2	209
GN.82432	GN 918.1-40-KVS-L-80	25	40	M 6	24	20	80	100	10	36	55	0.2	211
GN.82433	GN 918.1-40-KVS-L-90	25	40	M 6	24	20	90	100	10	36	55	0.2	213
GN.82436	GN 918.1-40-KVS-R-10	25	40	M 6	24	20	10	100	10	36	55	0.2	196
GN.82437	GN 918.1-40-KVS-R-15	25	40	M 6	24	20	15	100	10	36	55	0.2	197
GN.82438	GN 918.1-40-KVS-R-20	25	40	M 6	24	20	20	100	10	36	55	0.2	198
GN.82439	GN 918.1-40-KVS-R-25	25	40	M 6	24	20	25	100	10	36	55	0.2	199
GN.82440	GN 918.1-40-KVS-R-30	25	40	M 6	24	20	30	100	10	36	55	0.2	200
GN.82441	GN 918.1-40-KVS-R-40	25	40	M 6	24	20	40	100	10	36	55	0.2	202
GN.82442	GN 918.1-40-KVS-R-45	25	40	M 6	24	20	45	100	10	36	55	0.2	202
GN.82443	GN 918.1-40-KVS-R-50	25	40	M 6	24	20	50	100	10	36	55	0.2	203
GN.82444	GN 918.1-40-KVS-R-60	25	40	M 6	24	20	60	100	10	36	55	0.2	205
GN.82445	GN 918.1-40-KVS-R-65	25	40	M 6	24	20	65	100	10	36	55	0.2	207
GN.82446	GN 918.1-40-KVS-R-70	25	40	M 6	24	20	70	100	10	36	55	0.2	209
GN.82447	GN 918.1-40-KVS-R-80	25	40	M 6	24	20	80	100	10	36	55	0.2	211
GN.82448	GN 918.1-40-KVS-R-90	25	40	M 6	24	20	90	100	10	36	55	0.2	213
GN.82651	GN 918.1-50-KVS-L-12	30	50	M 8	28	24	12	116	12	41	62	0.2	292
GN.82652	GN 918.1-50-KVS-L-22	30	50	M 8	28	24	22	116	12	41	62	0.2	296
GN.82653	GN 918.1-50-KVS-L-32	30	50	M 8	28	24	32	116	12	41	62	0.2	300
GN.82654	GN 918.1-50-KVS-L-42	30	50	M 8	28	24	42	116	12	41	62	0.2	303
GN.82655	GN 918.1-50-KVS-L-52	30	50	M 8	28	24	52	116	12	41	62	0.2	308
GN.82656	GN 918.1-50-KVS-L-62	30	50	M 8	28	24	62	116	12	41	62	0.2	311
GN.82657	GN 918.1-50-KVS-L-72	30	50	M 8	28	24	72	116	12	41	62	0.2	315
GN.82658	GN 918.1-50-KVS-L-82	30	50	M 8	28	24	82	116	12	41	62	0.2	319
GN.82659	GN 918.1-50-KVS-L-92	30	50	M 8	28	24	92	116	12	41	62	0.2	321
GN.82660	GN 918.1-50-KVS-L-102	30	50	M 8	28	24	102	116	12	41	62	0.2	319
GN.82661	GN 918.1-50-KVS-L-112	30	50	M 8	28	24	112	116	12	41	62	0.2	328
GN.82665	GN 918.1-50-KVS-R-12	30	50	M 8	28	24	12	116	12	41	62	0.2	292
GN.82666	GN 918.1-50-KVS-R-22	30	50	M 8	28	24	22	116	12	41	62	0.2	296
GN.82667	GN 918.1-50-KVS-R-32	30	50	M 8	28	24	32	116	12	41	62	0.2	300
GN.82668	GN 918.1-50-KVS-R-42	30	50	M 8	28	24	42	116	12	41	62	0.2	303
GN.82669	GN 918.1-50-KVS-R-52	30	50	M 8	28	24	52	116	12	41	62	0.2	308
GN.82670	GN 918.1-50-KVS-R-62	30	50	M 8	28	24	62	116	12	41	62	0.2	311
GN.82671	GN 918.1-50-KVS-R-72	30	50	M 8	28	24	72	116	12	41	62	0.2	315
GN.82672	GN 918.1-50-KVS-R-82	30	50	M 8	28	24	82	116	12	41	62	0.2	319
GN.82673	GN 918.1-50-KVS-R-92	30	50	M 8	28	24	92	116	12	41	62	0.2	321
GN.82674	GN 918.1-50-KVS-R-102	30	50	M 8	28	24	102	116	12	41	62	0.2	319
GN.82675	GN 918.1-50-KVS-R-112	30	50	M 8	28	24	112	116	12	41	62	0.2	328



GN 918.1-GVS


Artikelnummer	Beschreibung	d3	d1 -0.5	d2	d5	d6	l1	l2	h1	h2	h5	h7	△
GN.82341	GN 918.1-40-GVS-L-10	25	40	M 6	24	20	10	100	10	36	31	0.2	195
GN.82342	GN 918.1-40-GVS-L-15	25	40	M 6	24	20	15	100	10	36	31	0.2	196
GN.82343	GN 918.1-40-GVS-L-20	25	40	M 6	24	20	20	100	10	36	31	0.2	197
GN.82344	GN 918.1-40-GVS-L-25	25	40	M 6	24	20	25	100	10	36	31	0.2	198
GN.82345	GN 918.1-40-GVS-L-30	25	40	M 6	24	20	30	100	10	36	31	0.2	199
GN.82346	GN 918.1-40-GVS-L-40	25	40	M 6	24	20	40	100	10	36	31	0.2	200
GN.82347	GN 918.1-40-GVS-L-45	25	40	M 6	24	20	45	100	10	36	31	0.2	201
GN.82348	GN 918.1-40-GVS-L-50	25	40	M 6	24	20	50	100	10	36	31	0.2	201
GN.82349	GN 918.1-40-GVS-L-60	25	40	M 6	24	20	60	100	10	36	31	0.2	203
GN.82350	GN 918.1-40-GVS-L-65	25	40	M 6	24	20	65	100	10	36	31	0.2	205
GN.82351	GN 918.1-40-GVS-L-70	25	40	M 6	24	20	70	100	10	36	31	0.2	207
GN.82352	GN 918.1-40-GVS-L-80	25	40	M 6	24	20	80	100	10	36	31	0.2	209
GN.82353	GN 918.1-40-GVS-L-90	25	40	M 6	24	20	90	100	10	36	31	0.2	211
GN.82371	GN 918.1-40-GVS-R-10	25	40	M 6	24	20	10	100	10	36	31	0.2	195
GN.82372	GN 918.1-40-GVS-R-15	25	40	M 6	24	20	15	100	10	36	31	0.2	196
GN.82373	GN 918.1-40-GVS-R-20	25	40	M 6	24	20	20	100	10	36	31	0.2	197
GN.82374	GN 918.1-40-GVS-R-25	25	40	M 6	24	20	25	100	10	36	31	0.2	198
GN.82375	GN 918.1-40-GVS-R-30	25	40	M 6	24	20	30	100	10	36	31	0.2	199
GN.82376	GN 918.1-40-GVS-R-40	25	40	M 6	24	20	40	100	10	36	31	0.2	200
GN.82377	GN 918.1-40-GVS-R-45	25	40	M 6	24	20	45	100	10	36	31	0.2	201
GN.82378	GN 918.1-40-GVS-R-50	25	40	M 6	24	20	50	100	10	36	31	0.2	201
GN.82379	GN 918.1-40-GVS-R-60	25	40	M 6	24	20	60	100	10	36	31	0.2	203
GN.82380	GN 918.1-40-GVS-R-65	25	40	M 6	24	20	65	100	10	36	31	0.2	205
GN.82381	GN 918.1-40-GVS-R-70	25	40	M 6	24	20	70	100	10	36	31	0.2	207
GN.82382	GN 918.1-40-GVS-R-80	25	40	M 6	24	20	80	100	10	36	31	0.2	209
GN.82383	GN 918.1-40-GVS-R-90	25	40	M 6	24	20	90	100	10	36	31	0.2	211
GN.82581	GN 918.1-50-GVS-L-12	30	50	M 8	28	24	12	116	12	41	36	0.2	292
GN.82582	GN 918.1-50-GVS-L-22	30	50	M 8	28	24	22	116	12	41	36	0.2	296
GN.82583	GN 918.1-50-GVS-L-32	30	50	M 8	28	24	32	116	12	41	36	0.2	300
GN.82584	GN 918.1-50-GVS-L-42	30	50	M 8	28	24	42	116	12	41	36	0.2	303
GN.82585	GN 918.1-50-GVS-L-52	30	50	M 8	28	24	52	116	12	41	36	0.2	308
GN.82586	GN 918.1-50-GVS-L-62	30	50	M 8	28	24	62	116	12	41	36	0.2	311
GN.82587	GN 918.1-50-GVS-L-72	30	50	M 8	28	24	72	116	12	41	36	0.2	315
GN.82588	GN 918.1-50-GVS-L-82	30	50	M 8	28	24	82	116	12	41	36	0.2	319
GN.82589	GN 918.1-50-GVS-L-92	30	50	M 8	28	24	92	116	12	41	36	0.2	321
GN.82590	GN 918.1-50-GVS-L-102	30	50	M 8	28	24	102	116	12	41	36	0.2	319
GN.82591	GN 918.1-50-GVS-L-112	30	50	M 8	28	24	112	116	12	41	36	0.2	328
GN.82601	GN 918.1-50-GVS-R-12	30	50	M 8	28	24	12	116	12	41	36	0.2	292
GN.82602	GN 918.1-50-GVS-R-22	30	50	M 8	28	24	22	116	12	41	36	0.2	296
GN.82603	GN 918.1-50-GVS-R-32	30	50	M 8	28	24	32	116	12	41	36	0.2	300
GN.82604	GN 918.1-50-GVS-R-42	30	50	M 8	28	24	42	116	12	41	36	0.2	303
GN.82605	GN 918.1-50-GVS-R-52	30	50	M 8	28	24	52	116	12	41	36	0.2	308
GN.82606	GN 918.1-50-GVS-R-62	30	50	M 8	28	24	62	116	12	41	36	0.2	311
GN.82607	GN 918.1-50-GVS-R-72	30	50	M 8	28	24	72	116	12	41	36	0.2	315
GN.82608	GN 918.1-50-GVS-R-82	30	50	M 8	28	24	82	116	12	41	36	0.2	319
GN.82609	GN 918.1-50-GVS-R-92	30	50	M 8	28	24	92	116	12	41	36	0.2	321
GN.82610	GN 918.1-50-GVS-R-102	30	50	M 8	28	24	102	116	12	41	36	0.2	319
GN.82611	GN 918.1-50-GVS-R-112	30	50	M 8	28	24	112	116	12	41	36	0.2	328






Standard Maschinenelemente

5




GN 918.1-SKS

Artikelnummer	Beschreibung	d1 -0.5	d2	d5	d6	l1	h1	h3	h7	sw	△
GN.82501	GN 918.1-40-SKS-L-15	40	M 6	24	20	15	10	26	0.2	15	88
GN.82502	GN 918.1-40-SKS-L-20	40	M 6	24	20	20	10	26	0.2	15	88
GN.82503	GN 918.1-40-SKS-L-25	40	M 6	24	20	25	10	26	0.2	15	90
GN.82504	GN 918.1-40-SKS-L-30	40	M 6	24	20	30	10	26	0.2	15	90
GN.82505	GN 918.1-40-SKS-L-35	40	M 6	24	20	35	10	26	0.2	15	92
GN.82506	GN 918.1-40-SKS-L-40	40	M 6	24	20	40	10	26	0.2	15	93
GN.82507	GN 918.1-40-SKS-L-50	40	M 6	24	20	50	10	26	0.2	15	94
GN.82508	GN 918.1-40-SKS-L-55	40	M 6	24	20	55	10	26	0.2	15	94
GN.82509	GN 918.1-40-SKS-L-60	40	M 6	24	20	60	10	26	0.2	15	96
GN.82510	GN 918.1-40-SKS-L-70	40	M 6	24	20	70	10	26	0.2	15	98
GN.82511	GN 918.1-40-SKS-L-75	40	M 6	24	20	75	10	26	0.2	15	100
GN.82512	GN 918.1-40-SKS-L-80	40	M 6	24	20	80	10	26	0.2	15	102
GN.82513	GN 918.1-40-SKS-L-90	40	M 6	24	20	90	10	26	0.2	15	104
GN.82516	GN 918.1-40-SKS-R-15	40	M 6	24	20	15	10	26	0.2	15	88
GN.82517	GN 918.1-40-SKS-R-20	40	M 6	24	20	20	10	26	0.2	15	88
GN.82518	GN 918.1-40-SKS-R-25	40	M 6	24	20	25	10	26	0.2	15	90
GN.82519	GN 918.1-40-SKS-R-30	40	M 6	24	20	30	10	26	0.2	15	90
GN.82520	GN 918.1-40-SKS-R-35	40	M 6	24	20	35	10	26	0.2	15	92
GN.82521	GN 918.1-40-SKS-R-40	40	M 6	24	20	40	10	26	0.2	15	93
GN.82522	GN 918.1-40-SKS-R-50	40	M 6	24	20	50	10	26	0.2	15	94
GN.82523	GN 918.1-40-SKS-R-55	40	M 6	24	20	55	10	26	0.2	15	94
GN.82524	GN 918.1-40-SKS-R-60	40	M 6	24	20	60	10	26	0.2	15	96
GN.82525	GN 918.1-40-SKS-R-70	40	M 6	24	20	70	10	26	0.2	15	98
GN.82526	GN 918.1-40-SKS-R-75	40	M 6	24	20	75	10	26	0.2	15	100
GN.82527	GN 918.1-40-SKS-R-80	40	M 6	24	20	80	10	26	0.2	15	102
GN.82528	GN 918.1-40-SKS-R-90	40	M 6	24	20	90	10	26	0.2	15	104
GN.82721	GN 918.1-50-SKS-L-12	50	M 8	28	24	12	12	31	0.2	19	160
GN.82722	GN 918.1-50-SKS-L-22	50	M 8	28	24	22	12	31	0.2	19	164
GN.82723	GN 918.1-50-SKS-L-32	50	M 8	28	24	32	12	31	0.2	19	168
GN.82724	GN 918.1-50-SKS-L-42	50	M 8	28	24	42	12	31	0.2	19	171
GN.82725	GN 918.1-50-SKS-L-52	50	M 8	28	24	52	12	31	0.2	19	176
GN.82726	GN 918.1-50-SKS-L-62	50	M 8	28	24	62	12	31	0.2	19	179
GN.82727	GN 918.1-50-SKS-L-72	50	M 8	28	24	72	12	31	0.2	19	183
GN.82728	GN 918.1-50-SKS-L-82	50	M 8	28	24	82	12	31	0.2	19	187
GN.82729	GN 918.1-50-SKS-L-92	50	M 8	28	24	92	12	31	0.2	19	189
GN.82730	GN 918.1-50-SKS-L-102	50	M 8	28	24	102	12	31	0.2	19	187
GN.82731	GN 918.1-50-SKS-L-112	50	M 8	28	24	112	12	31	0.2	19	196
GN.82735	GN 918.1-50-SKS-R-12	50	M 8	28	24	12	12	31	0.2	19	160
GN.82736	GN 918.1-50-SKS-R-22	50	M 8	28	24	22	12	31	0.2	19	164
GN.82737	GN 918.1-50-SKS-R-32	50	M 8	28	24	32	12	31	0.2	19	168
GN.82738	GN 918.1-50-SKS-R-42	50	M 8	28	24	42	12	31	0.2	19	171
GN.82739	GN 918.1-50-SKS-R-52	50	M 8	28	24	52	12	31	0.2	19	176
GN.82740	GN 918.1-50-SKS-R-62	50	M 8	28	24	62	12	31	0.2	19	179
GN.82741	GN 918.1-50-SKS-R-72	50	M 8	28	24	72	12	31	0.2	19	183
GN.82742	GN 918.1-50-SKS-R-82	50	M 8	28	24	82	12	31	0.2	19	187
GN.82743	GN 918.1-50-SKS-R-92	50	M 8	28	24	92	12	31	0.2	19	189
GN.82744	GN 918.1-50-SKS-R-102	50	M 8	28	24	102	12	31	0.2	19	187
GN.82745	GN 918.1-50-SKS-R-112	50	M 8	28	24	112	12	31	0.2	19	196





GN 918.1-KVB

Artikelnummer	Beschreibung	d3	d1-0.5	d2	d4	d5	d6	l1 max	l2	l3	h1	h2	h4	h7	wmax	
GN.82391	GN 918.1-40-KVB-L-12	25	40	M 6	12	24	20	12	100	8.5	10	30.5	55	0.2	5	197
GN.82392	GN 918.1-40-KVB-L-22	25	40	M 6	12	24	20	22	100	8.5	10	30.5	55	0.2	5	199
GN.82393	GN 918.1-40-KVB-L-27	25	40	M 6	12	24	20	27	100	8.5	10	30.5	55	0.2	5	200
GN.82394	GN 918.1-40-KVB-L-32	25	40	M 6	12	24	20	32	100	8.5	10	30.5	55	0.2	5	201
GN.82395	GN 918.1-40-KVB-L-37	25	40	M 6	12	24	20	37	100	8.5	10	30.5	55	0.2	5	202
GN.82396	GN 918.1-40-KVB-L-42	25	40	M 6	12	24	20	42	100	8.5	10	30.5	55	0.2	5	203
GN.82397	GN 918.1-40-KVB-L-47	25	40	M 6	12	24	20	47	100	8.5	10	30.5	55	0.2	5	204
GN.82398	GN 918.1-40-KVB-L-57	25	40	M 6	12	24	20	57	100	8.5	10	30.5	55	0.2	5	206
GN.82399	GN 918.1-40-KVB-L-62	25	40	M 6	12	24	20	62	100	8.5	10	30.5	55	0.2	5	206
GN.82400	GN 918.1-40-KVB-L-67	25	40	M 6	12	24	20	67	100	8.5	10	30.5	55	0.2	5	207
GN.82401	GN 918.1-40-KVB-L-77	25	40	M 6	12	24	20	77	100	8.5	10	30.5	55	0.2	5	209
GN.82402	GN 918.1-40-KVB-L-82	25	40	M 6	12	24	20	82	100	8.5	10	30.5	55	0.2	5	211
GN.82406	GN 918.1-40-KVB-R-12	25	40	M 6	12	24	20	12	100	8.5	10	30.5	55	0.2	5	197
GN.82407	GN 918.1-40-KVB-R-22	25	40	M 6	12	24	20	22	100	8.5	10	30.5	55	0.2	5	199
GN.82408	GN 918.1-40-KVB-R-27	25	40	M 6	12	24	20	27	100	8.5	10	30.5	55	0.2	5	200
GN.82409	GN 918.1-40-KVB-R-32	25	40	M 6	12	24	20	32	100	8.5	10	30.5	55	0.2	5	201
GN.82410	GN 918.1-40-KVB-R-37	25	40	M 6	12	24	20	37	100	8.5	10	30.5	55	0.2	5	202
GN.82411	GN 918.1-40-KVB-R-42	25	40	M 6	12	24	20	42	100	8.5	10	30.5	55	0.2	5	203
GN.82412	GN 918.1-40-KVB-R-47	25	40	M 6	12	24	20	47	100	8.5	10	30.5	55	0.2	5	204
GN.82413	GN 918.1-40-KVB-R-57	25	40	M 6	12	24	20	57	100	8.5	10	30.5	55	0.2	5	206
GN.82414	GN 918.1-40-KVB-R-62	25	40	M 6	12	24	20	62	100	8.5	10	30.5	55	0.2	5	206
GN.82415	GN 918.1-40-KVB-R-67	25	40	M 6	12	24	20	67	100	8.5	10	30.5	55	0.2	5	207
GN.82416	GN 918.1-40-KVB-R-77	25	40	M 6	12	24	20	77	100	8.5	10	30.5	55	0.2	5	209
GN.82417	GN 918.1-40-KVB-R-82	25	40	M 6	12	24	20	82	100	8.5	10	30.5	55	0.2	5	211
GN.82621	GN 918.1-50-KVB-L-10	30	50	M 8	16	28	24	10	116	10.5	12	34.5	62	0.2	5	296
GN.82622	GN 918.1-50-KVB-L-20	30	50	M 8	16	28	24	20	116	10.5	12	34.5	62	0.2	5	298
GN.82623	GN 918.1-50-KVB-L-30	30	50	M 8	16	28	24	30	116	10.5	12	34.5	62	0.2	5	302
GN.82624	GN 918.1-50-KVB-L-40	30	50	M 8	16	28	24	40	116	10.5	12	34.5	62	0.2	5	306
GN.82625	GN 918.1-50-KVB-L-50	30	50	M 8	16	28	24	50	116	10.5	12	34.5	62	0.2	5	310
GN.82626	GN 918.1-50-KVB-L-60	30	50	M 8	16	28	24	60	116	10.5	12	34.5	62	0.2	5	313
GN.82627	GN 918.1-50-KVB-L-70	30	50	M 8	16	28	24	70	116	10.5	12	34.5	62	0.2	5	318
GN.82628	GN 918.1-50-KVB-L-80	30	50	M 8	16	28	24	80	116	10.5	12	34.5	62	0.2	5	321
GN.82629	GN 918.1-50-KVB-L-90	30	50	M 8	16	28	24	90	116	10.5	12	34.5	62	0.2	5	325
GN.82630	GN 918.1-50-KVB-L-100	30	50	M 8	16	28	24	100	116	10.5	12	34.5	62	0.2	5	329
GN.82635	GN 918.1-50-KVB-R-10	30	50	M 8	16	28	24	10	116	10.5	12	34.5	62	0.2	5	296
GN.82636	GN 918.1-50-KVB-R-20	30	50	M 8	16	28	24	20	116	10.5	12	34.5	62	0.2	5	298
GN.82637	GN 918.1-50-KVB-R-30	30	50	M 8	16	28	24	30	116	10.5	12	34.5	62	0.2	5	302
GN.82638	GN 918.1-50-KVB-R-40	30	50	M 8	16	28	24	40	116	10.5	12	34.5	62	0.2	5	306
GN.82639	GN 918.1-50-KVB-R-50	30	50	M 8	16	28	24	50	116	10.5	12	34.5	62	0.2	5	310
GN.82640	GN 918.1-50-KVB-R-60	30	50	M 8	16	28	24	60	116	10.5	12	34.5	62	0.2	5	313
GN.82641	GN 918.1-50-KVB-R-70	30	50	M 8	16	28	24	70	116	10.5	12	34.5	62	0.2	5	318
GN.82642	GN 918.1-50-KVB-R-80	30	50	M 8	16	28	24	80	116	10.5	12	34.5	62	0.2	5	321
GN.82643	GN 918.1-50-KVB-R-90	30	50	M 8	16	28	24	90	116	10.5	12	34.5	62	0.2	5	325
GN.82644	GN 918.1-50-KVB-R-100	30	50	M 8	16	28	24	100	116	10.5	12	34.5	62	0.2	5	329




Standard Maschinenelemente



GN 918.1-GVB

Artikelnummer	Beschreibung	d3	d1 -0.5	d2	d4	d5	d6	l1 max	l2	l3	h1	h2	h5	h7	wmax	
GN.82301	GN 918.1-40-GVB-L-12	25	40	M 6	12	24	20	12	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	195
GN.82302	GN 918.1-40-GVB-L-22	25	40	M 6	12	24	20	22	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	198
GN.82303	GN 918.1-40-GVB-L-27	25	40	M 6	12	24	20	27	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	199
GN.82304	GN 918.1-40-GVB-L-32	25	40	M 6	12	24	20	32	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	200
GN.82305	GN 918.1-40-GVB-L-37	25	40	M 6	12	24	20	37	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	201
GN.82306	GN 918.1-40-GVB-L-42	25	40	M 6	12	24	20	42	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	202
GN.82307	GN 918.1-40-GVB-L-47	25	40	M 6	12	24	20	47	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	203
GN.82308	GN 918.1-40-GVB-L-57	25	40	M 6	12	24	20	57	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	204
GN.82309	GN 918.1-40-GVB-L-62	25	40	M 6	12	24	20	62	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	205
GN.82310	GN 918.1-40-GVB-L-67	25	40	M 6	12	24	20	67	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	205
GN.82311	GN 918.1-40-GVB-L-77	25	40	M 6	12	24	20	77	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	207
GN.82312	GN 918.1-40-GVB-L-82	25	40	M 6	12	24	20	82	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	209
GN.82316	GN 918.1-40-GVB-R-12	25	40	M 6	12	24	20	12	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	195
GN.82317	GN 918.1-40-GVB-R-22	25	40	M 6	12	24	20	22	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	198
GN.82318	GN 918.1-40-GVB-R-27	25	40	M 6	12	24	20	27	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	199
GN.82319	GN 918.1-40-GVB-R-32	25	40	M 6	12	24	20	32	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	200
GN.82320	GN 918.1-40-GVB-R-37	25	40	M 6	12	24	20	37	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	201
GN.82321	GN 918.1-40-GVB-R-42	25	40	M 6	12	24	20	42	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	202
GN.82322	GN 918.1-40-GVB-R-47	25	40	M 6	12	24	20	47	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	203
GN.82323	GN 918.1-40-GVB-R-57	25	40	M 6	12	24	20	57	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	204
GN.82324	GN 918.1-40-GVB-R-62	25	40	M 6	12	24	20	62	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	205
GN.82325	GN 918.1-40-GVB-R-67	25	40	M 6	12	24	20	67	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	205
GN.82326	GN 918.1-40-GVB-R-77	25	40	M 6	12	24	20	77	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	207
GN.82327	GN 918.1-40-GVB-R-82	25	40	M 6	12	24	20	82	100	8.5	10	30.5	31	0.2	5	209
GN.82541	GN 918.1-50-GVB-L-10	30	50	M 8	16	28	24	10	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	296
GN.82543	GN 918.1-50-GVB-L-20	30	50	M 8	16	28	24	20	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	298
GN.82544	GN 918.1-50-GVB-L-30	30	50	M 8	16	28	24	30	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	302
GN.82545	GN 918.1-50-GVB-L-40	30	50	M 8	16	28	24	40	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	306
GN.82546	GN 918.1-50-GVB-L-50	30	50	M 8	16	28	24	50	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	310
GN.82547	GN 918.1-50-GVB-L-60	30	50	M 8	16	28	24	60	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	313
GN.82548	GN 918.1-50-GVB-L-70	30	50	M 8	16	28	24	70	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	318
GN.82549	GN 918.1-50-GVB-L-80	30	50	M 8	16	28	24	80	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	321
GN.82550	GN 918.1-50-GVB-L-90	30	50	M 8	16	28	24	90	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	325
GN.82542	GN 918.1-50-GVB-L-100	30	50	M 8	16	28	24	100	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	329
GN.82556	GN 918.1-50-GVB-R-10	30	50	M 8	16	28	24	10	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	296
GN.82558	GN 918.1-50-GVB-R-20	30	50	M 8	16	28	24	20	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	298
GN.82559	GN 918.1-50-GVB-R-30	30	50	M 8	16	28	24	30	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	302
GN.82560	GN 918.1-50-GVB-R-40	30	50	M 8	16	28	24	40	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	306
GN.82561	GN 918.1-50-GVB-R-50	30	50	M 8	16	28	24	50	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	310
GN.82562	GN 918.1-50-GVB-R-60	30	50	M 8	16	28	24	60	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	313
GN.82563	GN 918.1-50-GVB-R-70	30	50	M 8	16	28	24	70	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	318
GN.82564	GN 918.1-50-GVB-R-80	30	50	M 8	16	28	24	80	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	321
GN.82565	GN 918.1-50-GVB-R-90	30	50	M 8	16	28	24	90	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	325
GN.82557	GN 918.1-50-GVB-R-100	30	50	M 8	16	28	24	100	116	10.5	12	34.5	36	0.2	5	329



GN 918.1-SKB

Artikelnummer	Beschreibung	d1 -0.5	d2	d4	d5	d6	l1 max	l3	h1	h3	h7	wmax	sw	⚖
GN.82461	GN 918.1-40-SKB-L-12	40	M 6	12	24	20	12	8.5	10	21	0.2	5	15	88
GN.82462	GN 918.1-40-SKB-L-22	40	M 6	12	24	20	22	8.5	10	21	0.2	5	15	90
GN.82463	GN 918.1-40-SKB-L-27	40	M 6	12	24	20	27	8.5	10	21	0.2	5	15	92
GN.82464	GN 918.1-40-SKB-L-32	40	M 6	12	24	20	32	8.5	10	21	0.2	5	15	92
GN.82465	GN 918.1-40-SKB-L-37	40	M 6	12	24	20	37	8.5	10	21	0.2	5	15	94
GN.82466	GN 918.1-40-SKB-L-42	40	M 6	12	24	20	42	8.5	10	21	0.2	5	15	94
GN.82467	GN 918.1-40-SKB-L-47	40	M 6	12	24	20	47	8.5	10	21	0.2	5	15	96
GN.82468	GN 918.1-40-SKB-L-57	40	M 6	12	24	20	57	8.5	10	21	0.2	5	15	97
GN.82469	GN 918.1-40-SKB-L-62	40	M 6	12	24	20	62	8.5	10	21	0.2	5	15	98
GN.82470	GN 918.1-40-SKB-L-67	40	M 6	12	24	20	67	8.5	10	21	0.2	5	15	98
GN.82471	GN 918.1-40-SKB-L-77	40	M 6	12	24	20	77	8.5	10	21	0.2	5	15	100
GN.82472	GN 918.1-40-SKB-L-82	40	M 6	12	24	20	82	8.5	10	21	0.2	5	15	102
GN.82481	GN 918.1-40-SKB-R-12	40	M 6	12	24	20	12	8.5	10	21	0.2	5	15	88
GN.82482	GN 918.1-40-SKB-R-22	40	M 6	12	24	20	22	8.5	10	21	0.2	5	15	90
GN.82483	GN 918.1-40-SKB-R-27	40	M 6	12	24	20	27	8.5	10	21	0.2	5	15	92
GN.82484	GN 918.1-40-SKB-R-32	40	M 6	12	24	20	32	8.5	10	21	0.2	5	15	92
GN.82485	GN 918.1-40-SKB-R-37	40	M 6	12	24	20	37	8.5	10	21	0.2	5	15	94
GN.82486	GN 918.1-40-SKB-R-42	40	M 6	12	24	20	42	8.5	10	21	0.2	5	15	94
GN.82487	GN 918.1-40-SKB-R-47	40	M 6	12	24	20	47	8.5	10	21	0.2	5	15	96
GN.82488	GN 918.1-40-SKB-R-57	40	M 6	12	24	20	57	8.5	10	21	0.2	5	15	97
GN.82489	GN 918.1-40-SKB-R-62	40	M 6	12	24	20	62	8.5	10	21	0.2	5	15	98
GN.82490	GN 918.1-40-SKB-R-67	40	M 6	12	24	20	67	8.5	10	21	0.2	5	15	98
GN.82491	GN 918.1-40-SKB-R-77	40	M 6	12	24	20	77	8.5	10	21	0.2	5	15	100
GN.82492	GN 918.1-40-SKB-R-82	40	M 6	12	24	20	82	8.5	10	21	0.2	5	15	102
GN.82686	GN 918.1-50-SKB-L-10	50	M 8	16	28	24	10	10.5	12	24	0.2	5	19	160
GN.82687	GN 918.1-50-SKB-L-20	50	M 8	16	28	24	20	10.5	12	24	0.2	5	19	162
GN.82688	GN 918.1-50-SKB-L-30	50	M 8	16	28	24	30	10.5	12	24	0.2	5	19	166
GN.82689	GN 918.1-50-SKB-L-40	50	M 8	16	28	24	40	10.5	12	24	0.2	5	19	170
GN.82690	GN 918.1-50-SKB-L-50	50	M 8	16	28	24	50	10.5	12	24	0.2	5	19	174
GN.82691	GN 918.1-50-SKB-L-60	50	M 8	16	28	24	60	10.5	12	24	0.2	5	19	177
GN.82692	GN 918.1-50-SKB-L-70	50	M 8	16	28	24	70	10.5	12	24	0.2	5	19	182
GN.82693	GN 918.1-50-SKB-L-80	50	M 8	16	28	24	80	10.5	12	24	0.2	5	19	185
GN.82694	GN 918.1-50-SKB-L-90	50	M 8	16	28	24	90	10.5	12	24	0.2	5	19	189
GN.82695	GN 918.1-50-SKB-L-100	50	M 8	16	28	24	100	10.5	12	24	0.2	5	19	193
GN.82706	GN 918.1-50-SKB-R-10	50	M 8	16	28	24	10	10.5	12	24	0.2	5	19	160
GN.82707	GN 918.1-50-SKB-R-20	50	M 8	16	28	24	20	10.5	12	24	0.2	5	19	162
GN.82708	GN 918.1-50-SKB-R-30	50	M 8	16	28	24	30	10.5	12	24	0.2	5	19	166
GN.82709	GN 918.1-50-SKB-R-40	50	M 8	16	28	24	40	10.5	12	24	0.2	5	19	170
GN.82710	GN 918.1-50-SKB-R-50	50	M 8	16	28	24	50	10.5	12	24	0.2	5	19	174
GN.82711	GN 918.1-50-SKB-R-60	50	M 8	16	28	24	60	10.5	12	24	0.2	5	19	177
GN.82712	GN 918.1-50-SKB-R-70	50	M 8	16	28	24	70	10.5	12	24	0.2	5	19	182
GN.82713	GN 918.1-50-SKB-R-80	50	M 8	16	28	24	80	10.5	12	24	0.2	5	19	185
GN.82714	GN 918.1-50-SKB-R-90	50	M 8	16	28	24	90	10.5	12	24	0.2	5	19	189
GN.82715	GN 918.1-50-SKB-R-100	50	M 8	16	28	24	100	10.5	12	24	0.2	5	19	193

