




## BPS

### Blocca porta a sfera



1. materiali anticorrosione
2. aggancio efficace: testato per oltre 20.000 cicli
3. flessibilità di posizionamento su tutte le tipologie di portello
4. distanziali per l'adattamento alle differenze di spessore tra telaio e portello
5. semplicità di montaggio (due viti)
6. non richiede lubrificazione



## PC

### Pinza di serraggio per pannelli

1. impermeabilità di tutti gli elementi, risponde a normativa CE
2. facili da installare con una sola chiave a brugola
3. pastiglie sovrastampate in elastomero
4. non richiede alcuna foratura nel pannello
5. adatte a pannelli da 4 a 8 mm (nominale)
6. adatte a profilati da 25 mm e oltre



# elesa®

**ISTRUZIONI D'USO  
OPERATING INSTRUCTION  
MODE D'EMPLOI  
BEDIENANLEITUNG**

**Blocca porta a sfera  
Ball-shaped door lock  
Système de blocage à bille pour portes  
Kugelschnäpper**

**BPS**  
(GN 450)\*

*\*(Produktcode gültig für Deutschland  
Product series valid only for Germany)*



**ELESA S.p.A.**

Via Pompei, 29 - 20900 MONZA (MB) - ITALIA  
Tel. +39 039 28111 - Fax +39 039 836351  
info@elesa.com - www.elesa.com

Elesa S.p.A. COPYRIGHT © 2012-2013

Art. Nr. ZDOIU-BPS-R02

