

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19

MATIÈRE



Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre, coloris gris RAL 7035 (C3) ou noir RAL 9005 (C9).

EXÉCUTIONS STANDARDS

- **CGT-TC-S**: filetage métrique, empreinte en croix, coloris gris.
- **CGT-TC-AV**: filetage métrique, empreinte cruciforme, coloris noir.
- **CGT-TC-PG-AV**: filetage PG, empreinte cruciforme, coloris gris ou noir.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS


Ils sont utilisés pour obturer les trous inutilisés des équipements électriques, tels que les tableaux de distribution ou les boîtes de dérivation, garantissant ainsi l'étanchéité et la protection contre la poussière et l'humidité.



CGT-TC-S

Code	Description	d ₁	d ₂	h	l	⚖️
560251-C3	CGT-TC-M12x1,5-S-C3	M 12 x 1.5	15	8	6	1
560253-C3	CGT-TC-M16x1,5-S-C3	M 16 x 1.5	20	9	6	2
560255-C3	CGT-TC-M20x1,5-S-C3	M 20 x 1.5	24	9.5	6	2
560257-C3	CGT-TC-M25x1,5-S-C3	M 25 x 1.5	29.7	11.5	8	4
560259-C3	CGT-TC-M32x1,5-S-C3	M 32 x 1.5	37.1	12	8	5
560261-C3	CGT-TC-M40x1,5-S-C3	M 40 x 1.5	46	13	8	8
560263-C3	CGT-TC-M50x1,5-S-C3	M 50 x 1.5	56.3	15	10	12
560265-C3	CGT-TC-M63x1,5-S-C3	M 63 x 1.5	69.3	17	12	19

Éléments mécaniques



CGT-TC-AV

Code	Description	d ₁	d ₂	h	l	⚖
560251-C9	CGT-TC-M12x1,5-AV-C9	M 12 x 1.5	15	8	6	1
560253-C9	CGT-TC-M16x1,5-AV-C9	M 16 x 1.5	20	9	6	2
560255-C9	CGT-TC-M20x1,5-AV-C9	M 20 x 1.5	24	9.5	6	2
560257-C9	CGT-TC-M25x1,5-AV-C9	M 25 x 1.5	29.7	11.5	8	4
560259-C9	CGT-TC-M32x1,5-AV-C9	M 32 x 1.5	37.1	12	8	5
560261-C9	CGT-TC-M40x1,5-AV-C9	M 40 x 1.5	46	13	8	8
560263-C9	CGT-TC-M50x1,5-AV-C9	M 50 x 1.5	56.3	15	10	12
560265-C9	CGT-TC-M63x1,5-AV-C9	M 63 x 1.5	69.3	17	12	19

CGT-TC-PG-AV

Code	Description	d ₁	d ₂	h	l	⚖
560281-C3	CGT-TC-PG7-AV-C3	PG 7	15	8	6	1
560281-C9	CGT-TC-PG7-AV-C9	PG 7	15	8	6	1
560283-C3	CGT-TC-PG9-AV-C3	PG 9	19.1	9.5	6.5	1
560283-C9	CGT-TC-PG9-AV-C9	PG 9	19.1	9.5	6.5	1
560285-C3	CGT-TC-PG11-AV-C3	PG 11	22.1	10	6.5	2
560285-C9	CGT-TC-PG11-AV-C9	PG 11	22.1	10	6.5	2
560287-C3	CGT-TC-PG13-AV-C3	PG 13.5	25.2	10	6.5	2
560287-C9	CGT-TC-PG13-AV-C9	PG 13.5	25.2	10	6.5	2
560289-C3	CGT-TC-PG16-AV-C3	PG 16	27.1	10	6.5	3
560289-C9	CGT-TC-PG16-AV-C9	PG 16	27.1	10	6.5	3
560291-C3	CGT-TC-PG21-AV-C3	PG 21	33.2	12	8	4
560291-C9	CGT-TC-PG21-AV-C9	PG 21	33.2	12	8	4
560293-C3	CGT-TC-PG29-AV-C3	PG 29	44	12.5	8	6
560293-C9	CGT-TC-PG29-AV-C9	PG 29	44	12.5	8	6
560295-C3	CGT-TC-PG36-AV-C3	PG 36	55	14	10	10
560295-C9	CGT-TC-PG36-AV-C9	PG 36	55	14	10	10
560297-C3	CGT-TC-PG42-AV-C3	PG 42	62	14	10	16
560297-C9	CGT-TC-PG42-AV-C9	PG 42	62	14	10	16
560299-C3	CGT-TC-PG48-AV-C3	PG 48	68.3	16	12	24
560299-C9	CGT-TC-PG48-AV-C9	PG 48	68.3	16	12	24