


DIN 39 | Poignées courbées

Acier ou acier INOX AISI 316L



MATIÈRE


Acier tourné et poli.

EXÉCUTION STANDARD


- **DIN 39-ST**: acier tourné et poli.
- Goujon, extrémité d'assemblage fileté à six pans creux.
- **DIN 39-A4**: acier INOX AISI 316L.

EXÉCUTIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE


Goujon lisse en tolérance H8 (DIN 39-D).



DIN 39-ST



DIN 39-A4



DIN 39-ST

Code	Description	d1	d3	d4 h13	l1	l2	l3	⚖
GN.10935	DIN 39-ST-16-E	16	M6	10	50	11	7	45
GN.10955	DIN 39-ST-20-E	20	M8	13	64	13	8	91
GN.10975	DIN 39-ST-25-E	25	M10	16	80	14	10	177
GN.10995	DIN 39-ST-32-E	32	M12	20	100	21	13	360
GN.10998	DIN 39-ST-36-E	36	M16	22	112	26	14	526

DIN 39-A4

Code	Description	d1	d3	d4 h13	l1	l2	l3	⚖
GN.10911	DIN 39-A4-16-E	16	M6	10	50	11	7	40
GN.10914	DIN 39-A4-20-E	20	M8	13	64	13	8	100
GN.10917	DIN 39-A4-25-E	25	M10	16	80	14	10	177



Poignées de manoeuvre