Boutons moletés avec patin de blocage

Patin en technopolymère, bouton en SUPER-technopolymère

SUPER TECHNO POLYMER · RoHS · PA · POM · +60° 0°

MATIÈRE

Bouton en SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noir RAL 9005 (C9) ou gris RAL 7040 (C33). Patin en technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire ou grise, finition mate, fourni non assemblé.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Les boutons DT.464-SV ont les mêmes dimensions que les boutons en acier DIN 464.
Pour une utilisation également sur des surfaces non coplanaires grâce au patin qui permet le blocage sans transmettre la rotation à la surface à bloquer et en la protégeant ainsi contre d'éventuelles rayures.

- Résistance à la corrosion.
- Résistance aux agents chimiques.
- Utilisation également en extérieur avec durabilité optimale
- Résistance mécanique élevée.
- Légèreté : cinq fois plus léger que son équivalent en acier.

ELESA Original design

Exemple d'application





* Complétez avec l'index de la couleur, exemple: 317611-C9 DT.464.24-M6x25-SV15-C9

C9 RAL9005 C33 RAL7040

Code	Description	D	d	d1	d2	d3	l	l1	l2	l3	⚖
317611-*	DT.464.24-M6x25-SV15-*	24	M6	12	4.5	15	29	15	5	7.5	7
317613-*	DT.464.24-M6x35-SV15-*	24	M6	12	4.5	15	39	15	5	7.5	8
317621-*	DT.464.24-M6x25-SV18-*	24	M6	12	4.5	18	30.5	15	5	9	12
317623-*	DT.464.24-M6x35-SV18-*	24	M6	12	4.5	18	40.5	15	5	9	13
317631-*	DT.464.24-M6x25-SV21-*	24	M6	12	4.5	21	31	15	5	10	9
317633-*	DT.464.24-M6x35-SV21-*	24	M6	12	4.5	21	41	15	5	10	9
317615-*	DT.464.30-M8x30-SV18-*	30	M8	16	6.1	18	34.5	18	6	9	14
317617-*	DT.464.30-M8x35-SV18-*	30	M8	16	6.1	18	39.5	18	6	9	14
317625-*	DT.464.30-M8x30-SV21-*	30	M8	16	6.1	21	35	18	6	10	15
317627-*	DT.464.30-M8x35-SV21-*	30	M8	16	6.1	21	40	18	6	10	15
317635-*	DT.464.30-M8x30-SV25-*	30	M8	16	6.1	25	35.5	18	6	10.5	16
317637-*	DT.464.30-M8x35-SV25-*	30	M8	16	6.1	25	40.5	18	6	10.5	16
317645-*	DT.464.30-M8x30-SV32-*	30	M8	16	6.1	32	36	18	6	11	18
317647-*	DT.464.30-M8x35-SV32-*	30	M8	16	6.1	32	41	18	6	11	18
317655-*	DT.464.30-M8x30-SV40-*	30	M8	16	6.1	40	38	18	6	13	22
317657-*	DT.464.30-M8x35-SV40-*	30	M8	16	6.1	40	43	18	6	13	23

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.