

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

MATIÈRE

Technopolymère à base de polypropylène (PP) à haute résilience, recouvert d'élastomère thermoplastique (TPE) "soft-touch" serti chimiquement, dureté 70 Shore A, couleur noire, finition mate.

Revêtement des matières premières adapté au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011).

EXÉCUTIONS STANDARDS


- **EBK-B-SOFT**: douille en laiton, trou borgne fileté.
- **EBK-p-SOFT**: tige filetée en acier zingué brillant, extrémité à bout émoussé selon tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir Données Techniques à la page A-11).

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Poignées avec revêtement en élastomère "soft-touch": capacité de prise améliorée même en présence d'huile, de graisses et de transpiration de la main. Particulièrement indiquées pour application sur les équipements pour le fitness, les outils de jardinage, les machines pour le déplacement de marchandise, les instruments de précision et les dispositifs pour les personnes à mobilité réduite.



ERGOSTYLE® ELESA Original design



EBK-B-SOFT

Code	Description	D	L	d6H	d1	h	l1	Δ
245101-C1	EBK.43 B-M6-SOFT-C1	43	55	M6	32.5	18	17.5	74
245103-C1	EBK.43 B-M8-SOFT-C1	43	55	M8	32.5	18	17.5	72
245105-C1	EBK.43 B-M10-SOFT-C1	43	55	M10	32.5	18	17.5	71
245203-C1	EBK.50 B-M8-SOFT-C1	50	64	M8	37	26	20	86
245205-C1	EBK.50 B-M10-SOFT-C1	50	64	M10	37	26	20	83
245207-C1	EBK.50 B-M12-SOFT-C1	50	64	M12	37	26	20	79

EBK-p-SOFT

Code	Description	D	L	d6g	d1	l	l1	Δ
245121-C1	EBK.43 p-M6x16-SOFT-C1	43	55	M6	32.5	16	17.5	74
245123-C1	EBK.43 p-M6x20-SOFT-C1	43	55	M6	32.5	20	17.5	76
245125-C1	EBK.43 p-M6x25-SOFT-C1	43	55	M6	32.5	25	17.5	78
245131-C1	EBK.43 p-M8x16-SOFT-C1	43	55	M8	32.5	16	17.5	80
245133-C1	EBK.43 p-M8x20-SOFT-C1	43	55	M8	32.5	20	17.5	81
245135-C1	EBK.43 p-M8x25-SOFT-C1	43	55	M8	32.5	25	17.5	83
245137-C1	EBK.43 p-M8x30-SOFT-C1	43	55	M8	32.5	30	17.5	85
245143-C1	EBK.43 p-M10x20-SOFT-C1	43	55	M10	32.5	20	17.5	83
245144-C1	EBK.43 p-M10x25-SOFT-C1	43	55	M10	32.5	25	17.5	86
245147-C1	EBK.43 p-M10x30-SOFT-C1	43	55	M10	32.5	30	17.5	89
245151-C1	EBK.43 p-M10x50-SOFT-C1	43	55	M10	32.5	50	17.5	98
245231-C1	EBK.50 p-M8x16-SOFT-C1	50	64	M8	37	16	20	80
245233-C1	EBK.50 p-M8x20-SOFT-C1	50	64	M8	37	20	20	86
245235-C1	EBK.50 p-M8x25-SOFT-C1	50	64	M8	37	25	20	91
245237-C1	EBK.50 p-M8x30-SOFT-C1	50	64	M8	37	30	20	97
245243-C1	EBK.50 p-M10x20-SOFT-C1	50	64	M10	37	20	20	110
245244-C1	EBK.50 p-M10x25-SOFT-C1	50	64	M10	37	25	20	116
245247-C1	EBK.50 p-M10x30-SOFT-C1	50	64	M10	37	30	20	122
245251-C1	EBK.50 p-M10x50-SOFT-C1	50	64	M10	37	50	20	143