

MATIÈRE

Acier INOX AISI 304, finition mate sablée.

EXÉCUTIONS STANDARD

- **EWNM-SST**: trou borgne fileté.
- **EWNM-SST-FP**: poignée à levier, trou passant fileté.
- **EWNM-SST-p**: goujon fileté

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Ces écrous papillons permettent d'atteindre des couples de serrage élevés.

ERGONOMIE ET DESIGN


Les empreintes légèrement concaves réalisées sur les ailes facilitent le positionnement correct des doigts pour appliquer l'effort maximum pendant le serrage.

EXÉCUTIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE

Filetages différents.



ERGOSTYLE® ELESA Original design



EWNM-SST



Code	Description	D	d	L	d1	l2	b	h	Δ
222002	EWNM-SST-40-M5	40	M5	21	13.5	5.5	6.5	12	31
222004	EWNM-SST-40-M6	40	M6	21	13.5	5.5	6.5	12	31
222012	EWNM-SST-48-M6	48	M6	24	13.5	6	7	15	41
222014	EWNM-SST-48-M8	48	M8	24	13.5	6	7	15	40
222022	EWNM-SST-55-M8	55	M8	28	16	7	8	18	62
222024	EWNM-SST-55-M10	55	M10	28	16	7	8	18	61

EWNM-SST-p



Code	Description	D	d	L	d1	l	l2	b	Δ
222101	EWNM.40-SST-pM5x16	40	M5	21	13.5	16	5.5	6.5	32
222103	EWNM.40-SST-pM5x20	40	M5	21	13.5	20	5.5	6.5	36
222105	EWNM.40-SST-pM5x25	40	M5	21	13.5	25	5.5	6.5	40
222111	EWNM.40-SST-pM6x16	40	M6	21	13.5	16	5.5	6.5	35
222113	EWNM.40-SST-pM6x20	40	M6	21	13.5	20	5.5	6.5	42
222115	EWNM.40-SST-pM6x25	40	M6	21	13.5	25	5.5	6.5	46
222131	EWNM.48-SST-pM6x16	48	M6	24	13.5	16	6	7	44
222133	EWNM.48-SST-pM6x20	48	M6	24	13.5	20	6	7	50
222135	EWNM.48-SST-pM6x25	48	M6	24	13.5	25	6	7	54
222141	EWNM.48-SST-pM8x16	48	M8	24	13.5	16	6	7	46
222143	EWNM.48-SST-pM8x20	48	M8	24	13.5	20	6	7	50
222145	EWNM.48-SST-pM8x25	48	M8	24	13.5	25	6	7	52
222161	EWNM.55-SST-pM8x20	55	M8	28	16	20	7	8	55
222163	EWNM.55-SST-pM8x25	55	M8	28	16	25	7	8	58
222165	EWNM.55-SST-pM8x30	55	M8	28	16	30	7	8	61
222171	EWNM.55-SST-pM10x20	55	M10	28	16	20	7	8	53
222173	EWNM.55-SST-pM10x25	55	M10	28	16	25	7	8	56
222175	EWNM.55-SST-pM10x30	55	M10	28	16	30	7	8	60

EWNM-SST-FP



Code	Description	D	d	d2 H13	L	d1	l2	l3	b	h	Δ
222001	EWNM-SST-40-FP-M5	40	M5	5.3	21	13.5	5.5	19	6.5	8	30
222003	EWNM-SST-40-FP-M6	40	M6	6.4	21	13.5	5.5	19	6.5	10	29
222011	EWNM-SST-48-FP-M6	48	M6	6.4	24	13.5	6	22	7	10	40
222013	EWNM-SST-48-FP-M8	48	M8	8.4	24	13.5	6	22	7	13	39
222021	EWNM-SST-55-FP-M8	55	M8	8.4	28	16	7	25	8	13	59
222023	EWNM-SST-55-FP-M10	55	M10	10.5	28	16	7	25	8	16	57