

BOÎTIER

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Arbre moulé intégralement avec le boîtier.

LUNETTE

Technopolymère. Surmoulée au voyant.

VOYANT

Technopolymère transparent à base de polyamide (PA-T) (pratiquement incassable).

Résistant aux solvants, aux huiles, aux graisses et autres agents chimiques (évités le contact avec de l'alcool pour le nettoyage du voyant).

CADRAN

Aluminium naturel anodisé opaque.

Graduations dans le sens horaire ou dans le sens antihoraire en couleur noire.

LECTURE

L'aiguille noire indique les tours effectués par l'arbre à partir de la position initiale (0); l'aiguille rouge indique les fractions du tour.

Rotation au moyen d'un roulement à billes: précision maximum de lecture.

RAPPORT

Pour choisir le rapport voir le chapitre "Indicateurs de position gravitationnel" (à la page 460).

PROTECTION IP

La soudure du voyant au boîtier offre une étanchéité au degré de protection IP 67 selon le tableau EN 60529 (à la page A-19).

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Les boutons avec indicateurs gravitationnels intégrés peuvent être utilisés sur des arbres de commande ayant l'axe horizontal ou incliné jusqu'à 60°.

Pour choisir le volant voir le tableau "Volant/bouton accouplements possibles avec indicateur" (à la page 461).


EXÉCUTIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE

- Cadran spécial avec logo ou graduations personnalisées
- Rapports spéciaux
- Remplissage avec huile de paraffine, température maximum d'exercice en continu 40°C.
- Une seule aiguille

Série	D	P	D1	P1	C	R	N	⚖️
GA11	49.8	30	48.2	23	42	37	30	75
GA12	68.5	32	67.0	25	60	51	44	125



ELESA Original design



Exemple de description pour la commande


GA11 - 0002 - D

Série


Rapport

Graduation

Graduation croissant dans le sens



GA11		GA12	
Rapport	Description	Rapport	Description
2	0002	12	0012
4	0004	15	0015
5	0005	16	0016
6	0006	20	0020
8	0008	24	0024
10	0010	30	0030
		36	0036
		40	0040
		48	0048
		50	0050
		60	0060
		72	0072
		100	0100
		120	0120
		150 *	0150
		200 *	0200



* Disponibles seulement pour GA12