

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19

PROFILÉ

Acier zingué.

SUPPORT PORTE-GOUJONS

Technopolymère à base acétalique (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire.

GOUJONS

Acier INOX AISI 304.

ROULEAUX

Façonnés avec zone de contact cylindrique, en technopolymère de résine acétalique, couleur blanche.

EXÉCUTIONS STANDARDS

- **GLD-1-AZ**: une rangée de rouleaux.
- **GLD-2-AZ**: deux rangées de rouleaux.
- **GLD-3-AZ**: trois rangées de rouleaux.
- **GLD-4-AZ**: quatre rangées de rouleaux.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Les guides latéraux GLD-AZ sont des structures autoportantes particulièrement solides, adaptées au déplacement de produits de poids et dimensions importants (par ex., palettes).





Les rouleaux façonnés s'avèrent particulièrement adaptés pour le guidage des produits en verre, car en cas de casse accidentelle, ils facilitent l'expulsion des débris.



EXÉCUTIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE

Guides latéraux à rouleaux avec profilé en acier zingué, de longueur 3129 mm.


ACCESSOIRES SUR DEMANDE

- MPG-R-AZ: support porte-guidage.
- MPG-P: goujon de fixation (419513 MPG-P16-M10x17).
- SPF: supports porte-guidage pour positionnement linéaire.
- SPR: supports porte-guidage pour positionnement linéaire et angulaire.
- SPR.V: supports porte-guidage pour positionnement linéaire et angulaire.


**GLD-1-AZ****GLD-2-AZ****GLD-3-AZ****GLD-4-AZ**




GLD-1-AZ



GLD-2-AZ



GLD-3-AZ



GLD-4-AZ

GLD-1-AZ

| Code | Description | L | B | l1 | l2 | l3 | Supports de fixation | ⚖ |
|--------|---------------------|------|------|------|----|----|----------------------|------|
| 419301 | GLD-1-AZ-RT-47-1041 | 47.4 | 1041 | 38.5 | 28 | 34 | MPG-R-AZ-1 | 2660 |
| 419303 | GLD-1-AZ-RT-47-2085 | 47.4 | 2085 | 38.5 | 28 | 34 | MPG-R-AZ-1 | 5320 |

GLD-2-AZ

| Code | Description | L | B | l1 | l2 | l3 | Supports de fixation | ⚖ |
|--------|---------------------|------|------|------|----|----|----------------------|------|
| 419311 | GLD-2-AZ-RT-73-1041 | 73.4 | 1041 | 64.5 | 54 | 60 | MPG-R-AZ-2 | 3940 |
| 419313 | GLD-2-AZ-RT-73-2085 | 73.4 | 2085 | 64.5 | 54 | 60 | MPG-R-AZ-2 | 7880 |

GLD-3-AZ

| Code | Description | L | B | l1 | l2 | l3 | Supports de fixation | ⚖ |
|--------|----------------------|-------|------|------|----|----|----------------------|-------|
| 419321 | GLD-3-AZ-RT-100-1041 | 100.4 | 1041 | 91.5 | 81 | 87 | MPG-R-AZ-3 | 5188 |
| 419323 | GLD-3-AZ-RT-100-2085 | 100.4 | 2085 | 91.5 | 81 | 87 | MPG-R-AZ-3 | 10376 |

GLD-4-AZ

| Code | Description | L | B | l1 | l2 | l3 | Supports de fixation | ⚖ |
|--------|----------------------|-------|------|-----|-------|-------|----------------------|-------|
| 419331 | GLD-4-AZ-RT-127-1041 | 126.9 | 1041 | 118 | 107.5 | 113.5 | MPG-R-AZ-4 | 6420 |
| 419333 | GLD-4-AZ-RT-127-2085 | 126.9 | 2085 | 118 | 107.5 | 113.5 | MPG-R-AZ-4 | 12840 |

