

**PROFILÉ**

Acier INOX AISI 304.

**SUPPORT PORTE-GOUJONS**

Technopolymère à base acétalique (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire.

**GOUJONS**

Acier INOX AISI 304.

**ROULEAUX**

Façonnés avec zone de contact cylindrique, en technopolymère de résine acétalique, couleur blanche.

**EXÉCUTIONS STANDARDS**

- **GLD-1-SST**: une rangée de rouleaux.
- **GLD-2-SST**: deux rangées de rouleaux.
- **GLD-3-SST**: trois rangées de rouleaux.
- **GLD-4-SST**: quatre rangées de rouleaux.

**CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS**

Les guides latéraux GLD-SST sont des structures autoportantes particulièrement solides, adaptées au déplacement de produits de poids et dimensions importants (par ex., palettes).









Les rouleaux façonnés s'avèrent particulièrement adaptés pour le guidage des produits en verre, car en cas de casse accidentelle, ils facilitent l'expulsion des débris.






**EXÉCUTIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE**

Guides latéraux à rouleaux avec profilé en acier zingué, de longueur 3129 mm.

**ACCESSOIRES SUR DEMANDE**

- MPG-R-SST: support porte-guidage.
- MPG-P: goujon de fixation (419513 MPG-P16-M10x17).
- SPF: supports porte-guidage pour positionnement linéaire.
- SPR: supports porte-guidage pour positionnement linéaire et angulaire.
- SPR.V: supports porte-guidage pour positionnement linéaire et angulaire.

**GLD-1-SST****GLD-2-SST****GLD-3-SST****GLD-4-SST**



GLD-1-SST

Code	Description	L	B	l1	l2	l3	Supports de fixation	⚖️
419302	GLD-1-SST-RT-47-1041	47.4	1041	38.5	28	34	MPG-R-SST-1	2686
419304	GLD-1-SST-RT-47-2085	47.4	2085	38.5	28	34	MPG-R-SST-1	5373

GLD-2-SST

Code	Description	L	B	l1	l2	l3	Supports de fixation	⚖️
419312	GLD-2-SST-RT-73-1041	73.4	1041	64.5	54	60	MPG-R-SST-2	3979
419314	GLD-2-SST-RT-73-2085	73.4	2085	64.5	54	60	MPG-R-SST-2	7958

GLD-3-SST

Code	Description	L	B	l1	l2	l3	Supports de fixation	⚖️
419322	GLD-3-SST-RT-100-1041	100.4	1041	91.5	81	87	MPG-R-SST-3	5238
419324	GLD-3-SST-RT-100-2085	100.4	2085	91.5	81	87	MPG-R-SST-3	10479

GLD-4-SST

Code	Description	L	B	l1	l2	l3	Supports de fixation	⚖️
419332	GLD-4-SST-RT-127-1041	126.9	1041	118	107.5	113.5	MPG-R-SST-4	4484
419334	GLD-4-SST-RT-127-2085	126.9	2085	118	107.5	113.5	MPG-R-SST-4	12968

INOX STAINLESS STEEL

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19

Pieds réglables et supports