

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

MATIÈRE


Aluminium, finition mate.
Vis et écrous en acier INOX AISI 304.

EXÉCUTIONS STANDARDS

Suffixes de la finition de la surface:
- **BL**: couleur naturelle.
- **SW**: revêtement en résine époxy résistante aux rayons UV, couleur noire RAL 9005.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Les supports à manchon GN 242 permettent une utilisation optimale avec les tubes GN 990 (voir page 1368). Ils sont particulièrement indiqués notamment pour d'éventuelles connexions de deux tubes.
La vis de blocage d3 peut être remplacée par les kits GN 911 (voir page 1372).



Code	Descrizione	d1	d2	d3	d4	k1	k2	l1	l2	d3 Kit de serrage	⚖
GN.56611	GN 242-B20-B20-2-BL	B 20	20	M8	40	45	45	90	52	GN 911-M8-32	290
GN.56612	GN 242-B20-B25-2-BL	B 20	25	M8	40	45	45	90	52	GN 911-M8-32	290
GN.56631	GN 242-B25-B25-2-BL	B 25	25	M8	40	45	45	90	52	GN 911-M8-32	242
GN.56632	GN 242-B25-B30-2-BL	B 25	30	M8	40	45	45	90	52	GN 911-M8-32	214
GN.56651	GN 242-B30-B30-2-BL	B 30	30	M8	40	45	45	90	52	GN 911-M8-32	202
GN.56671	GN 242-B40-B40-2-BL	B 40	40	M10	65	70	70	140	77.5	GN 911-M10-50	960
GN.56673	GN 242-B40-B50-2-BL	B 40	50	M10	65	70	70	140	77.5	GN 911-M10-50	834
GN.56691	GN 242-B42-B42-2-BL	B 42	42	M10	65	70	70	140	77.5	GN 911-M10-50	802
GN.56711	GN 242-B45-B45-2-BL	B 45	45	M10	65	70	70	140	77.5	GN 911-M10-50	760
GN.56731	GN 242-B48-B48-2-BL	B 48	48	M10	65	70	70	140	77.5	GN 911-M10-50	700
GN.56751	GN 242-B50-B50-2-BL	B 50	50	M10	65	70	70	140	77.5	GN 911-M10-50	680
GN.56616	GN 242-B20-B20-2-SW	B 20	20	M8	40	45	45	90	52	GN 911-M8-32	290
GN.56617	GN 242-B20-B25-2-SW	B 20	25	M8	40	45	45	90	52	GN 911-M8-32	290
GN.56636	GN 242-B25-B25-2-SW	B 25	25	M8	40	45	45	90	52	GN 911-M8-32	242
GN.56637	GN 242-B25-B30-2-SW	B 25	30	M8	40	45	45	90	52	GN 911-M8-32	214
GN.56656	GN 242-B30-B30-2-SW	B 30	30	M8	40	45	45	90	52	GN 911-M8-32	202
GN.56676	GN 242-B40-B40-2-SW	B 40	40	M10	65	70	70	140	77.5	GN 911-M10-50	960
GN.56678	GN 242-B40-B50-2-SW	B 40	50	M10	65	70	70	140	77.5	GN 911-M10-50	834
GN.56696	GN 242-B42-B42-2-SW	B 42	42	M10	65	70	70	140	77.5	GN 911-M10-50	802
GN.56716	GN 242-B45-B45-2-SW	B 45	45	M10	65	70	70	140	77.5	GN 911-M10-50	760
GN.56736	GN 242-B48-B48-2-SW	B 48	48	M10	65	70	70	140	77.5	GN 911-M10-50	700
GN.56756	GN 242-B50-B50-2-SW	B 50	50	M10	65	70	70	140	77.5	GN 911-M10-50	680

* Compléter en ajoutant le suffix de finition du système de support pour dispositifs : BL (naturel) ou SW (noir).