



MATIÈRE



Aluminium.

Suffixes de la finition de la surface:

- **BL**: couleur naturelle.
- **SW**: revêtement en résine époxy résistante aux rayons UV, couleur noire RAL 9005.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Les bases GN 271 peuvent être assemblées avec les systèmes de connexion pivotants GN 273 voir page 1343), GN 275 voir page 1346) ou GN 277 voir page 1347).



Code	Description	b	d1	d2	d3	l	m1	m2	t1	t2	s	x1	x2	y	△
GN.56906	GN 271-25-SW	25	6.5	5.5	M6	36.5	24	25	12.5	7	10	50	38	35	44
GN.56901	GN 271-25-BL	25	6.5	5.5	M6	36.5	24	25	12.5	7	10	50	38	35	44