

TYPES

- Type **OZ**: Sans gradin de centrage (lisse)
- Type **MZ**: avec bague de centrage en relief
- Type **AV**: avec dents extérieures
- Type **IV**: avec dents intérieures

Spécifications principales


Aluminium
Revêtement en résine époxy
Noir, RAL 9005, finition texturée **SW**
Palier à douille
Plastique (PTFE)
Vis à tête cylindrique DIN 912
Acier INOX AISI 304
Ecroû hexagonal DIN 985
Acier INOX AISI 304
Auto-bloquant via un anneau en polyamide

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Les noix de serrage pivotantes pour actionneur linéaire GN 278.1 sont basées sur les dispositifs de serrage pivotants. Les trous de fixation fournis en supplément sont destinés à la connexion du curseur d'un actionneur linéaire. Les trous avec la désignation **G** sont dotés de paliers à douille.
Avec l'emplacement de la vis **z**, le jeu du trou de guidage d1 peut être ajusté ou les noix de serrage pour actionneur linéaire peuvent être fixées après ajustement.
Pour un serrage rapide sans outils, la vis à tête cylindrique peut être remplacée par un levier manuel réglable GN 911 (voir page -).

ACCESSOIRE

Leviers manuels réglables GN 911 (voir page -).




GN 278.1-B-OZ


Code	Description	d1											z		
		Trou sans palier à douille	s	d2	d3	b	k	l1	l2	m	t	z	Kit de serrage		
GN.60144	GN 278.1-B30-OZ-2-SW	B 30	13	8.5	M 4	40	40	95	40	43	20	M8-25	GN 911-63 / GN 911-78	145	
GN.60149	GN 278.1-B40-OZ-2-SW	B 40	17	10.5	M 5	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-92	706	
GN.60154	GN 278.1-B50-OZ-2-SW	B 50	17	10.5	M 6	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-78 / GN 911-92	585	

GN 278.1-G-OZ


Code	Description	d1												z	⚖
		Trou avec palier à douille	s	d2	d3	b	k	l1	l2	m	t	z	Kit de serrage		
GN.60159	GN 278.1-G30-OZ-2-SW	G 30	13	8.5	M 4	40	40	95	40	43	20	M8-25	GN 911-63 / GN 911-78	145	
GN.60164	GN 278.1-G40-OZ-2-SW	G 40	17	10.5	M 5	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-92	706	
GN.60169	GN 278.1-G50-OZ-2-SW	G 50	17	10.5	M 6	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-78 / GN 911-92	585	



GN 278.1-MZ



GN 278.1-AV GN 278.1-IV



GN 278.1-B-MZ

Code	Description	d1 Trou sans palier à douille	s	d2	d3	b	k	l1	l2	m	t	z	z Kit de serrage	⚖
GN.60143	GN 278.1-B30-MZ-2-SW	B 30	13	8.5	M 4	40	40	95	40	43	20	M8-25	GN 911-63 / GN 911-78	146
GN.60148	GN 278.1-B40-MZ-2-SW	B 40	17	10.5	M 5	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-92	696
GN.60153	GN 278.1-B50-MZ-2-SW	B 50	17	10.5	M 6	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-78 / GN 911-92	577

GN 278.1-G-MZ

Code	Description	d1 Trou avec palier à douille	s	d2	d3	b	k	l1	l2	m	t	z	z Kit de serrage	⚖
GN.60158	GN 278.1-G30-MZ-2-SW	G 30	13	8.5	M 4	40	40	95	40	43	20	M8-25	GN 911-63 / GN 911-78	146
GN.60163	GN 278.1-G40-MZ-2-SW	G 40	17	10.5	M 5	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-92	696
GN.60168	GN 278.1-G50-MZ-2-SW	G 50	17	10.5	M 6	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-78 / GN 911-92	577

GN 278.1-B-AV

Code	Description	d1 Trou sans palier à douille	s	d2	d3	b	k	l1	l2	m	t	z	z Kit de serrage	⚖
GN.60141	GN 278.1-B30-AV-2-SW	B 30	13	8.5	M 4	40	40	95	40	43	20	M8-25	GN 911-63 / GN 911-78	149
GN.60146	GN 278.1-B40-AV-2-SW	B 40	17	10.5	M 5	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-92	688
GN.60151	GN 278.1-B50-AV-2-SW	B 50	17	10.5	M 6	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-78 / GN 911-92	579

GN 278.1-G-AV

Code	Description	d1 Trou avec palier à douille	s	d2	d3	b	k	l1	l2	m	t	z	z Kit de serrage	⚖
GN.60156	GN 278.1-G30-AV-2-SW	G 30	13	8.5	M 4	40	40	95	40	43	20	M8-25	GN 911-63 / GN 911-78	149
GN.60161	GN 278.1-G40-AV-2-SW	G 40	17	10.5	M 5	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-92	688
GN.60166	GN 278.1-G50-AV-2-SW	G 50	17	10.5	M 6	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-78 / GN 911-92	579

GN 278.1-B-IV

Code	Description	d1 Trou sans palier à douille	s	d2	d3	b	k	l1	l2	m	t	z	z Kit de serrage	⚖
GN.60142	GN 278.1-B30-IV-2-SW	B 30	13	8.5	M 4	40	40	95	40	43	20	M8-25	GN 911-63 / GN 911-78	141
GN.60147	GN 278.1-B40-IV-2-SW	B 40	17	10.5	M 5	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-92	683
GN.60152	GN 278.1-B50-IV-2-SW	B 50	17	10.5	M 6	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-78 / GN 911-92	563

GN 278.1-G-IV

Code	Description	d1 Trou avec palier à douille	s	d2	d3	b	k	l1	l2	m	t	z	z Kit de serrage	⚖
GN.60157	GN 278.1-G30-IV-2-SW	G 30	13	8.5	M 4	40	40	95	40	43	20	M8-25	GN 911-63 / GN 911-78	141
GN.60162	GN 278.1-G40-IV-2-SW	G 40	17	10.5	M 5	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-92	683
GN.60167	GN 278.1-G50-IV-2-SW	G 50	17	10.5	M 6	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-78 / GN 911-92	563