



1

VERSIONS

- Version **A**: sans accessoires
- Version **C**: avec kit de fixation et cache



2

Équerre de fixation

Aluminium



3

- Peinture blanche **AW**- Finition lisse **AB**

4

Kit de fixation (type C uniquement)

- Tasseau pour rainure en T et vis à tête cylindrique (pour n = 8)

- Tasseau pour rainure en T et écrou à collerette (pour n = 10)



5

Acier zingué (type C uniquement) **SZ**

Bleu / finition passivée jaune



6

Cache (type C uniquement)

Technopolymère à base de polyamide (PA)

Black **S**

7

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Les équerres GN 30B permettent de fixer des profilés en aluminium à angle droit sur des éléments tels que des tables ou des panneaux. Aucun usinage du profilé n'est nécessaire.

Le raccord peut être positionné et déplacé librement dans la rainure.

****non tradotto****

Les caches assurent un aspect visuel agréable et un nettoyage aisé (type C).



8

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

- GN 50B: Tasseaux pour rainures en T
- GN 51B: Tasseaux pour rainures en T
- GN 52B: Boulons pour rainures en T



9



10



11



12



13



14



15



16




17







18




19



Exemples d'application





GN 30B-A-AW



Code	Description	l*	l#	b1 Pour vis	b2 Pour vis	h1	k	n	s*	s#	⚖
GN.67606	GN 30B-30308-A-AW	30	27	M6	-	5.5	-	8	30	28	21
GN.67626	GN 30B-30608-A-AW	60	57	M6	-	6	-	8	30	28	57
GN.67646	GN 30B-404010-A-AW	40	36	M8	-	5.5	-	10	40	38	34
GN.67666	GN 30B-408010-A-AW	80	80	M8	-	9	-	10	40	36	123
GN.67686	GN 30B-454510-A-AW	45	41	M8	-	9	-	10	45	42	52
GN.67706	GN 30B-459010-A-AW	90	87	M8	-	9.5	-	10	45	42	166
GN.67726	GN 30B-60608-A-AW	60	57	M6	M8	6	30	8	60	56	168
GN.67746	GN 30B-808010-A-AW	80	76	M8	-	8	40	10	80	74	227
GN.67766	GN 30B-909010-A-AW	90	86	M8	-	9.5	45	10	90	88	360

GN 30B-A-AB

Code	Description	l*	l#	b1 Pour vis	b2 Pour vis	h1	k	n	s*	s#	⚖
GN.67601	GN 30B-30308-A-AB	30	27	M6	-	5.5	-	8	30	28	21
GN.67621	GN 30B-30608-A-AB	40	36	M8	-	5.5	-	10	40	38	34
GN.67641	GN 30B-404010-A-AB	60	57	M6	-	6	-	8	30	28	59
GN.67661	GN 30B-408010-A-AB	80	80	M8	-	9	-	10	40	36	119
GN.67681	GN 30B-454510-A-AB	45	41	M8	-	9	-	10	45	42	50
GN.67701	GN 30B-459010-A-AB	90	87	M8	-	9.5	-	10	45	42	165
GN.67721	GN 30B-60608-A-AB	60	57	M6	M8	6	30	8	60	56	106
GN.67741	GN 30B-808010-A-AB	80	76	M8	-	8	40	10	80	74	225
GN.67761	GN 30B-909010-A-AB	90	86	M8	-	9.5	45	10	90	88	358

* Dimension nominale

Dimensione réelle



GN 30B-C-AWSZS

Code	Description	l*	l#	d	b1 Pour vis	b2 Pour vis	h1	h2	k	n	s*	s#	⚖
GN.67616	GN 30B-30308-C-AWSZS	30	27	M6	M6	-	5.5	6	-	8	30	28	48
GN.67636	GN 30B-30608-C-AWSZS	60	57	M6	M6	-	6	3.5	-	8	30	28	99
GN.67656	GN 30B-404010-C-AWSZS	40	36	M8	M8	-	5.5	6	-	10	40	38	88
GN.67676	GN 30B-408010-C-AWSZS	80	80	M8	M8	-	9	3.5	-	10	40	36	210
GN.67696	GN 30B-454510-C-AWSZS	45	41	M8	M8	-	9	6	-	10	45	42	112
GN.67716	GN 30B-459010-C-AWSZS	90	87	M8	M8	-	9.5	3.5	-	10	45	42	300
GN.67736	GN 30B-60608-C-AWSZS	60	57	M6	M6	M8	6	6.5	30	8	60	56	198
GN.67756	GN 30B-808010-C-AWSZS	80	76	M8	M8	-	8	6.5	40	10	80	74	450
GN.67776	GN 30B-909010-C-AWSZS	90	86	M8	M8	-	9.5	6.5	45	10	90	88	592

GN 30B-C-ABSZS

Code	Description	l*	l#	d	b1 Pour vis	b2 Pour vis	h1	h2	k	n	s*	s#	⚖
GN.67611	GN 30B-30308-C-ABSZS	30	27	M6	M6	-	5.5	6	-	8	30	28	41
GN.67631	GN 30B-30608-C-ABSZS	60	57	M6	M6	-	6	3.5	-	8	30	28	96
GN.67651	GN 30B-404010-C-ABSZS	40	36	M8	M8	-	5.5	6	-	10	40	38	87
GN.67671	GN 30B-408010-C-ABSZS	80	80	M8	M8	-	9	3.5	-	10	40	36	207
GN.67691	GN 30B-454510-C-ABSZS	45	41	M8	M8	-	9	6	-	10	45	42	112
GN.67711	GN 30B-459010-C-ABSZS	90	87	M8	M8	-	9.5	3.5	-	10	45	42	299
GN.67731	GN 30B-60608-C-ABSZS	60	57	M6	M6	M8	6	6.5	30	8	60	56	181
GN.67751	GN 30B-808010-C-ABSZS	80	76	M8	M8	-	8	6.5	40	10	80	74	454
GN.67771	GN 30B-909010-C-ABSZS	90	86	M8	M8	-	9.5	6.5	45	10	90	88	588

* Dimension nominale
Dimensione réelle