

VERSIONS

- Version **A**: sans accessoires
- Version **C**: avec kit de fixation et cache

Équerre de fixation

Alliage de zinc moulé sous pression

Aluminium, peinture blanche **ZW**

Vis et tasseaux pour rainures en T (type C uniquement)

Acier zingué, finition passivée bleu **SZ**

Cache (type C uniquement)

Technopolymère à base de polyamide (PA)

Black **S**

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Les équerres GN 301 permettent de fixer des profilés en aluminium à angle droit sur des éléments tels que des tables ou des panneaux. Aucun usinage du profilé n'est nécessaire.


Le raccord peut être positionné et déplacé librement dans la rainure. Pour fixer les équerres sur un panneau ou perpendiculairement à un profilé en aluminium, il est nécessaire de briser les pattes de guidage.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE


- GN 50I: Tasseaux pour rainures en T




Assemblage du cache
(seulement pour GN 301-C-ZWSZS)




Exemples d'application





GN 30I-A-ZW

Code	Description	h1	l*	l#	d Pour vis	k	n	s*	s#	⚖
GN.67801	GN 30I-30306-A-ZW	30	30	M6	2.5	-	6	30	30	47
GN.67806	GN 30I-30606-A-ZW	60	60	M6	3.5	-	6	30	30	130
GN.67811	GN 30I-40408-A-ZW	40	40	M8	5	-	8	40	40	85
GN.67816	GN 30I-40808-A-ZW	80	80	M8	5	-	8	40	40	271
GN.67821	GN 30I-80808-A-ZW	80	76	M8	8	40	8	80	74	407



GN 30I-C-ZWSZS

Code	Description	h1	l*	l#	d	h2	k	n	s*	s#	⚖
GN.67851	GN 30I-30306-C-ZWSZS	30	30	M6	2.5	2	-	6	30	30	52
GN.67856	GN 30I-30606-C-ZWSZS	60	60	M6	3.5	2	-	6	30	30	166
GN.67861	GN 30I-40408-C-ZWSZS	40	40	M8	5	2	-	8	40	40	158
GN.67866	GN 30I-40808-C-ZWSZS	80	80	M8	5	2	-	8	40	40	355
GN.67871	GN 30I-80808-C-ZWSZS	80	76	M8	8	7	40	8	80	74	575

* Dimension nominale
Dimensione réelle