



MATIÈRE
Aluminium

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Les douilles pour clés GN 3124 sont utilisés pour installer les compo-sants standard Hygienic Design indiqués dans le tableau. Associée au matériau en aluminium utilisé, la géométrie hexagonale arrondie des logements pour clés transfère le couple à la tête de la vis sans l'endommager. Si les couples spécifiés sont respectés, les douilles pour clé à douille auront une durée de vie plus longue. Ils sont actionnés à l'aide de clés avec dispositif d'arrêt disponibles dans le commerce ou de clés avec dispositif d'arrêt réversible avec embout carré.



Exemples d'application



Code	Description	d1	d2	l	t	s	Correspondance en pouces	sw	Couple max [Nm]	Pour vis et écrous NT-HD-SST	Pour vis NTR-HD-SST	Pour vis GN 1582	Pour loquets GN 1150	
GN.81001	GN 3124-7-6,3-K-AL	18	13	19.5	10.5	6.3	1/4	7	1.3	M 4	M 4	-	-	9
GN.81002	GN 3124-8-6,3-K-AL	19	13	20	11	6.3	1/4	8	2.5	M 5	M 5	M 5	-	10
GN.81003	GN 3124-10-6,3-K-AL	22	13	21.5	12.5	6.3	1/4	10	4.4	M 6	M 6	M 6	-	13
GN.81004	GN 3124-11-6,3-K-AL	23	13	22.5	13.5	6.3	1/4	11	2.5	-	-	-	d1 = 22	15
GN.81005	GN 3124-13-6,3-K-AL	25	13	25	16	6.3	1/4	13	11	M 8	M 8	M 8	d1 = 30	18
GN.81006	GN 3124-16-12,5-K-AL	29	29	36	20	12.5	1/2	16	21	M 10	M 10	M 10	-	42
GN.81007	GN 3124-18-12,5-K-AL	31	30	37.5	21.5	12.5	1/2	18	38	M 12	M 12	-	-	48
GN.81008	GN 3124-22-12,5-K-AL	38	30	41	25	12.5	1/2	22	100	-	M 16	-	-	71
GN.81009	GN 3124-24-12,5-K-AL	40	30	43	27	12.5	1/2	24	94	M 16	-	-	-	79
GN.81010	GN 3124-27-12,5-K-AL	44	30	47	31	12.5	1/2	27	100	-	M 20	-	-	99
GN.81011	GN 3124-30-12,5-K-AL	47	30	48.5	32.5	12.5	1/2	30	100	M 20	-	-	-	109