

PLAQUE D'ASSEMBLAGE

Alliage de zinc moulé sous pression, revêtement en résine époxy, finition mate.


Trous passants pour vis M4 à tête fraisée.

EXÉCUTIONS STANDARD

- **GN 425.8-CR-A:** poignée en acier chromé. Dispositif d'arrêt à déclic pour le blocage de la poignée dans les deux positions.
- **GN 425.8-CR-B:** poignée en acier chromé. Ressort de rappel de position d'ouverture à position de repos.
- **GN 425.8-NI-A:** poignée en acier INOX AISI 304, finition sablée mate. Dispositif d'arrêt à déclic pour le blocage de la poignée dans les deux positions.
- **GN 425.8-NI-B:** poignée en acier INOX AISI 304, finition sablée mate. Ressort de rappel de position d'ouverture à position de repos.
- **version SW:** en couleur noire RAL 9005.
- **version SR:** en couleur grise RAL 9006.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

La poignée GN 425.8 est particulièrement indiquée quand il faut réduire au minimum l'incombement, la plaque ayant une protrubérance de seulement 3 mm par rapport au plan d'assemblage.



GN 425.8-CR

Code	Description	l1	l2	l3	l4	l5	l6	m1	m2	⚖
GN.26695	GN 425.8-100-CR-SW-A	100	150	65	121	122	60	134	49	339
GN.26693	GN 425.8-100-CR-SR-A	100	150	65	121	122	60	134	49	339
GN.26696	GN 425.8-100-CR-SW-B	100	150	65	121	122	60	134	49	341
GN.26694	GN 425.8-100-CR-SR-B	100	150	65	121	122	60	134	49	341
GN.26699	GN 425.8-120-CR-SW-A	120	170	65	141	142	60	154	49	376
GN.26697	GN 425.8-120-CR-SR-A	120	170	65	141	142	60	154	49	376
GN.26700	GN 425.8-120-CR-SW-B	120	170	65	141	142	60	154	49	380
GN.26698	GN 425.8-120-CR-SR-B	120	170	65	141	142	60	154	49	380

GN 425.8-NI

Code	Description	l1	l2	l3	l4	l5	l6	m1	m2	⚖
GN.26745	GN 425.8-100-NI-SW-A	100	150	65	121	122	60	134	49	342
GN.26743	GN 425.8-100-NI-SR-A	100	150	65	121	122	60	134	49	342
GN.26746	GN 425.8-100-NI-SW-B	100	150	65	121	122	60	134	49	344
GN.26744	GN 425.8-100-NI-SR-B	100	150	65	121	122	60	134	49	344
GN.26749	GN 425.8-120-NI-SW-A	120	170	65	141	142	60	154	49	379
GN.26747	GN 425.8-120-NI-SR-A	120	170	65	141	142	60	154	49	379
GN.26750	GN 425.8-120-NI-SW-B	120	170	65	141	142	60	154	49	384
GN.26748	GN 425.8-120-NI-SR-B	120	170	65	141	142	60	154	49	384