

GN 431 | Clavettes de serrage

Acier INOX



MATIÈRE



Acier INOX fritté AISI 316L, finition mate sablée.

EXÉCUTION STANDARD

Goujon fileté en acier INOX AISI 304, vissé et bloqué dans le corps par une goupille élastique.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Les clavettes de serrage permettent d'atteindre des couples de serrage élevés.



Code	Description	d1	d2	d3	b	h	l	⚖
GN.29371	GN 431-25-M6-16	25	M6	8	8	10	16	15
GN.29375	GN 431-25-M6-20	25	M6	8	8	10	20	16
GN.29381	GN 431-25-M6-25	25	M6	8	8	10	25	17
GN.29401	GN 431-30-M8-16	30	M8	10	10	12	16	26
GN.29405	GN 431-30-M8-20	30	M8	10	10	12	20	28
GN.29411	GN 431-30-M8-25	30	M8	10	10	12	25	30
GN.29415	GN 431-30-M8-32	30	M8	10	10	12	32	32
GN.29422	GN 431-36-M10-20	36	M10	12	12	14.5	20	48
GN.29424	GN 431-36-M10-30	36	M10	12	12	14.5	30	53
GN.29426	GN 431-36-M10-40	36	M10	12	12	14.5	40	55

GN 432 | Clavettes de serrage

Acier INOX



MATIÈRE


Acier INOX fritté AISI 316L, finition mate sablée.

EXÉCUTION STANDARD

Trou borgne fileté.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Les clavettes de serrage permettent d'atteindre des couples de serrage élevés.



Code	Description	d1	d2	d3	b	h	t _{min}	⚖
GN.29431	GN 432-25-M6	25	M6	8	8	10	7	11
GN.29441	GN 432-30-M8	30	M8	10	10	12	9	19
GN.29451	GN 432-36-M8	36	M8	12	12	14.5	10	35