

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19

VERSIONS

- Version **C**: œil ouvert
- Version **E**: œil fermé (disponible uniquement en acier INOX)

Acier **ST**
Zingué **ZB**

Acier INOX **A4**
Finition lisse **BL**

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS


Les mousquetons GN 5299 sont utilisés, par exemple, pour relier des outils ou autres composants de manière rapide et sans outils ou pour éviter de les perdre. Le mousqueton s'ouvre manuellement et se ferme automatiquement à l'aide d'un ressort caché lorsqu'il est libéré.

Doté d'un œillet fermé et embouti, le type E permet une fixation de retenue des mousquetons, par ex., au moyen d'un câble de retenue dûment serti.


Les mousquetons GN 5299 ne doivent pas être utilisés pour soulever des charges ou les arrimer. Les données concernant la capacité de charge ne sont fournies qu'à titre indicatif, ce qui exclut toute responsabilité.



GN 5299-C-ST
GN 5299-C-A4



GN 5299-E-A4



GN 5299-C-ST

Code	Description	d1	d2 min	d3	f min	Longueur l	m min	Charge statique [N]	⚖️
GN.47662	GN 5299-C-40-ST-ZB	6	11	4	4.5	40	5	500	11
GN.47664	GN 5299-C-50-ST-ZB	8	15	5	5.5	50	7	1200	16
GN.47666	GN 5299-C-60-ST-ZB	9	17	6	6.5	60	8	1200	27

GN 5299-C-A4



Code	Description	d1	d2 min	d3	f min	Longueur l	m min	Charge statique [N]	⚖️
GN.47661	GN 5299-C-40-A4-BL	6	11	4	4.5	40	5	500	11
GN.47663	GN 5299-C-50-A4-BL	8	15	5	5.5	50	7	1200	16
GN.47665	GN 5299-C-60-A4-BL	9	17	6	6.5	60	8	1200	27

GN 5299-E-A4

Code	Description	b	d1	d2 min	d3	f min	Longueur l	m min	Charge statique [N]	⚖️
GN.47671	GN 5299-E-50-A4-BL	5.3	6	15	5	5.5	50	7	1200	16
GN.47672	GN 5299-E-60-A4-BL	6.4	7	17	6	6.5	60	8	1200	27

Éléments mécaniques