

MATIÈRE

Acier INOX AISI 316L.

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

- **H**: caoutchouc synthétique H-NBR durété 85 +/-5 Shore A, de couleur bleue, conforme aux normes FDA, résistant de -25 °C à +150 °C.
- **E**: caoutchouc synthétique EPDM durété 85 +/-5 Shore A, de couleur bleue, conforme aux normes FDA, résistant de -40 °C à +120 °C.

EXÉCUTIONS STANDARDS

Trou borgne fileté.

- **GN 5445-MT-H**: finition mate sablée, joint d'étanchéité H-NBR.
- **GN 5445-MT-E**: finition mate sablée, joint d'étanchéité EPDM.
- **GN 5445-PL-H**: finition polie miroir (RA < 0,8µ), joint d'étanchéité H-NBR.
- **GN 5445-PL-E**: finition polie miroir (RA < 0,8µ), joint d'étanchéité EPDM.



CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Les volants de serrage à lobes GN 5445 sont destinés à être utilisés dans des environnements où une hygiène importante est requise.

La présence du joint d'étanchéité spécial permet de sceller la partie interne du mouvement de l'environnement extérieur, en empêchant l'accès des impuretés.

La qualité de la finition, ainsi que les grands rayons d'angle et l'absence de cavités, empêchent les adhérences des impuretés et en facilitent le nettoyage.

Voir Données techniques Hygienic Design (à la page).



GN 5445-MT-H

Code	Description	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	△
GN.23401	GN 5445-40-M6-MT-H	40	M 6	18	18.8	26	15	12	75
GN.23411	GN 5445-40-M8-MT-H	40	M 8	18	18.8	26	15	15	71
GN.23421	GN 5445-50-M8-MT-H	50	M 8	21	21.8	30	17	15	121
GN.23431	GN 5445-50-M10-MT-H	50	M 10	21	21.8	30	17	18	117

GN 5445-MT-E

Code	Description	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	△
GN.23402	GN 5445-40-M6-MT-E	40	M 6	18	18.8	26	15	12	75
GN.23412	GN 5445-40-M8-MT-E	40	M 8	18	18.8	26	15	15	71
GN.23422	GN 5445-50-M8-MT-E	50	M 8	21	21.8	30	17	15	121
GN.23432	GN 5445-50-M10-MT-E	50	M 10	21	21.8	30	17	18	117

GN 5445-PL-H

Code	Description	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	△
GN.23406	GN 5445-40-M6-PL-H	40	M 6	18	18.8	26	15	12	75
GN.23416	GN 5445-40-M8-PL-H	40	M 8	18	18.8	26	15	15	71
GN.23426	GN 5445-50-M8-PL-H	50	M 8	21	21.8	30	17	15	121
GN.23436	GN 5445-50-M10-PL-H	50	M 10	21	21.8	30	17	18	117

GN 5445-PL-E

Code	Description	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	△
GN.23407	GN 5445-40-M6-PL-E	40	M 6	18	18.8	26	15	12	75
GN.23417	GN 5445-40-M8-PL-E	40	M 8	18	18.8	26	15	15	71
GN.23427	GN 5445-50-M8-PL-E	50	M 8	21	21.8	30	17	15	121
GN.23437	GN 5445-50-M10-PL-E	50	M 10	21	21.8	30	17	18	117