

CORPS FILETÉ

Acier INOX AISI 303.

EMBOUT

Acier INOX AISI 303 nickelé.

Tolérance conseillée pour trou d'accouplement à l'embout = H7.

CONTRE-ÉCROU

Acier INOX.

BOUTON




Technopolymère à base de polyamide (PA) à haute résilience, couleur noire, finition mate ou acier INOX AISI 303.

EXÉCUTIONS STANDARD

- **GN 617.1-A-NI**: avec bouton en technopolymère, sans contre-écrou.
- **GN 617.1-AN-NI**: avec bouton en acier INOX AISI 303, sans contre-écrou.
- **GN 617.1-AK-NI**: avec bouton en technopolymère, avec contre-écrou.
- **GN 617.1-AKN-NI**: avec bouton en acier INOX AISI 303, avec contre-écrou.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

Douilles entretoises en acier INOX AISI 303 GN 609.5 (voir page 906) pour assemblage du doigt d'indexage sur des tôles de faible épaisseur.



Code	Description	d1											Préchargement du		Charge max du ressort [N]	
		Embout -0.02 -0.04 Trou H7	d2	d3	e	l1	l2	l3	l4	l5	sw	ressort [N]				
GN.35503	GN 617.1-5-A-NI	5	M10x1	21	13.8	51	5	17	5	15	12	6	15	20		
GN.35513	GN 617.1-6-A-NI	6	M12x1.5	25	16.2	61	6	20	6	17	14	8	21	34		
GN.35523	GN 617.1-8-A-NI	8	M16x1.5	31	21.9	75.5	7	26	8	23	19	9	26	79		
GN.35533	GN 617.1-10-A-NI	10	M20x1.5	31	25.4	91	10	33	10	30	22	17	40	130		
GN.35505	GN 617.1-5-AN-NI	5	M10x1	21	13.8	51	5	17	5	15	12	6	15	30		
GN.35515	GN 617.1-6-AN-NI	6	M12x1.5	25	16.2	61	6	20	6	17	14	8	21	46		
GN.35525	GN 617.1-8-AN-NI	8	M16x1.5	31	21.9	75.5	7	26	8	23	19	9	26	94		
GN.35535	GN 617.1-10-AN-NI	10	M20x1.5	31	25.4	91	10	33	10	30	22	17	40	145		
GN.35504	GN 617.1-5-AK-NI	5	M10x1	21	13.8	51	5	17	5	15	12	6	15	30		
GN.35514	GN 617.1-6-AK-NI	6	M12x1.5	25	16.2	61	6	20	6	17	14	8	21	48		
GN.35524	GN 617.1-8-AK-NI	8	M16x1.5	31	21.9	75.5	7	26	8	23	19	9	26	99		
GN.35534	GN 617.1-10-AK-NI	10	M20x1.5	31	25.4	91	10	33	10	30	22	17	40	163		
GN.35506	GN 617.1-5-AKN-NI	5	M10x1	21	13.8	51	5	17	5	15	12	6	15	42		
GN.35516	GN 617.1-6-AKN-NI	6	M12x1.5	25	16.2	61	6	20	6	17	14	8	21	61		
GN.35526	GN 617.1-8-AKN-NI	8	M16x1.5	31	21.9	75.5	7	26	8	23	19	9	26	105		
GN.35536	GN 617.1-10-AKN-NI	10	M20x1.5	31	25.4	91	10	33	10	30	22	17	40	179		