GN 632.1 | Vis de régulation ou de blocage

extrémité sphérique, acier

RoHS

MATIÈRE

Acier bruni, classe 5.8 (résistance à traction 500 N/mm²), tête à six pans creux.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Les vis GN 632.1 peuvent être employées pour réaliser différents systèmes de blocage. Pour l'emploi sur des surfaces irrégulières ou non parallèles nous vous suggèrons de les combiner avec des patins GN 631 (voir page 862) en technopolymère qui permettent d'effectuer le blocage sans transmettre la rotation à la surface à bloquer et sans en provoquer des éraflures.
De plus, des leviers, des boutons ou des poignées peuvent être assemblés à l'extrémité filetée au moyen de brochage.
Le diamètre "d1" de la bille, inférieur au diamètre "d" de la vis, permet d'effectuer le vissage du côté de la bille.

EXÉCUTIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE

Filetages et longueurs différents.



Code	Description	d1	d2	l	sw	d1-e*	d1-e*	d1-e*	d1-e*	d1-e*	d1-e*	⚖
GN.12203	GN 632.1-M6-30	M6	4.5+0.05	30	3	15-3.6	18-5.2	21-6	25-6.5	32-7	-	5
GN.12205	GN 632.1-M6-40	M6	4.5+0.05	40	3	15-3.6	18-5.2	21-6	25-6.5	32-7	-	8
GN.12207	GN 632.1-M6-50	M6	4.5+0.05	50	3	15-3.6	18-5.2	21-6	25-6.5	32-7	-	10
GN.12213	GN 632.1-M8-40	M8	6.1+0.05	40	4	15-2.5	18-4.2	21-5	25-5.5	32-6	40-8	12
GN.12215	GN 632.1-M8-50	M8	6.1+0.05	50	4	15-2.5	18-4.2	21-5	25-5.5	32-6	40-8	15
GN.12217	GN 632.1-M8-63	M8	6.1+0.05	63	4	15-2.5	18-4.2	21-5	25-5.5	32-6	40-8	19
GN.12223	GN 632.1-M10-50	M10	7.8+0.05	50	5	18-3.8	21-4.3	25-4.6	32-5	40-7	-	22
GN.12225	GN 632.1-M10-63	M10	7.8+0.05	63	5	18-3.8	21-4.3	25-4.6	32-5	40-7	-	29
GN.12227	GN 632.1-M10-80	M10	7.8+0.05	80	5	18-3.8	21-4.3	25-4.6	32-5	40-7	-	37
GN.12233	GN 632.1-M12-63	M12	9.4+0.05	63	6	21-3.4	25-3.6	32-4.2	40-6.2	-	-	41
GN.12235	GN 632.1-M12-80	M12	9.4+0.05	80	6	21-3.4	25-3.6	32-4.2	40-6.2	-	-	53
GN.12237	GN 632.1-M12-100	M12	9.4+0.05	100	6	21-3.4	25-3.6	32-4.2	40-6.2	-	-	68

Les valeurs se réfèrent à GN 631 et GN 631.5

elesa 08/2024

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

Ganter Norm