**TYPE DE CHAPE INTÉRIEURE**

- Type **A**: fixation tangentielle avec évidement cylindrique
- Type **B**: fixation tangentielle avec douilles taraudées
- Type **C**: fixation radiale avec évidement cylindrique
- Type **D**: fixation radiale avec douilles taraudées

TYPE DE CHAPE EXTÉRIEURE

- Type **A**: fixation tangentielle avec évidement cylindrique
- Type **B**: fixation tangentielle avec douilles taraudées
- Type **C**: fixation radiale avec évidement cylindrique
- Type **D**: fixation radiale avec douilles taraudées

CHAPE DE CHARNIÈRE

Aluminium

Anodisé, en couleur noire **ALS**

Roulements à billes

Bronze

Axe de charnière

Acier INOX AISI 420

Rondelles de butée

Acier INOX AISI 302

Vis de réglage

Acier INOX AISI 303.

Avec verrouillage de filetage

Revêtement nylon intégral

Douilles taraudées





Acier INOX AISI 303.

INFORMATIONS


Les charnières de précision GN 7580 permettent de faire pivoter des éléments tels que des bras oscillants, des entretoises et des plaques de serrage. Résistantes à l'usure, ces charnières de précision présentent un faible jeu radial et un jeu axial réglable.

L'association de différents types de chapes intérieures et extérieures permet de répondre aux besoins les plus divers en matière d'installation. Insérées dans les orifices de montage des surfaces à visser, les goupilles assurent un positionnement précis.


Les roulements à billes et les douilles taraudées de type B et D sont préassemblés sur les chapes de la charnière. L'axe de la charnière, les rondelles de butée et les vis de réglage sont emballés séparément.






Chape intérieure



Chape extérieure







Charnières industrielles

Code	Description	l1	l2	d1	d2	d3 H7	b	h1	h2	m1	m2	m3	m4	m5	m6	t1	t2	△
GN.79141	GN 7580-ALS-40-50-A-A	40	50	5.1	-	4	12	7	-	13.5	20	38	-	20	-	5	9	66
GN.79142	GN 7580-ALS-40-50-A-B	40	50	5.1	M 5	4	12	7	-	13.5	20	38	-	20	-	5	9	70
GN.79143	GN 7580-ALS-40-50-A-C	40	50	5.1	-	4	12	7	8.1	13.5	20	38	20	20	40	5	9	66
GN.79144	GN 7580-ALS-40-50-A-D	40	50	5.1	M 5	4	12	7	8.1	13.5	20	38	20	20	40	5	9	70
GN.79145	GN 7580-ALS-40-50-B-A	40	50	5.1	M 5	4	12	7	-	13.5	20	38	-	20	-	5	9	70
GN.79146	GN 7580-ALS-40-50-B-B	40	50	5.1	M 5	4	12	7	-	13.5	20	38	-	20	-	5	9	74
GN.79147	GN 7580-ALS-40-50-B-C	40	50	5.1	M 5	4	12	7	8.1	13.5	20	38	20	20	40	5	9	70
GN.79148	GN 7580-ALS-40-50-B-D	40	50	5.1	M 5	4	12	7	8.1	13.5	20	38	20	20	40	5	9	74
GN.79149	GN 7580-ALS-40-50-C-A	40	50	5.1	-	4	12	7	8.1	13.5	20	38	-	20	-	5	9	66
GN.79150	GN 7580-ALS-40-50-C-B	40	50	5.1	M 5	4	12	7	8.1	13.5	20	38	-	20	-	5	9	70
GN.79151	GN 7580-ALS-40-50-C-C	40	50	5.1	-	4	12	-	8.1	-	20	38	20	20	40	5	9	66
GN.79152	GN 7580-ALS-40-50-C-D	40	50	5.1	M 5	4	12	-	8.1	-	20	38	20	20	40	5	9	70
GN.79153	GN 7580-ALS-40-50-D-A	40	50	5.1	M 5	4	12	7	8.1	13.5	20	38	-	20	-	5	9	70
GN.79154	GN 7580-ALS-40-50-D-B	40	50	5.1	M 5	4	12	7	8.1	13.5	20	38	-	20	-	5	9	74
GN.79155	GN 7580-ALS-40-50-D-C	40	50	5.1	M 5	4	12	-	8.1	-	20	38	20	20	40	5	9	70
GN.79156	GN 7580-ALS-40-50-D-D	40	50	5.1	M 5	4	12	-	8.1	-	20	38	20	20	40	5	9	74
GN.79161	GN 7580-ALS-55-70-A-A	55	70	6.1	-	5	16	10	-	18	27.5	56	-	26	-	6	11	184
GN.79162	GN 7580-ALS-55-70-A-B	55	70	6.1	M 6	5	16	10	-	18	27.5	56	-	26	-	6	11	190
GN.79163	GN 7580-ALS-55-70-A-C	55	70	6.1	-	5	16	10	12.3	18	27.5	56	26	26	56	6	11	184
GN.79164	GN 7580-ALS-55-70-A-D	55	70	6.1	M 6	5	16	10	12.3	18	27.5	56	26	26	56	6	11	190
GN.79165	GN 7580-ALS-55-70-B-A	55	70	6.1	M 6	5	16	10	-	18	27.5	56	-	26	-	6	11	191
GN.79166	GN 7580-ALS-55-70-B-B	55	70	6.1	M 6	5	16	10	-	18	27.5	56	-	26	-	6	11	197
GN.79167	GN 7580-ALS-55-70-B-C	55	70	6.1	M 6	5	16	10	12.3	18	27.5	56	26	26	56	6	11	191
GN.79168	GN 7580-ALS-55-70-B-D	55	70	6.1	M 6	5	16	10	12.3	18	27.5	56	26	26	56	6	11	197
GN.79169	GN 7580-ALS-55-70-C-A	55	70	6.1	-	5	16	10	12.3	18	27.5	56	-	26	-	6	11	184
GN.79170	GN 7580-ALS-55-70-C-B	55	70	6.1	M 6	5	16	10	12.3	18	27.5	56	-	26	-	6	11	190
GN.79171	GN 7580-ALS-55-70-C-C	55	70	6.1	-	5	16	-	12.3	-	27.5	56	26	26	56	6	11	184
GN.79172	GN 7580-ALS-55-70-C-D	55	70	6.1	M 6	5	16	-	12.3	-	27.5	56	26	26	56	6	11	190
GN.79173	GN 7580-ALS-55-70-D-A	55	70	6.1	M 6	5	16	10	12.3	18	27.5	56	-	26	-	6	11	190
GN.79174	GN 7580-ALS-55-70-D-B	55	70	6.1	M 6	5	16	10	12.3	18	27.5	56	-	26	-	6	11	197
GN.79175	GN 7580-ALS-55-70-D-C	55	70	6.1	M 6	5	16	-	12.3	-	27.5	56	26	26	56	6	11	190
GN.79176	GN 7580-ALS-55-70-D-D	55	70	6.1	M 6	5	16	-	12.3	-	27.5	56	26	26	56	6	11	197
GN.79181	GN 7580-ALS-75-100-A-A	75	100	8.1	-	6	22	14	-	25	37.5	80	-	45	-	8	13	478
GN.79182	GN 7580-ALS-75-100-A-B	75	100	8.1	M 8	6	22	14	-	25	37.5	80	-	45	-	8	13	490
GN.79183	GN 7580-ALS-75-100-A-C	75	100	8.1	-	6	22	14	16.8	25	37.5	80	45	45	80	8	13	478
GN.79184	GN 7580-ALS-75-100-A-D	75	100	8.1	M 8	6	22	14	16.8	25	37.5	80	45	45	80	8	13	490
GN.79185	GN 7580-ALS-75-100-B-A	75	100	8.1	M 8	6	22	14	-	25	37.5	80	-	45	-	8	13	490
GN.79186	GN 7580-ALS-75-100-B-B	75	100	8.1	M 8	6	22	14	-	25	37.5	80	-	45	-	8	13	503
GN.79187	GN 7580-ALS-75-100-B-C	75	100	8.1	M 8	6	22	14	16.8	25	37.5	80	45	45	80	8	13	490
GN.79188	GN 7580-ALS-75-100-B-D	75	100	8.1	M 8	6	22	14	16.8	25	37.5	80	45	45	80	8	13	503
GN.79189	GN 7580-ALS-75-100-C-A	75	100	8.1	-	6	22	14	16.8	25	37.5	80	-	45	-	8	13	477
GN.79190	GN 7580-ALS-75-100-C-B	75	100	8.1	M 8	6	22	14	16.8	25	37.5	80	-	45	-	8	13	490
GN.79191	GN 7580-ALS-75-100-C-C	75	100	8.1	-	6	22	-	16.8	-	37.5	80	45	45	80	8	13	477
GN.79192	GN 7580-ALS-75-100-C-D	75	100	8.1	M 8	6	22	-	16.8	-	37.5	80	45	45	80	8	13	490
GN.79193	GN 7580-ALS-75-100-D-A	75	100	8.1	M 8	6	22	14	16.8	25	37.5	80	-	45	-	8	13	490
GN.79194	GN 7580-ALS-75-100-D-B	75	100	8.1	M 8	6	22	14	16.8	25	37.5	80	-	45	-	8	13	503
GN.79195	GN 7580-ALS-75-100-D-C	75	100	8.1	M 8	6	22	-	16.8	-	37.5	80	45	45	80	8	13	490
GN.79196	GN 7580-ALS-75-100-D-D	75	100	8.1	M 8	6	22	-	16.8	-	37.5	80	45	45	80	8	13	503