

SPÉCIFICATIONS

Acier INOX AISI 304 NI

INFORMATIONS



Les vis à tête cylindrique GN 7984.2 ont une tête à profil bas qui les rend adaptées aux espaces restreints.

Grâce à la broche encastrée d3, la vis ne peut pas se dévisser, par exemple lorsqu'elle est utilisée pour fixer un couvercle. Par conséquent, l'élément de montage est imperdable conformément aux prescriptions de la directive sur les machines 2006/42/CE.

À cette fin, à la place du trou passant fileté normal, il faut prévoir un filetage d1 sur les deux parties, si nécessaire avec un trou passant d4. Les options d'assemblage sont multiples, en fonction de la conception et de la longueur de blocage requise a1 ... a3 du couvercle comme illustré.



Options d'assemblage



Code	Description	d1	d2	d3 -0.3	d4	a1	a2	a3	k	l1	l2	l3	sw	⚖
GN.79351	GN 7984.2-M3-12-NI	M 3	5.5	2.2	3.5	1.5-3	3-6.5	6.5-8	2	12	4	1.5	2	1
GN.79352	GN 7984.2-M3-16-NI	M 3	5.5	2.2	3.5	3-7	7-8	8-12	2	16	4	1.5	2	2
GN.79353	GN 7984.2-M4-16-NI	M 4	7	3	4.5	2-5	5-8	8-11	2.8	16	5	2	2.5	2
GN.79354	GN 7984.2-M4-20-NI	M 4	7	3	4.5	5-9	9-11	11-15	2.8	20	5	2	2.5	3
GN.79361	GN 7984.2-M5-20-NI	M 5	8.5	3.9	5.5	2.5-6	6-10.5	10.5-14	3.5	20	6	2.5	3	3
GN.79362	GN 7984.2-M5-25-NI	M 5	8.5	3.9	5.5	6-11	11-14	14-19	3.5	25	6	2.5	3	4
GN.79371	GN 7984.2-M6-25-NI	M 6	10	4.5	6.5	3-7	7-13	13-17	4	25	8	3	4	4
GN.79372	GN 7984.2-M6-30-NI	M 6	10	4.5	6.5	7-12	12-17	17-22	4	30	8	3	4	6
GN.79381	GN 7984.2-M8-30-NI	M 8	13	6.3	8.5	4-8	8-16	16-20	5	30	10	4	5	12
GN.79382	GN 7984.2-M8-35-NI	M 8	13	6.3	8.5	8-13	13-20	20-25	5	35	10	4	5	13
GN.79383	GN 7984.2-M8-40-NI	M 8	13	6.3	8.5	13-18	18-25	25-30	5	40	10	4	5	14