

MATIÈRE

SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire RAL 9905 (C9) ou grise RAL 7040 (C33).

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS


Les vis GST-SB, en combinaison avec les patins GN 631, peuvent être utilisées pour réaliser différents systèmes de serrage.

La tête à six pans creux permet de visser et de dévisser rapidement le produit.

Le diamètre "d1" de la bille, inférieur au diamètre "d" de la vis, permet d'effectuer le vissage du côté de la bille.

En outre, les vis GST-SB offrent :

- Résistance à la corrosion.
- Résistance aux agents chimiques.
- Utilisation également en extérieur avec durabilité optimale
- Résistance mécanique élevée.
- Légèreté : convient pour des applications nécessitant une réduction du poids.



* Complétez avec l'index de la couleur, exemple: 317901-C9 GST-M6x30-SB-C9



Code	Description	d	d1	l	l1	l2	s	△△
317901.*	GST-M6x30-SB-*	M6	4.5	30	5	6	2	1
317903.*	GST-M6x40-SB-*	M6	4.5	40	5	6	2	1
317905.*	GST-M6x50-SB-*	M6	4.5	50	5	6	2	2
317913.*	GST-M8x40-SB-*	M8	6	40	6.5	8	3	2
317915.*	GST-M8x50-SB-*	M8	6	50	6.5	8	3	3
317917.*	GST-M8x63-SB-*	M8	6	63	6.5	8	3	4