

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- Eléments mécaniques
- 1

MATIÈRE



Vis en SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre, de couleur noire RAL 9005 (C9) ou grise RAL 7040 (C33).
Patin en technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire ou grise, finition mate, fourni non assemblé.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Les vis GST-SV sont utilisées sur des surfaces irrégulières ou non parallèles grâce au patin qui permet de serrer sans transmettre de rotation à la surface à serrer et en la protégeant des rayures.
La tête à six pans creux permet de visser et de dévisser rapidement le produit.
Le diamètre "d1" de la bille, inférieur au diamètre "d" de la vis, permet d'effectuer le vissage du côté de la bille.
En outre, les vis GST-SV offrent :
- Résistance à la corrosion.
- Résistance aux agents chimiques.
- Utilisation également en extérieur avec durabilité optimale
- Résistance mécanique élevée.
- Légèreté : convient pour des applications nécessitant une réduction du poids.



Exemple d'application



* Complétez avec l'index de la couleur, exemple: 317921-C9 GST-M6x30-SV15-C9

C9 C33
RAL9005 RAL7040

Code	Description	d	d1	d2	l	l1	l2	s	Charge statique limite max. [N]	⚖
317921-*	GST-M6x30-SV15-*	M6	4.5	15	33.5	7.5	6	2	900	2
317923-*	GST-M6x40-SV15-*	M6	4.5	15	43.5	7.5	6	2	900	2
317925-*	GST-M6x50-SV15-*	M6	4.5	15	53.5	7.5	6	2	900	3
317927-*	GST-M6x30-SV18-*	M6	4.5	18	35	9	6	2	900	3
317928-*	GST-M6x40-SV18-*	M6	4.5	18	45	9	6	2	900	3
317929-*	GST-M6x50-SV18-*	M6	4.5	18	55	9	6	2	900	3
317937-*	GST-M6x30-SV21-*	M6	4.5	21	36	10	6	2	900	4
317938-*	GST-M6x40-SV21-*	M6	4.5	21	46	10	6	2	900	4
317939-*	GST-M6x50-SV21-*	M6	4.5	21	56	10	6	2	900	5
317931-*	GST-M8x40-SV18-*	M8	6	18	44	9	8	3	1800	4
317933-*	GST-M8x50-SV18-*	M8	6	18	54	9	8	3	1800	5
317935-*	GST-M8x63-SV18-*	M8	6	18	67	9	8	3	1800	5
317941-*	GST-M8x40-SV21-*	M8	6	21	45	10	8	3	1800	5
317943-*	GST-M8x50-SV21-*	M8	6	21	55	10	8	3	1800	6
317945-*	GST-M8x63-SV21-*	M8	6	21	68	10	8	3	1800	7
317951-*	GST-M8x40-SV25-*	M8	6	25	45.5	10.5	8	3	1800	6
317953-*	GST-M8x50-SV25-*	M8	6	25	55.5	10.5	8	3	1800	7
317955-*	GST-M8x63-SV25-*	M8	6	25	68.5	10.5	8	3	1800	7
317961-*	GST-M8x40-SV32-*	M8	6	32	46	11	8	3	1800	8
317963-*	GST-M8x50-SV32-*	M8	6	32	56	11	8	3	1800	8
317965-*	GST-M8x63-SV32-*	M8	6	32	69	11	8	3	1800	9
317971-*	GST-M8x40-SV40-*	M8	6	40	48	13	8	3	1800	12
317973-*	GST-M8x50-SV40-*	M8	6	40	58	13	8	3	1800	13
317975-*	GST-M8x63-SV40-*	M8	6	40	71	13	8	3	1800	14