

MATIÈRE

Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noir ou rouge, finition brillante (HGFT/SL seulement couleur noire).

VOYANT

Technopolymère transparent à base de polyamide (PA-T/AR).

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

Rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR.

EXÉCUTIONS STANDARDS

- **HGFT.**: avec plaquette à étoile en aluminium anodisé opaque et point central de niveau rouge.
- **HGFT/SL**: sans plaquette.

TEMPÉRATURE MAXIMUM D'EXERCICE EN CONTINU

100°C à une pression de 3 bar.

NOTE


Pour l'emploi avec d'autres fluides contenant des additifs spéciaux, contactez le service commercial Elesa.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

Contre-écrou en laiton type GH. (voir page 1201) pour l'assemblage sur les réservoirs avec des parois d'une épaisseur inférieure à 5 mm.



ELESa Original design



C9

C6

RAL9005

RAL3000

HGFT.

Code	Description	Code	Description	d1	A	B	D	d	s	Couple de serrage [Nm]	⚖
14441	HGFT.10-3/8 C9	14444	HGFT.10-3/8 C6	G 3/8	8	7	24	11	22	4+8	4
14461	HGFT.13-1/2 C9	14464	HGFT.13-1/2 C6	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6+8	6
14481	HGFT.16-3/4 C9	14484	HGFT.16-3/4 C6	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8+10	10
14521	HGFT.21-1 C9	14524	HGFT.21-1 C6	G 1	11	9.5	42.5	23	38	10+12	15
14541	HGFT.25-1¼ C9	14544	HGFT.25-1¼ C6	G1 1/4	11	9	50	30	46	12+15	30
14561	HGFT.40-2 C9	14564	HGFT.40-2 C6	G 2	12	11	66	40	60	12+15	60

HGFT/SL

Code	Description	d1	A	B	D	d	s	Couple de serrage [Nm]	⚖
14446	HGFT.10/SL-3/8	G 3/8	8	7	24	11	22	4+8	3
14466	HGFT.13/SL-1/2	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6+8	5
14486	HGFT.16/SL-3/4	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8+10	9
14526	HGFT.21/SL-1	G 1	11	9.5	42.5	23	38	10+12	14
14546	HGFT.25/SL-1¼	G1 1/4	11	9	50	30	46	12+15	29
14566	HGFT.40/SL-2	G 2	12	11	66	40	60	12+15	59