

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7**
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

MATIÈRE

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition brillante.

EXÉCUTION STANDARD

Douille en acier bruni, trou borgne alésé H7 à fixer à l'arbre de commande au moyens d'une vis à pression sans tête, à six pans creux et bout cuvette selon UNI 5929-85, fournie.

CHOISIR L'INDICATEUR (À COMMANDER SÉPARÉMENT)

Les boutons moletés IZN.XX peuvent être utilisés avec des indicateurs analogiques et analogiques-numériques avec mouvement à réaction gravitationnelle.

Pour choisir l'indicateur voir le tableau des combinaisons possibles.


Voir aussi "Instructions d'assemblage" pour les indicateurs avec mouvement à réaction gravitationnelle (à la page 632).

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

Calotte de fermeture CP-XX (voir page 638) quand l'indicateur n'est pas nécessaire.



ELESA Original design



Code	Description	D	L	dH7	h	d1	d2	f	h1	l1	△	Indicateurs combinables
CE.30101	IZN.60-GXX1 A-10	59	53	10	22	27	22	M5	6	15	110	GA01-GA11
CE.30201	IZN.80-GXX2 A-12	79	57	12	24	33	26	M5	6	17	190	GA02-GA12-GW12