





**EXÉCUTIONS STANDARDS**

- **LMTF-C9**: fusion en acier, revêtement en résine époxye, couleur noire RAL 9005, finition mate.
- **LMTF-ZN**: fusion en acier zingué.

**CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS**

Les supports filetés LMTF sont généralement utilisés en combinaison avec les profilés en aluminium de dimension 30/40 mm, pour permettre le montage dans différentes positions des éléments tels que les éléments de nivellement.



Code	Description	B	L	d	d1	d2	H	h1	f	⚖️
409701	LMTF-45-M6-16-C9	25	45	M6	6.2	15	16	6	30	55
409706	LMTF-45-M6-16-ZN	25	45	M6	6.2	15	16	6	30	55
409711	LMTF-45-M8-16-C9	25	45	M8	6.2	15	16	6	30	52
409716	LMTF-45-M8-16-ZN	25	45	M8	6.2	15	16	6	30	52
409721	LMTF-60-M10-24-C9	30	60	M10	8.2	21.5	24	6	40	108
409726	LMTF-60-M10-24-ZN	30	60	M10	8.2	21.5	24	6	40	108
409731	LMTF-60-M12-24-C9	30	60	M12	8.2	21.5	24	6	40	103
409736	LMTF-60-M12-24-ZN	30	60	M12	8.2	21.5	24	6	40	103

Pieds réglables et supports