

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

## MATIÈRE



Technopolymère à base de polyamide (PA) dans les 4 couleurs standard: noire, orange, grise, rouge, finition mate.

## EXÉCUTION STANDARD

Trous borgnes pour fixation par 2 vis auto-taraudeuses pour matières plastiques Ø 3.5 (UNI ISO 7049) , non comprises dans la fourniture. Couple maximum de serrage des vis autotaraudeuses 1,2 [Nm].

## DONNÉES TECHNIQUES

Résistance à l'application d'une charge à traction et résistance aux chocs: les valeurs F2 et L1, indiquées dans le tableau, ont été relevées au cours d'essais de rupture à l'aide d'un dispositif dynamométrique dans les conditions d'essais représentées et à température ambiante.



\* Complétez avec l'index de la couleur, exemple: 138201-C2 MFH-30-AF 3.5-C2

C9	C2	C3	C6
RAL9005	RAL2004	RAL7035	RAL3000

Code	Description	l	d1	d2	h	F2 [N]	L1 [J]	
138201-*	MFH-30-AF 3,5-*	29.5	9	12	27	2300	6	6
138221-*	MFH-40-AF 3,5-*	39.5	10	15	33.5	2300	10	9